



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

PTC TT-382 típusú kerámia gépkocsi-ventilátor

Rendelési szám: 841650

A termék ismertetése:

Ezzel a kerámia gépkocsi-ventilátorral megakadályozhatjuk ősszel és télen a gépkocsi ablakainak a bepárasodását.
A kétoldalas ragasztószalag segítségével a ventilátort a műszerfalra vagy a kalaptartó-polcra erősíthetjük.

MEGJEGYZÉS:

A házon lévő szellőzőnyílásokat sose takarjuk el eléjük rakott tárgyakkal. Ellenkező esetben fennáll a túlmelegedés- és a tűz veszélye.
A kábelt fektessük simán. Ne tekerjük fel a felesleges kábelhosszat.
Ajánlatos a meleglevegő fokozatot csak járó motor mellett használni.

Az elektromos csatlakozást a szivargyújtó hüvelyébe bedugott csatlakozóval hozzuk létre.

A ventilátort a tolókapcsolóval kapcsolhatjuk be- vagy ki:

OFF	=	ki	
HEAT	=	meleglevegő	(be)
FAN	=	ventilátor/hideglevegő	(be)

Az üzemi feszültség 10 – 15 volt (a negatív pólus a testen), a teljesítmény 150 watt.

FONTOS

A ventilátor felerősítésekor gondoljunk a közlekedésbiztonsági előírások betartására.
A ventilátort rögzítsük szilárdan, nehogy közlekedési baleset esetén SÉRÜLÉSI- ÉS TŰZVESZÉLY jöjjön létre.