

Tabletta bevétel időzítő "Vergiss nix"

Rend. sz.: 86 00 49

Jellemzők:

A tablettatároló doboz segít Önnek a gyógyszerelés pontos szervezésében - beállítható időpontokban figyelmeztet a gyógyszerek bevételére. További előnyei:

- Beépített kvarcóra nagy LC-kijelzővel (13 mm-es számjegyek)
- Öt riasztási idő programozható egy napra. Egyszeri programozás után a riasztási idők naponta ismétlődnek.
- A riasztás formái: hangjelzés, rezgés, vagy hang és rezgés egyszerre.
- A kék háttérvilágítás sötétben is lehetővé teszi a használatot.

Biztonsági tudnivalók

- A tablettatároló doboz kis részeket (elemek, stb.) tartalmaz, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek. Ezért tárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Védje a készüléket sugárzó napfénytől, 50°C fölötti hőmérséklettől és víz bejutásától.
- Ne ejtse le; ne nyissa ki, csak ha elemet cserél, ill. ha "Reset" (visszaállítás) szükséges.
- A készüléket csak tabletták tárolására használja, más célra nem alkalmas.

Ajánlások az ártalmatlanításhoz:

Az elemeket nem szabad feltölteni, frissíteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Az elemeket a szabályok szerint kell selejtezni, azaz nem a háztartási szemétként dobni, hanem az erre rendelt gyűjtőhelyeken leadni.

Ha a készülék már nem használható, hasonlóképpen ne a háztartási szemétként tegye, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A készülék részei, kezelő szervek

(ábra a német útmutató 1. oldalán)

Gombok (a kijelző alatt):	
Light	kijelző világítás
T-SET	óraidő beállítás
⏸ SET	riasztási idő beállítás
Kapcsolók (a készülék oldalán)	
HOLD	nyitó-záró tolókapcsoló
BEEP- VIB- BEEP+VIB	riasztási módok
OPEN	doboz nyitása
Kijelző:	
1, 2, 3, 4, 5	riasztások száma (max. 5)
Kijelző jobboldalán:	óraidő és riasztás jele (🕒)

Elem betétele vagy kimerült elem cseréje

A doboz két elemmel üzemel.

A CR 2025 lítium-elem az órát működteti, az AAA elem (LR03, R03) a riasztási funkciót (hang, rezgés, ill. mindkettő) és a háttérvilágítást biztosítja.

A CR 2025 gomelem be van téve a készülékbe. Az AAA mikroelemet az üzembe helyezés előtt be kell tenni az elemtartóba, a pólusokra ügyelve.

Az elem cseréjéhez ill. betételéhez nyissa ki a dobozt, úgy, hogy az "OPEN" tolókapcsolót a készülék oldalán a nyíl irányába tolja. Ezzel oldja a készülék alsó és felső része közötti reteszeltet, és a két felet el tudja egymástól választani. Az elemtartó a felső félben ezáltal hozzáférhetővé válik.

Elemcsere akkor szükséges, ha az LC-kijelző kontrasztja halványodik (CR2025), vagy a világítás ill. a riasztás hangja gyengül (AAA elem).

Az elemtartó fedelet a kis pecek lenyomásával nyissa ki.

Tegye be az elemet a pólusokra ügyelve.

Tegye vissza a fedelet, ügyelve, hogy bepattanjon.

A német nyelvű útmutató ábráfeliratainak jelentése:

Batteriefachabdeckung = elemtartó fedél

Batteriefach = elemtartó

Geräteoberteil = a készülék felső része

Az óráidő beállítása:

1. A doboz oldalán lévő "HOLD" tolókapcsolót tolja balra.
2. Nyomja kb. 3 másodpercig az LC-kijelző alatt lévő "T-SET" gombot. A kijelzőn "T-SET" jelenik meg, és az órák villognak.
3. Az időbeállító gyűrű forgatásával állítsa be az órákat.
4. Nyomja újból a "T-SET" gombot. A percek villognak. Az időbeállító gyűrűvel állítsa be a perceket.
5. A "T-SET" ismételt nyomásával zárja le az óráidő beállítását. A kijelzőről a "T-SET" felirat eltűnik.

Ha a "HOLD" tolókapcsolót a jobboldali állásba tolja, akkor a gombok nem működnek. A "HOLD" biztosítja, hogy a gombokat ne nyomják meg véletlenül.

Az öt riasztási/figyelmeztetési idő beállítása

1. A "HOLD" kapcsolót tolja balra.
2. Nyomja kb. 3 másodpercig a kijelző alatt lévő "⏸ SET" gombot. A kijelzőn AL.SET jelenik meg, és az 1. riasztási idő [1] villog.
3. Az időbeállító gyűrű forgatásával állítsa be az első kívánt időt, 30 perces lépésekben.
4. Nyugtassa a beállítást a "⏸ SET"-tel, ezel az első riasztási idő le van zárva. A következő riasztási idő [2] villog. Állítsa be a következő időket hasonlóképpen az 5. időpontig bezárólag. A "⏸ SET" újabb nyomásával zárja le a riasztási/figyelmeztető időpontok beállítását. A kijelzőről eltűnik az "AL.SET".

Figyelem! A délutáni (12 óra utáni) időpontok beállításánál figyeljen arra, hogy a kijelzőn a "PM" (d.u.) jelzés megjelenjen.

A figyelmeztető idők beprogramozása után tolja a "HOLD" kapcsolót ismét a jobboldali állásba.

Minden riasztási idő törlése

Nyissa ki a dobozt az előbbiek szerint ("OPEN" eltolása a nyíl irányába). Ezután nyomja egy fogpiszkálóval vagy más hegyes tárggyal a "RESET" feliratú kis gombot. Az időpontok azonnal törlődnek. Az óráidő 12:00-t mutat, a riasztási idők pedig "----"-t.

A doboz feltöltése gyógyszerekkel

A doboz alsó felében öt számozott rekesz van, a gyógyszerek tárolására. Az átlátszó fedél forgatásával feltölthetők az egyes rekeszek, illetve kivehető a gyógyszer.

A kijelző megvilágítása

A kijelző kb. 10 másodpercig tartó megvilágításra tolja először a "HOLD" kapcsolót balra, majd nyomja a kijelző alatti "LIGHT" gombot.

A riasztás módjának beállítása

A "BEEP VIB BEEP+VIB" tolókapcsolónak megfelelő helyzetbe való állításával választhat, hogy a riasztás hanggal (BEEP), rezgéssel (VIB) vagy hanggal és rezgéssel (BEEP+VIB) történjék. Ehhez a beállításhoz a "HOLD" kapcsoló állítása nem szükséges.

Riasztás – gyógyszer kivétele

Ha a riasztást észleli, eljött az ideje a gyógyszer bevételének. A megfelelő rekeszt az átlátszó fedél

forгатásával lehet kinyitni, és a gyógyszerт kivenni. A forгатás kikapcsolja a riasztást, és az időjelzés a kijelzőn eltűnik. A riasztó hang vagy rezgés kb. 30 másodpercig tart. Ha elmulasztja a gyógyszer kivételét, a jelzés 5 perces időközökben még kétszer figyelmeztet. Ha a gyógyszerт a riasztási idő előtt max. 15 perccel beveszi, vagy a fedelet forгатja, a riasztás elmarad.. Ha a bevételi időt elmulasztotta, és a gyógyszerт nem vette ki, emlékeztetésként a kijelzőn az adott idő megmarad. Normál esetben, ha minden gyógyszerт időben kivett, a riasztási idők a kijelzőn "--:--"-re váltanak. Naponta 0:13 órakor aktiválódnak ismét a bevételi idők, úgy, hogy a doboz másnap a beállított riasztási időkkel működik tovább.

Garancia

A "Vergiss nix" (= ne feledd) tablettatároló dobozra két éves garanciát vállal a gyártó. Ezen idő alatt a hibás készüléket költségmentesen megjavítja, ezen idő után a javítás díjazás ellenében történik.

A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből származó károsodásra, az útmutató figyelmen kívül hagyása, baleset miatt bekövetkezett hibára stb.

Műszaki adatok:

Üzemelési feszültség	- Órafunkció: 3 V (1 db CR2025 elem) - Világítás és riasztás: 1,5V (LR03 v. R03 elem)
Óra	Kvarcóra (pontosság: +/-20 s/hónap)
Riasztás	hanggal, rezgéssel vagy hang+rezgés együtt
Napi riasztások száma	5
Gyógyszer-rekesz	5
Kijelző	LC-kijelző 13 mm-es számjegy-mérettel (óraidő)
Méret:	átmérő 80 mm, magasság 31mm
Súly	96 g (elemekkel, gyógyszer nélkül)
Világítás	kijelző kék színű megvilágítása