

Köszönjük, hogy a SUNARTIS® sült hőmérő vásárlása mellett döntött.

A készülék használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljára. A készülék továbbadása esetén ne feledkezzen meg az útmutatóról sem.

Az alábbiakban a digitális sült hőmérőről néhány fontos információt talál.

Főbb jellemzők

Közvetlen kijelzés.

Hőmérsékletre figyelmeztetés hangjelzéssel.

7 húsfajtára és sütési fokozatra választható a felhasználó által beállítható hőmérséklet riasztás.

Nagy, könnyen leolvasható LC kijelző. Különböző nyelveket lehet választani. Automatikus és manuális lekapcsolás
Átkapcsolható hőmérséklet kijelzés, °C és °F 3V (2 db LR44) gombem

Kezelés:

Használat előtt tisztítsa meg a mérőérzékelőt egy nedves ruhával. Ne merítse vízbe és ne tegye mosogatógépbe a készüléket.

Az étel elkészítése közben ne helyezze a készüléket a sütőbe vagy a mikrohullámú sütőbe, mert ezáltal megsérülhet. A készüléket ne használja olyan környezetben amelynek hőmérséklete felette van a készülék üzemi hőmérsékletének.

Használat után: A használat után törölje le a hőmérőt egy nedves ruhával.

1. A készülék használata

Figyelem:

A hőmérséklet érzékelőt legfeljebb 300 °C-os (572°F) hőmérsékletnek szabad

kitenni. 300 °C (572°F) feletti hőmérsékletnél fennáll a károsodás veszélye. Túl magas hőmérséklet miatt bekövetkezett riasztásnál vegye ki a hőmérőt a sütőből.

A hőmérsékletmérés pontossága megfelel annak a hőmérséklet különbségnek, amely egy állandó hőmérsékletű térben a termék és egy normál hőmérő között fennáll.

Az étel elkészítése közben ne helyezze a készüléket a sütőbe vagy a mikrohullámú sütőbe, mert ezáltal megsérülhet. A készüléket ne használja olyan környezetben amelynek hőmérséklete felette van a készülék üzemi hőmérsékletének.

Soha ne merítse a készüléket vízbe. A készüléket csak nedves kendővel tisztítsa.

Ne ejtse el a készüléket, mivel az a pontosságát, a kijelző funkciót és a figyelmeztető jelzést befolyásolhatja.

1.1. Üzembe helyezési útmutató

a) Forgassa el a felső lefedést (LCD modult) a nyíl irányában, és vegye le.

b) Helyezze be a mellékelt elemeket a megadott polaritásnak megfelelően. c) Az elemek behelyezése után helyezze vissza az LCD modult a hőmérőre.

1.2. A készülék be és kikapcsolása

A. Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa megnyomva kb. 1 másodpercen keresztül a "SET" gombot. A bekapcsolás után a készülék a mért hőmérsékletet mutatja, a főzött termék fajtáját és az annak megfelelően ajánlott főzési hőmérsékletet (a legutolsó használat alapján). A készülék ezzel normál üzemmódban van. Vegye figyelembe az alanti képet!



1. ábra

A készülék egyidejűleg ellenőrzi az üzemi hőmérsékletet. Ha az elem túlzottan lemerült, megjelenik az elem szimbólum

B. Kikapcsolás

a) Kikapcsolás kézzel --- Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa megnyomva a "SET" gombot.

b) Automatikus kikapcsolás --- Ha a hőmérséklet 50 °C/122 °F alá süllyed és ott jelentősen nem változik, és 5 - 6 percen keresztül egyetlen gombot se hoznak működésbe a készülékeken, akkor automatikusan kikapcsolódik.

1.3. A nyelv beállítása

a) A nyelv beállításához az elemek behelyezése közben nyomja meg és tartsa megnyomva a "SET" gombot, amíg a kijelzőn a DE szimbólum meg nem jelenik.

Összesen hét nyelv közül lehet választani.

b) Válassza ki a "+" és "-" gombokkal a kívánt nyelvet. A nyelvek sorrendje: DE, EN, FR, IT, ES, SW és DU.

c) A nyelv választást erősítse meg a "SET" gomb megnyomásával, amivel a beállítás módot is elhagyja.

1.4. Választás °C /°F között

Állítsa a C°/F° kapcsolót a kívánt állásba. A kapcsoló az elemtartó rekesz belsejében található.

1.5. A húsfajta kiválasztása

A. Húsfajta:

A kívánt húsfajta kiválasztásához normál üzemben nyomja meg a "-" vagy "+" gombot (a különböző fajtákat az alábbi táblázat sorolja fel). Az alapbeállítás: USER.

B. Sütés mértéke:

A marha, borjú és birkahúsnál három átsütési mérték állítható be (félig átsütve, medium és átsütve).

Sorrend	Helyzet	Angol (EN)	Német (DE)	Francia (FR)	Olasz (IT)	Spanyol (ES)	Svéd (SW)	Holland (DU)
félig	63 °C/145	Friss BEEF	RIND(M ARHA)	BOEUF	MANZO	VACA	NOET K	RUNDTV
medium	71 °C/160	marha						
átsütve	77 °C/170							
félig	63 °C/145	Friss VEAL	KALB(B ORJÚ)	VEAU	VITEL	TERNR	KALVK	KALF
medium	71 °C/160	borjú						
átsütve	77 °C/170							
félig	63 °C/145	Friss LAMB	LAMB	AGNEA	AGNEL	CORDR	LAMB	LAM
medium	71 °C/160	birk						
átsütve	77 °C/170							
71 °C/160 °F	Schwein	PORK	SCHW	PORC	MAIAL	CERDO	GRISK	VARKE
74 °C/165 °F	Szárny	POULIT	HUHN	POULIT	POLLO	POLLO	KYKLI	KIP
74 °C/165 °F	Pulyka	TURKE	TRUTH(DINDO)	TACCH	PAVO	KALKO	KALKO	
71 °C/160 °F	Burner	BJURGR	BJURGR	BJURGR	BJURGR	BJURGR	BJURGR	BJURGR
71 °C/160 °F	Felhasz	USER	ANWEN	USAGR	UTENT	USUAR	FÖRB	GEBRU

1.6. A figyelmeztetési hőmérséklet beállítása

A. A felhasználó által beállított hőmérséklet:

a) A hőmérséklet beállítás behívásához az ANWEND (felhasználás) módban nyomja meg a "SET" gombot.

A figyelmeztető hőmérséklet villog.


b) A "-" és a "+" gombokkal állítsa be a kívánt figyelmeztetési hőmérsékletet. c) A megadott érték megerősítéséhez és a beállítás mód elhagyásához ezután nyomja meg még egyszer a "SET" gombot.

A figyelmeztetési hőmérséklet ezután nem villog tovább.

B. Figyelmeztetés

a) Ha a mért hőmérséklet eléri a figyelmeztetési hőmérsékletet, a készülék négy sorozatban négy hangjelzést ad (vagyis összesen 16 hangot), és a kijelzőn jelenik meg.

b) Ha a hőmérséklet továbbra is a figyelmeztetési hőmérséklet felett marad, a készülék 30 másodpercenként megismétli a riasztást.

c) Riasztás túl magas hőmérsékletnél: A készülék akusztikusan riaszt és az LC kijelzőn megjelenik a  szimbólum "HHH" kiegészítéssel, ha a mért hőmérséklet a 200°C-ot eléri.

2. Tisztítás

Figyelem!

A készülék nem vízálló. Ezért ne merítse vízbe. Mosogatógépben nem tisztítható. A készülék egy nedves ruhával letörölhető.

Ne feledje, hogy a készülék használat után forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.

3. Elemcsere

Az elemet ki kell cserélni, ha az LC kijelzőn a szimbólum megjelenik vagy a kijelzés már csak rosszul felismerhető.

A cseréhez két LR44 típusú elemre van szükség.

a) Forgassa el a nyíl irányában a felső lefedést (LCD modul), vegye le és vegye ki az elemeket.

b) Ügyelve a polarításra helyezze be az új LR44 elemeket. c) Az elemek behelyezése után helyezze vissza az LCD modult a hőmérőre.

4. Műszaki adatok

Ház: ABS-műanyag

Érzékelő: Nemesacél 18/8

Mérete: Ø 45 mm x 225 mm, szonda 200 mm

Mérési tartomány: (0-tól 200 °C-ig) / (32-től 392°F-ig) Mérési pontosság:
±1° 0 és 100 °C között
±2° (100 és 200 °C között)

5. Általános figyelmeztetések

Figyelem!

Ne helyezze a készüléket a sütőbe.

Minden használat után alaposan tisztítsa meg a hőmérséklet érzékelőt.

A készülék NEM vízálló és mosogatógépben SEM tisztítható. Ne merítse vízbe és ne tegye mosogatógépbe a készüléket. Nedves ruhával tisztítsa.

Az égési sérülések elkerülésére, a készüléket csak azután tisztítsa, miután kihűlt.

Amennyiben a kijelző kontrasztja csökken, cserélje ki az elemeket. Ügyeljen az elhasznált elemek szakszerű selejtezésére.

A termék normál működését erős elektromágneses mezők zavarhatják. Ha ez a helyzet fennáll, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újból be, hogy a normál üzemmódba jusson.

6. Eltávolítás

A készülék, a csomagolás és az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, melyek újrahasznosíthatók (recycling). Az újrahasznosítás (recycling) csökkenti a megsemmisítendő hulladék mennyiségét, hozzájárulva ezzel a környezetvédelemhez.

A csomagolóanyagot adja le egy újrahasznosító szervezetnél, amely a hulladékot anyaga szerint válogatja. Vegye igénybe a helyi papír, papírlemez és könnyű csomagolóeszköz gyűjtőhelyeket.

Elemek

Gondoljon arra, hogy ez a készülék egy vagy több elemet tartalmaz. Az elemeket és az akkukat ne dobja a háztartási hulladék közé.

Az elhasznált elemeket és akkukat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Ügyeljen Ön is a környezetre és gondoskodjon szakszerűen az elemek kiselejtezéséről. Köszönjük a segítségét.

A készülék:

A készülék olyan anyagokat tartalmaz, melyek a környezet védelme érdekében újrahasznosíthatóak. Eltávolításakor vegye igénybe a szelektív hulladékgyűjtőket.

Csomagolás:

A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük ügyeljen a környezetbarát hulladékkezelésre.

7. Megjelölés:



A CE jelzéssel ('Communauté Européenne' = Európai Unió) a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az idevágó európai termékbiztonsági irányelvek támasztotta követelményeknek.

Interseroh:



Részt veszünk a duális rendszerben. Kérjük segítsen nekünk azáltal, hogy Ön is ügyel a megfelelő hulladékkezelésre.

Interseroh

8. Ügyfélszolgálat:

Kérdései megválaszolására a Mingle Instrument GmbH Europe szívesen áll rendelkezésére.

Telefonon a szokásos munkaidő alatt hétfőtől péntekig 8.00 és 17.00 óra között, valamint E-Mail útján bármikor szívesen állunk rendelkezésére.