

Dohm Sound Conditioner (Hangterápiás készülék)

Dohm NEU bright white modell

Termékszám: 700904

A készülék áttekintése



1 Fedél

2 Oldalborítás

3 Kapcsoló (I/II)

4 Nyílások (légkiáramláshoz)

A szállítás tartalma

Dohm Sound Conditioner
Használati útmutató

©2012



Köszönjük!

Örülünk, hogy a Dohm Sound Conditioner mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok örömet leljen a készülékben.

Információk a használati útmutatóhoz

A használati útmutatóban fontos információk vannak a Sound Conditioner készülék szabályszerű és biztonságos használatához. Olvassa el ezért teljesen végig a használati útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket. Egyébként veszélyek adódhatnak a személyek számára, és a készülék is károsodhat.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Amennyiben a Sound Conditionert harmadik személynek továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat.

A Dohm Sound Conditioner (hangterápiás, alvássegítő készülék) arra szolgál, hogy kizárja a nem kívánt és befolyásolhatatlan zajokat, amik zavarják az alvását, a nyugalmát, a koncentrációját. A készüléket a tápellátásra kell csatlakoztatni, ekkor a kiáramló levegő megnyugtató sustorgásával egy úgynevezett "fehér zajt" (white noise) bocsát ki, ami bizonyítottan kirekeszti széles sávban a különböző frekvenciákat, és védőzajként szolgál egyéb zavaró zajokkal szemben. Ennek a sustorgásnak a hangereje

és hangmagassága manuálisan beállítható.

Biztonsági tudnivalók:

⚠ FIGYELEM!

Ha a Sound Conditioner vezetéke vagy dugója megsérül, áramütés és tűz veszélye áll fenn.

- Vizsgálja meg rendszeresen a terméket, találhatók-e rajta sérülések.
- Csak olyan terméket használjon, amin nincsenek sérülések.
- Távolítsa el a sérült terméket vagy vizsgálta azt meg egy szakszervizben és/vagy javíttassa azt meg.

⚠ FIGYELEM!

Ha folyadék kerül a készülékbe, akkor áramütés és tűz veszélye áll fenn.

- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat a Sound Conditionerre.

⚠ FIGYELEM!

Amennyiben a Sound Conditionert átépítik, áramütés és tűz veszélye áll fenn.

- Ne használja a Sound Conditionert dimmel vagy más hasonló vezérlő készülékkel.
- Csak a típus táblán megadott tápellátást

⚠ FIGYELEM!

Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű szem élyek (gyermeket beleértve), illetve a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyeletet vagy útmutatást kapnak a készülék használatára vonatkozóan egy felelős

⚠ FIGYELEM!

A csomagolóanyagok szakszerűtlen kezeléséből adódóan annak lenyelésének veszélye áll fenn.
- Ne hagyja felügyelet nélkül heverni a csomagolóanyagot és ne használja azt játék céljából.

MEGJEGYZÉS

A légkiáramló nyílások blokkolása a Sound Conditioner túlhevülését okozhatja, amitől a készülék meghibásodhat.
- Tartsa mindig szabadon a légkiáramló

Kicsomagolás

Csomagolja ki a szállítmányt, és ellenőrizze a tartalmát teljesség és épség szempontjából. Amennyiben hibát, hiányosságot állapít meg, azonnal forduljon a kereskedőhöz.
Tartsa meg a csomagolást, a Sound

Conditioner biztonságos tárolásához és továbbadhatóságához. A szükségtelenné vált csomagolóanyagot környezetbarát módon távolítsa el.

Felállítás

⚠ FIGYELEM

Az elektromos csatlakozókábel nem megfelelő elhelyezése botlásveszélyt okozhat.
- Ne helyezze a Sound Conditionert közlekedési útvonalakba.

1. Helyezze el a Sound Conditionert egy bizonyos távolságra magától.
→ A Sound Conditioner által kibocsátott zaj betölti az egész helyiséget.
2. Csatlakoztassa az elektromos csatlakozóvezeték a tápellátáshoz.

Bekapcsolás

s

1. A Sound Conditioner a kapcsolóval kapcsolható be:
→ I pozícióba, halk zajhoz
→ II pozícióba hangosabb zajhoz

A zavartalan alváshoz legjobb, ha a Sound Conditionert egész éjjel bekapcsolva hagyja, nagyon gazdaságos a fogyasztása.

Eltarthat egy ideig, amíg a Sound Conditionerhez hozzászokik. Kb. egy hét után, ha naponta vagy éjszakánként használja, meg fogja szokni, és élvezni tudja az összes előnyét.

A hangmagasság és a hangerő beállítása

A fedél és/vagy az oldalborítás elforgatásával szabályozhatja a légkibocsátást és így számos különböző hangmagasságot és hangerőt állíthat be.

1. Forgassa el addig a fedelet és az oldalborítást, amíg eléri a kívánt hangmagasságot és hangerőt.
→ A fedélen található nyílások száma, ahonnan a levegő kiáramlik, 3 - 8 nyílás között állítható be.
→ Az oldalborítás nyílásai egy vékony és egy széles véggel rendelkeznek, így lehet a levegőkibocsátást szabályozni.

Tisztítás

MEGJEGYZÉS

Ha Ön a Sound Conditionert nem szakszerűen tisztítja, károsodhat.

- Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószeret vagy szivacsot.

A Sound Conditioner levegő kibocsátó nyílásai az idő múlásával szennyeződnek. A megfelelő működéshez ezért időről időre meg kell őket tisztítani.

1. Válassza le a Sound Conditionert a hálózati feszültségről.
2. A tisztításhoz használjon egy enyhén nedvesített vagy száraz ruhát.

Ezen túlmenően a Sound Conditioner nem igényel karbantartást.

Hibaelhárítás

Ha nem hallható zaj, lehetséges, hogy a következő hibák állnak fenn:

Ok	Segítség
A Sound Conditioner nincs a tápfeszültségre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos csatlakozóvezetékét a tápellátáshoz.
A Sound Conditioner nincs bekapcsolva.	Állítsa a kapcsolót I vagy II pozícióba.
A Sound Conditioner tönkrement.	Forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Eltávolítás

Az elektromos és elektronikus alkatrészeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! Ha a Sound Conditioner többé nem használható, távolítsa azt el az eltávolításra vonatkozó helyi törvényi előírások alapján.

Soha ne próbálja meg erőszakkal felnyitni.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 240 V AC / 50 Hz

Teljesítmény: 43 W

Méret: (H x Sz x Ma) 14 x 14 x 9 cm Súly: 680 g

Importáló

lived non food GmbH
Theodr-Heuss-Straße 3
D-38122
Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531/224356-10
Fax: +49 (0) 531/224356-11
E-Mail: info@lived-non-
food.de www.lived-non-
food.de

Vevőszolgálat

First Flash GmbH
lived - X4-LIFE
Donaustr. 20
D-38120 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531/224356-82
E-Mail: service@x4-
life.de www.x4-life.de