

Leírás

A PORLASZTOTT KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ egy majdnem szagtalan, átlátszó kontaktragasztó gyors kezdeti tapadással, és oldhatatlan összeköttetések előállítására szolgál. A ragasztó a terheléstől és a ragasztandó anyagtól függően felhasználható ragasztásra -25°C és $+70^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet tartományban.

Tulajdonságok

- Majdnem szagtalan, és átlátszó
- Gyors, erős és megbízható kezdeti tapadás
- Kiválóan alkalmas porózus anyagokhoz

Alkalmazási területek

- A ragasztó alkalmazható habanyagok, juta, filc, textiliák, szigetelőanyagok, bizonyos feltételek között polisztirol hab, fa, furnír és fémek önmagukkal való és egymással történő összeragasztására.
- Nem alkalmas lágy PVC, természetes vagy műbőr, (zsírtartalom 12% alatt) és lágyítót tartalmazó anyagok ragasztására.
- Általában ajánlatos egy próba-ragasztás elvégzése.

Használati feltételek:

Tárolás és feldolgozás nem ajánlott $+10^{\circ}\text{C}$ alatt. Az aeroszolos dobozt használat előtt kb. 2 percre intenzíven fel kell rázni. A ragasztandó felület tiszta, zsírmentes és száraz kell legyen. Minden esetben használjon erre egy megfelelő tisztítószert. Szórja fel a ragasztóanyagot kb. 20 - 30 cm távolságból vékony rétegben, ezt követően kb. 3 - 5 percre (a környezet hőmérsékletétől függően) hagyja szellőzni.

Ezután erős nyomással préselje össze a felületeket. Fém felületekre, porózus, nem egyenesen sima, vagy szívó alapfelületekre egy nagyon vékony alapozó ragasztó réteget vigyen fel, majd ezután szórja rá - mint az előbbieken leírtuk - a ragasztó réteget, hagyja szellőzni, és ezután préselje össze a ragasztandó felületeket. Az optimális szellőzési időt akkor érte el, ha a ragasztó felülete ujjnyomásra már nem húz szálat, és száraznak érezhető. A megkötési idő kb. 24 órát vesz igénybe. A doboz tartalmát használat után okvetlenül szórja ki, amíg már csak a hajtógáz lép ki, hogy a szelep és szórófej összeragadását megakadályozza.

Tanács

Kérjük, okvetlenül vegye figyelembe a biztonsági adatlapjaink, valamint a műszaki adatlapok útmutatásait.