



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Hűtőpanel, alumínium

04/10 változat

Rend. sz. 97 38 09 - 30,5 ... 40,6 cm (12" ... 16") notebook

Rend. sz. 97 38 10 - 35,6 ... 50,8 cm (14" ... 20") notebook

Rend. sz. 97 38 11 - netbook

1. Rendeltetészerű használat

A termék arra lett kialakítva, hogy egy notebook teljesítményét maximálja hűtéssel. A beépített ventilátor a notebookra hideg levegőt fúj és ezzel megvédi azt a túlhevüléstől. A fiókokban USB kábelt vagy más tartozékokat tárolhat. A ventilátor helyzete és sebessége beállítható. A vele szállított távtartó a hűtést hatékonyabbá teszi. A tápellátás USB-ről történik. Kizárólag száraz belső térben használható.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Az előbbieken leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez (pl. rövidzár, tűz, áramütés stb.) vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

2. A szállítás tartalma

Hűtőpanel
Távtartó x 2
USB kábel
Használati útmutató

3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk!

Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!

Fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, az útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

Személyek / termék biztonsága

- A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől.
- Ne dugjon tárgyakat a hűtőpanel ventilátor-nyílásaiba. Ha a ventilátor elakadna, válassza le haladéktalanul az USB dugót.
- Vegye figyelembe a digitális tollhoz csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és kezelési utasításait is.
- A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgésnek, vagy nedvességnek kitenni.
- Ha a biztonságos üzemelés már nem lehetséges, ne működtesse a készüléket, és akadályozza meg véletlen használatba vételét. Biztonságos üzemelés nem lehetséges, ha a készüléken
 - látható sérülések vannak,
 - nem rendeltetészerűen működik,
 - nem így tárolták, vagy jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve

Egyéb

- Karbantartást, beszabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

4. Kezelés

1. Jobb hűtést érhet el a notebookjánál úgy, hogy a két távtartót egyszerűen az arra alkalmas lyukakba csavarozza a hűtőpanelen.
2. Tolja a ventilátort a kívánt helyzetbe.
3. Helyezze notebookját a hűtőpanelre.
4. Csatlakoztassa a kábel USB dugóját a hűtőpanelhez. Csatlakoztassa a kábel USB dugóját notebookja egy szabad USB csatlakozójába.
5. Nyomja meg a be/ki gombot a hűtőpanel és vele együtt a ventilátor bekapcsolásához.
5. Állítsa be a skálával a ventilátor sebességét.
7. A ventilátor ekkor hűti a notebookot.
8. Fent bal oldalt és fent jobb oldalt a hűtőpanelen két fiók található. (A 973811 rendelési számú terméknel csak egy fiók van fent jobb oldalt.) Nyomja meg a nyitáshoz és a kiegészítők behelyezéséhez. Záráshoz egyszerűen tolja vissza.

5. Ártalmatlanítás



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit a nyilvános elektrohulladék gyűjtőhelyekre eljuttatni.

Az áthúzott szemetesekuka jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.

6. Műszaki adatok

	Rend. sz. 97 38 09	Rend. sz. 97 38 10	Rend. sz. 97 38 11
Általános			
Üzemi feszültség:		5 V/DC (USB-n keresztül)	
Áramfelvétel:	400 mA		250 mA
Üzemelési hőmérséklet:	-10...+60 °C		0...+60 °C
Üzemi páratartalom	35 % ... 85 % RH		0 % ... 95 % RH
Tárolási hőmérséklet	-10...+60 °C		-20...+60 °C
Tárolási páratartalom	35 % ... 85 % RH		0 % ... 95 % RH
Alkalmazható:	30,5 ... 40,6 cm (12" - 16") notebook	35,6 ... 50,8 cm (14" - 20") notebook	Netbook
Méret (Sz x Ma x Mé)	330 x 52 x 261 mm	400 x 52 x 320 mm	260 x 44 x 200 mm
Súly:	826 g	1060 g	509 g
Ventilátor			
Sebesség:		2500 ford/perc	3000 ford/perc
Zajszint:		28 dBA	25 dBA
Méret (Sz x Ma x Mé)		80 x 80 x 15 mm	60 x 60 x 10 mm