

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Audio konverter, digitális-analóg

Változat:

10/12



Rend. sz.: 98 91 49

Rendeltetészerű használat

A termék egy digitális hangjel átalakítására szolgál (optikai vagy koaxiális csatlakozón keresztül) egy analóg sztereo hangjellé.

A tápellátásra egy vele szállított külső dugaszadapter szolgál.

A termék megfelel a törvényi, valamint a nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Audio átalakító
- Dugaszadapter
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!



A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék önkényes átalakítása és/vagy átépítése nem megengedett. Ne szedje szét a készüléket!
 - Ez a készülék nem játék. Az elektromos hálózatról működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Gyerekek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni. Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhesék el.
 - A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, soha ne fogja meg nedves kézzel!
- A dugasz tápegységnél elektromos áramütés esélye miatt életveszélyes helyzet is előfordulhat!

- A dugaszadapter kivitele szerint a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A hálózati adapter feszültségforrásként csak szabványos hálózati dugalj használható.
- Az audio átalakító tápellátásához kizárólag a vele szállított dugaszadapert használja.
- A hálózati tápegységet ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszaljából. Fogja meg oldalt a tápegység házát, és így húzza ki a hálózati dugaszaljából.
- Ha a dugasz tápegység elromlik, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre az adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a dugasz tápegységet a hálózati dugaszaljából. A meghibásodott hálózati dugaszadapert környezetbarát módon távolítsa el, ne használja azt többé. Cserélje le egy azonos felépítésű dugaszadapertre.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a termék csomagoló anyagát, ez ugyanis a gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Csatlakoztatás és üzembe helyezés

- Kösse össze a két RCA aljat, amelyek „Output“-tal vannak jelölve, pl. egy erősítő analóg audio kimenetével.
Piros RCA alj = sztereo jel jobboldalt Fehér RCA alj = sztereo jel baloldalt
- Digitális audio kimenetként egy optikai „Toslink“ alj és egy RCA alj ("Coaxial" felirattal) áll rendelkezésre.



A két csatlakozó egyikét használja csak („Toslink“ vagy „Coaxial“). Soha ne csatlakoztasson egyszerre kábelt mindét csatlakozóhoz.

- Csatlakoztassa a vele szállított dugasz tápegység kisfeszültségű dugóját az audio konverteren található megfelelő csatlakozóaljba.
- Dugja be a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzatba. A piros „Power“ LED az audio átalakítón világít, és jelzi az üzemi állapotot.
- Indítsa a lejátszó készüléket, úgy, hogy az audio átalakító analóg audio bemenetén egy megfelelő jel legyen.

Válassza ki ezután pl. egy erősítőn a helyes analóg audio bemenetet.

Kezelés

- A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad alkalmazni. A terméket nem érheti víz vagy nedvesség! Fennáll az életveszélyes áramütés veszélye!
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, ne azonnal kapcsolja be a készüléket. Ugyanis a felmelegedés közben keletkező kondenzvíz esetleg kárt tehet a készülékben. Ezenkívül a hálózati adapternél elektromos áramütés miatt életveszély áll fenn. Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná és bekapcsolná, előtte hagyja, hogy a szobahőmérsékletre melegedjen fel. A körülményektől függően ez több óráig tarthat.
- Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a felállítási helyen vagy szállítás közben:
 - nedvesség, vagy túl magas páratartalom
 - Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
 - por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte
 - erős rázkódás, ütközés, ütés
 - erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében
- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen megtörve vagy összenyomva.

Tisztítás

A termék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

A készülék külső részét elegendő egy száraz, puha, tiszta törlőkendővel letörölni. Ne használjon agresszív tisztítószert, mert az elszínezheti a készüléket. A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a ruhát a felületre.

A port egy tiszta hosszúszájú ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

Hulladékkezelés



Az elektromos és elektronikus készülékek nem valók a háztartási szemétbe!

A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Műszaki adatok

a) Audio átalakító

Digitális audio bemenetek Optikai (Toslink alj) és koaxiális (RCA alj)

Analóg audio kimenet sztereo audio jel, line szint

Támogatott mintavételezési ráta.. 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Környezeti hőmérséklet.....0°C ... +40°C

Környezeti légnedvesség 20% - 90% relatív légnedvesség, nem kondenzálódó

Méret (H x Szé x Ma)..... 51 x 41 x 26 mm (aljak nélkül)

Súly:.....71 g

b) Dugaszadapter

Üzemi feszültség 100 - 240V/AC, 50/60 Hz

Kimenet..... 5 V/DC, 1 A

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja. Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fotókópiához, mikrofilm felvétellel készítéséhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó gépen való regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen használati útmutató megfelel a technika nyomtatás idején fennálló szintjének. A műszaki adatok és a külső kiviteli módosításának jogát fenntartjuk.