

További funkciók

Időzítő funkció

Az időzítő funkciót a [OK] időzítő gombbal hívjuk be. Ezzel a funkcióval egy adott hőmérséklet egy beállított ideig fenntartható. Ez például egy partinál hasznos lehet. Nyomja meg a [OK] gombot. Először megjelenik az az időtartam, amelyre az időprogramot hatályon kívül kell helyezni. OK-val erősítse meg. Most beállítható a kívánt hőmérséklet. OK-val erősítse meg.

Offset

Ha az érzékelt hőmérséklet eltér a beállítottól, hőmérséklet beszabályozás hajtható végre. MENU+ megnyomni. A [ill.] [+/-] -al válassza ki a DIFF5 menüpontot.

[OK] erősítse meg. A kijelzőn villog a hőfok beállítás.

Állítsa be a kívánt hőmérséklet korrekciót (-5 és

+5°C között) a [ill.] [+/-] gombokkal. Hagyja jóvá a beállítását az OK-val. A kijelzőn megjelenő hőmérséklet érték nem változik.

Ablak-funkció

Ha kinyit egy ablakot és ezáltal a hőmérséklet erősen lecsökken, energiatakarékosságot végett a SPARmatic Zero, automatikusan zárja a fűtés szelepet. A kijelzőn [K] jelenik meg.

Ezután a SPARmatic Zero normális üzemmódban működik tovább. A beállításához válassza a menübent EHz. Az OK-val erősítse meg.

Először az érzékenységet kell a [ill.] [+/-] gombokkal kiválasztani (HIGH = nagy érzékenység, MID = közepes érzékenység (standard beállítás), LOW = alacsony érzékenység). OK-val erősítse meg. Ezután állítsa be azt az időt (10 perc (gyári beállítás) - 60 perc) ameddig a szelep zárva legyen. OK-val erősítse meg.

Távollét funkció

A távolléte idejére szabadon meghatározhat egy hőmérsékletet. Ennek letelle után változatlanul tovább fut a korábban beállított program. MENU gombot megnyomni. A [ill.] [+/-] gombbal válassza ki a ULR menüpontot. [OK]

erősítse meg. (Koffer jelkép jelenik meg a kijelzőn). A [ill.] [+/-] gombbal be kell állítani a távollét funkció végét (= a szabályos fűtési idő újraindulásának dátumát). Erősítse meg [OK]. Ezután meg kell adni az időpontját és az [OK] gombbal meg kell erősíteni. A kijelzőn villog RUS. Most a hőmérsékletet kell beállítani és az [OK] gombbal megerősíteni. [K] jelenik meg a kijelzőn. A MENU gombbal deaktiválhatja a funkciót.

Gyerekszár

A SPARmatic Zero billentyűzetének reteszelésére jogosultat használat ellen. Ehhez tartás egyidejűleg, 2 másodpercig megnyomva a [OK] [+/-] s az OK gombokat, amíg a [K] szimbólum a kijelzőn meg nem jelenik.

A kombináció újbóli nyomva tartásával eltűnik a szimbólum és a reteszelés feloldódik.

Fűtési üzemszünet/szelepek zárása

[MENU] gombot megnyomni. A [ill.] [+/-] gombbal válassza ki a FÜTÉS menüpontot. igazolja. A [ill.] [+/-] gombbal erősítse meg. A [ill.] [+/-] a kijelzőn a hőmérsékletet állítsa -ra. A szelep most zárva van és időprogram nélkül működik. A vízkötenítő funkció hetente 1x bekapcsol. A fűtés szünet után váltson a menübent az AUTO módba, akkor a korábban beállított program újból működésbe lép.

LCD kijelzés Standby

MENU+ megnyomni. A [+/-] vagy [OK] válassza ki a STBY menüpontot. OK-gombbal erősítse meg. A [ill.] [+/-] E1/RUS segítségével válasszon. Kb. 30 mp után az LCD kijelző Standby módba kapcsol. Bármelyik gomb megnyomása, a kijelző újra aktiválja (az elem kivétele reseteli a Standby módot). Meghosszabbítja az elem élettartamát.

Visszatérés a gyári beállításra / All reset

MENU+ megnyomni. A [+/-] vagy [OK] -al válassza ki a RES menüpontot. OK-val erősítse meg. [OK] villog, OK-gombbal meg kell erősíteni. SPARmatic Zero most a gyári beállítás állapotában van. Járjon el úgy, mint az első üzembe helyezésnél. A fagyvédelem és a vízkö elleni védelem funkció automatikusan aktív.

Fagyvédelem funkció

Amikor a hőmérséklet 6°C alá csökken, a SPARmatic Zero felnyitja a szelepet addig, amíg a hőmérséklet újra 8°C fölé nem emelkedik. Ez megakadályozza a fűtőtestek elfagyását.

Vízkö elleni védelem

A fűtőtest szelepek elvívkövesedésének megakadályozására a SPARmatic Zero hetente 1x (pénteken délelőtt) egy vízkö elleni jártaást hajt végre.

Tisztogatás és elhasznált elemek kezelése

Tisztítás

A SPARmatic Zero tisztogatásához csak egy száraz vagy enyhén benedvesített kendőt használjon. Ne használjon oldószereket, azokkal esetleg károsítja a készüléket.

Elhasznált elemek

Az elhasznált elemeket és a csomagolóanyagot ne dobja a háztartási szemétkébe. Ezek újrahasznosításba vihetők. További információt kaphat erről a helyi önkormányzatnál.

Adapterek

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Gewindemaß von M 30x1,5	Nem szükséges adapter
Danfoss RAV (a mellékelt csapszeget rá kell húzni a szelepszárra)	+ mellékelt csapszeg: csak a RAV-hoz!
Danfoss RA	
Danfoss RAVL	

Távolítsa el a maradéktalanul a műanyag adapterek összekötő részeit, mielőtt a mellékelt adaptereket használatba venné!



A szürke színű összekötő részeket az adapterekről teljesen el kell távolítani! További megvásárolható sárga adapter típusok találhatóak a: www.eurotronic.org honlapon

Segítség

Probléma	Ok	Megoldás
	Az elemek nagymértékben alacsonyabbak	Elemeket cserélni kell.
A fűtőtest nem melegszik fel.	Rendben van-e a kazán vízhőm érséklete? A szelep nem nyit a nyári fűtési szünet után - el van talán vízkövesedve?	A kazán vízhőm érsékletét korrigálni. SPARmatic Zero leszerelni. A szelepszárat többször kézzel / szerszámmal ide - oda mozgatni.
A fűtőtest nem hűl ki.	A szelep nem zár teljesen. Az esetleg a szelep tömítés zárási pontja eltolódott.	Adaptálja újra (lásd „Adaptálás”) Mozgassa meg kézzel többször a szelepszárat - előfordulhat, hogy nem lehetséges az adaptálás, mivel a szelep elvívkövesedett vagy a tömítés már nem látja el a feladatát.
A nyomócsap kiesik (Ez egy E1 hibát is okozhat!)	A menetes szár alsó végén üő nyomó csap kieshet, ha a szabályozó nem lett a szelepre felszerelve.	Helyezze be a nyomócsap [E1] - pont újján, vagy az elemek kivétele és újra behelyezése után a készüléket újra adaptálni kell. A végtelen menet elfordul és a nyomócsapot újra jól meghúzza. Szerelje fel a fűtőtestre és adaptálja újra..
E1 - E3	Bármelyik gomb megnyomása törli a kijelzőn lévő hibajelzést és az adaptálás újra indul!	
E1	Nem lehetséges az adaptálás SPARmatic Zero nincs felszerelve a fűtőtestre.	Szabályszerűen van-e a készülék a fűtőtestre felszerelve? SPARmatic Zero-t felszerelni.
E2	A szelep-öket túl rövid vagy az elemek teljesítménye túl gyenge.	A szelepszárat kézzel többször nyitni és zárni kell, vagy új elemeket kell behelyezni.
E3	Nem lehetséges a szelep mozgatása.	A szelepszár szabadon

Megfelelőségi nyilatkozat

A megfelelőségi nyilatkozatot:

www.eurotronic.org alatt találja.

Garancia

A garanciád három év és a vásárlás napjával kezdődik. Őrizze meg a pénztári bizonylatot a vásárlás igazolására. A garanciális idő alatt a hibás Energiatakarékos szabályozót megfelelően bérmentesítve küldje el az alább megadott szervizcímünkre. Ebben az esetben egy új vagy megjavított készüléket kap költségmentesen vissza. A készülék javításával vagy cseréjével nem indul újra a garanciád számítás. Vegye figyelembe, a garanciát csak a készülék funkcióira, és nem a termosztát és a szelep alsórész együttműködésének funkcionális szerepére adjuk. Az alkalmazásra vonatkozó műszaki adatokat kizárólag a Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann (M30x1,5), Oventrop (M30x1,5) csatlakozó meneté és a Danfoss RA, RAV és RAVL szelepekkel együtt garantáljuk. A készülék kombinációk megtalálhatók és levehető a (www.eurotronic.org/Shop) weblapunkról. A termosztát együttműködéséről a fel nem sorolt szelepekkel és adapterekkel a felhasználó kell gondoskodjon. EUROtronic ilyen esetekben nem vállal garanciát.

A garanciális idő letelle után is elküldheti a hibás készüléket javításra megfelelően bérmentesítve az alábbi szervizcímünkre. A garanciális idő letelle utáni javítások költségét téríteni kell. Az Ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza.

Eurotronic Technology GmbH

Südweg 1
36396 Steinau-Ulmbach
Telefon: 0 66 67 / 9 18 47-0
Servicehotline: 0 66 67 / 9 18 47-17**
eMail: info@eurotronic.org
Internet: www.eurotronic.org
**Csak a saját telefon szolgáltatójának a díjait fizeti.
*nem ingyenes, Állapot: 2013/08