

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-12S1N8A2S00 - 1619967

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Készülékcsatlakozó, előső fal, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, 4xØ3,2

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356820158

Technical data

Általános

Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	12
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	1 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	8 A

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-12S1N8A2S00 - 1619967

classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

accessories

Védőfedél

SF-Z0019 - 1607449



RC-Z2059 - 1604225




RC-Z2469 - 1611797




Drawings

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-12S1N8A2S00 - 1619967

Méretrajz



Méretrajz



Beépítési méretek

Előlapí dugaszolható
készülékcsatlakozó - CA-12S1N8A2S00 - 1619967

Sematikus rajz

