

## D Használati útmutató

06/15 változat

### Rádiójel vezérlésű grill hőmérő, BK-BBQ

Rend. sz.: 1295803.

#### Rendeltetészerű használat

A rádiós vezérlésű grill hőmérő a sütőt vagy grillezett élelmiszerek hőmérsékletét méri és felügyeli. Csak privát használatra alkalmas. Ipari használatra nem megengedett.

A termék nem mosható mosogatógépből.

A tápellátás csak elemekkel történhet (a típus a "Műszaki adatok"-ban van megadva).

A fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. rövidzárlat, tűz stb. veszélyét idézheti elő.

Olvasa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek. Az összes az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma



- Báziskészülék
- Vevőegység
- Beszúró érzékelő
- Felerősítő csipetű
- Tépőzár csík
- Használati útmutató

#### A szimbólumok magyarázata



A háromszögben foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. A „nyíl” szimbólum speciális tippekre és kezelési tudnivalókra utal.

#### Biztonsági tudnivalók



Olvasa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használathoz.

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményi károkokért nem vállalunk felelősséget!

Szakszertlen kezeléskből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából előállott tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a termék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A rádióvezérlésű grill hőmérő nem egy professzionális mérőműszer. Ha nagy mérési pontosságra van szüksége, szerezzen be egy jó minőségű mérőműszert.
- A gyártó nem vállal felelősséget a hibás vagy pontatlan jelzésekről, vagy ezek következményeiről.
- A bázis állomás és a vevő nem alkalmas magas hőmérsékletre, amelyeket a beszúró érzékelő mérni képes. A komplett rádiós átvitelű grill hőmérőt tilos a sütőben vagy a grillezőben használni. A bázis állomást és a vevőt tartsa távol a forró környezeti hőmérsékletektől és forró felületektől.



- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.
- Ha kétélyei vannak a termék kezelésével vagy biztonságosságával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

#### Az elemek behelyezése/cseréje



Elemek nem valók a gyerekek kezébe.

Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll az a veszély, hogy ezeket a gyerekek vagy a háziállatok lenyelhetik. Ha mégis lenyelnek egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost.

- A rádiós átvitelű grill hőmérő nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- Kerülje a készülék erős mechanikai igénybevételét. Ne tegye ki erős rezgéseknek, vagy páratartalomnak vagy nedvességnek.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ezeket a készülékeket 8 éven felüli gyerekek valamint olyan személyek (beleértve a gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosokkal, vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják, ha a használat egy felelős személy felügyelete mellett történik, vagy a szükséges tájékoztatást és az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést megkapták és azt megértették.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanás veszélye állhat fenn!

Csak újratölthető akkukra töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-).

Sohase használjon különböző töltöttségű, típusú illetve gyártó által készített elemet együt egy elemtartó rekeszben.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

- A bázisállomás alján és a vevő hátoldalán nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét. A vevőről a felerősítő klipsz az elemtartó rekesz könnyebb hozzáférhetőségéhez levehető.
- Vegye ki a kimerült elemeket.
- Helyezzen be helyes polaritással két új mikro elemet. A helyes polarítás az elem rekeszekben jelölve van.
- Zárja le ismét az elemtartó fedelét.
- Ha a vevőn a kijelző kontrasztja gyengül vagy már kijelzés sem látható, a vevő elemei kimerültek, és ki kell cserélni azokat. Ha a rádió hatósugár jelentősen csökken, a bázis állomás elemei kimerültek és azokat ki kell cserélni.

#### Előkészületek



- Az első használat előtt tisztítsa meg a beszúró érzékelőt, mint ahogy az a „Karbantartás és ápolás” alatt le van írva.
- A bázis állomást fel lehet állítani, vagy a tépőszalag csikokkal egy másik tárgyra fel lehet erősíteni. Húzza át a tépőszalag csikot a bázisállomás alján lévő két fülön. A bázisállomáson mágnesek is el vannak helyezve, amelyekkel azt egy vas felületre fel lehet erősíteni.
- A vevőt a feltűző klipszel fel lehet erősíteni a ruhánkra, vagy a bázisállomás mellé lehet állítani. A feltűző klipszben mágnesek is vannak, amik lehetővé teszik a fémfelületen való rögzítést.
- A beszúró érzékelő dugóját be kell dugni a bázisállomás oldalán lévő hüvelybe.



A beszúró érzékelő vezetéke sohasé csipődjön be a sütő ajtajába vagy a grill fedői közé.

#### A készülék kezelése



A beszúró érzékelő és a csatlakozó vezetéke üzem közben jelentősen felhevülnek. Ezeket a részeket a használat alatt vagy közvetlenül utána puszta kézzel ne érintse meg, hanem csak védőkesztyűvel.

- A bázisállomás hátoldalán válassza ki az 1-2-3 kapcsolóval az (1, 2 vagy 3) adó csatornát. Ezt a csatornát a vevővel való csatlakozás előtt be kell állítani, és a működés alatt nem szabad módosítani.
- Több rendszer egyidejű működése esetén, az egyes bázisállomásokon különböző csatornát kell beállítani és az egyes rendszereket egymás után az alábbi pontokban leírtak szerint kell bekapcsolni.
- Elsőként a vevő hátoldalán lévő POWER tolokcsatlakozót kell ON állásba tolni.
- Ezután tolni a bázisállomás hátoldalán lévő POWER tolokcsatlakozót ON állásba.
- Miután a rádiókapcsolat felépült, a bázisállomás a mért hőmérséklet adatokat a vevőhöz sugározza. A kijelző hőmérséklet jelzésénél ez CURRENT TEMP alatt jelenik meg.



A bázis állomás változatlan hőmérséklet esetén 30 másodpercenként küld jelet a vevőbe. Ha több mint 1 °C-al változik a hőmérséklet, a készülék az értékét aktualizálja. Ha a bázisállomás rádiójelet küld, a bázisállomás elején lévő funkciójelzés felvillan.

A készülék hőmérsékletet a 0 - 250°C (32 - 482°F) tartományban mér. A tartomány alatti hőmérsékletnél LLL jelenik meg a kijelzőn. A mérési tartomány túllépésénél HHH jelenik meg a kijelzőn.

- Szúrja be a hőmérséklet érzékelőt a hús legvastagabb részébe olyan helyen, amelyben nincs zsír, csont, vagy porcogó.
- Válassza ki a MODE gombbal a kívánt hőmérséklet mértékegységet (°C vagy °F).

### a) Üzem mód Sütendő húsfajta/sütési fok

Ebben az üzemmódban hangjelzés hangzik el, a sütendő húsfajta és a sütési fok alapján beállított hőmérséklet elérésekor.

- A MEAT gombbal válassza ki a vevőn a hús fajtát.
- A TASTE gombbal válassza ki a vevőn a sütési fokozatot.

- A hőmérséklet kijelzőn a célhőmérséklet TARGET TEMP alatt látható.

- A következő beállításokat és célhőmérsékleteket lehet behívni:

	WELL	M WELL	MEDIUM	M RARE	RARE
<b>BEEF (marhahús)</b>	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	60 °C (140 °F)
<b>LAMB (birk)</b>	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	---
<b>VEAL (borjú)</b>	76 °C (170 °F)	71 °C (160 °F)	62 °C (145 °F)	60 °C (140 °F)	---
<b>HAMBURGER</b>	71 °C (160 °F)	---	---	---	---
<b>PORK (disznó)</b>	76 °C (170 °F)	73 °C (165 °F)	71 °C (160 °F)	---	---
<b>TURKEY (pulyka)</b>	79 °C (175 °F)	---	---	---	---
<b>Chicken (csirke)</b>	79 °C (175 °F)	---	---	---	---
<b>FISH (hal)</b>	58°C (137 °F)	---	---	---	---

- Nyomja meg a MODE gombot, ha a célhőmérséklet elérésekor a figyelmeztetést rövid időre ki akarja kapcsolni.
- A figyelmeztetés végleges kikapcsolásához, húzza ki a beszuró érzékelőt a sültből.

### b) A célhőmérséklet manuális beállítása

Ebben az üzemmódban figyelmeztetésre kerül sor, a beállított hőmérséklet elérésekor. A kijelzőn



mutató és beállított sült fajta ebben az üzemmódban nem játszik szerepet.

- Tartsa megnyomva 3 másodpercen keresztül a MODE gombot, amíg a kijelzőn a TARGET TEMP villogni nem kezd.
- Állítsa be a kívánt TARGET TEMP célhőmérsékletet a MIN és SEC gombokkal.
- Nyomja a MODE gombot, a beadott érték nyugtázására!
- Nyomja meg a MODE gombot, ha a célhőmérséklet elérésekor a figyelmeztetést rövid időre ki akarja kapcsolni.
- A figyelmeztetés végleges kikapcsolásához, húzza ki a beszuró érzékelőt a sültből.

### c) Időzítő üzemmód



Egy Count-Down üzemmódot (idő visszaszámláló módot) vagy egy Count-Up üzemmódot (idő előre számlálása) lehet beállítani.

#### Count-Down üzem

- A MIN és SEC gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. A MIN a percek és a SEC a másodperceket állítja be.



A maximálisan beállítható idő 99 perc és 59 másodperc.

- Nyomja meg az S/S nyomógombot a visszaszámláló időzítő elindításához.
- A visszaszámláló az S/S gomb megnyomásával megállítható, majd újra elindítható.
- Az idő leteltkor felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés.
- Nyomjon egy tetszőleges gombot, a figyelmeztető hangjelzés leállítására.
- A beállított idő nullázására nyomja meg a CLEAR gombot.

#### ount-Up üzemmód

- A beállított idő nullázására nyomja meg a CLEAR gombot.
- Nyomja meg az S/S gombot az időszámláló elindításához.
- A visszaszámláló az S/S gomb megnyomásával megállítható, majd újra elindítható.
- Az időszámláló megállítása után, a nullázáshoz nyomja meg a CLEAR gombot.

## Karbantartás és tisztítás



A tisztítás előtt kapcsolja ki a bázisállomást és a vevőt (mindkét POWER kapcsolót OFF állásba kell állítani) és hagyja a beszuró érzékelőt kihűlni.

A rádiós átvitelű grill hőmérő az elemcsere kivételével karbantartásmentes.

A beszuró érzékelőt minden használat után meleg vízzel és kevés mosogatószerrel alaposan le kell tisztítani.

A bázisállomást és a vevőt csak egy lágy, száraz vagy enyhén benedvesített kendővel kell tisztogatni. A bázisállomást és a vevőt nem szabad soha vízbe vagy egyéb folyadékba bemelegíteni.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a ház felületét.

## Eltávolítás

### a) Termék



Az elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasználtottott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket/akkukat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

### b) Elemek és akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) az elhasznált elemek és akkuk leadására; Tilos azokat a háztartási szemétként kidobni!



A káros anyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelyén található gyűjtőhelyeken, a szaküzletinkben, vagy olyan helyeken, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok

Üzemi feszültség:.....	3 V/DC (Bázisállomás)
	3 V/DC (vevő)
Elemek.....	2 db 1,5 V-os mikroelem (Bázisállomás)
	2 db 1,5 V-os mikroelem (Vevő)
Mérési tartomány .....	0 ... +250°C (32 ... 482 °F)
Felbontás.....	1°C
Rádiófrekvencia.....	433 MHz
A rádiós átvitel hatótávolsága.....	kb 30 méter (szabad téren)
Timer beállítási tartomány.....	99 perc 59 mp
Érzékelő kábel.....	kb. 120 cm
Méret.....	95 x 71 x 26 mm (Bázisállomás)
	55 x 120 x 26 mm (Vevő) Súly
	.....40 g (Bázisállomás)
	75 g (Vevő)

## Megfelelőségi nyilatkozat

A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.



A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi weblapon: [www.conrad.com](http://www.conrad.com).