

**SwitchMark  
SM 18/9.5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM**

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

**A MultiMark előnyei:**

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus                 | SM 18/9.5 MM WS                                       |
| Rendelési szám        | <a href="#">2006220000</a>                            |
| Verzió                | SwitchMark, Készülékjelölők, 9 x 18 mm, fehér         |
| GTIN (EAN)            | 4050118391435                                         |
| Menny.                | 1 000 Stück                                           |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**SwitchMark  
SM 18/9.5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 18 mm   | Szélesség (coll) | 0,709 inch |
| Magasság    | 9 mm    | Magasság (coll)  | 0,354 inch |
| Mélység     | 0,1 mm  | Mélység (coll)   | 0,004 inch |
| Nettó tömeg | 0,056 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                          |                             |                              |              |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Anyag                    | Poliészter                  | Halogén                      | Nem          |
| Ragasztóanyag            | Akril ragasztó              | Szám tekercsenként           | 1 000        |
| Szélesség                | 18 mm                       | Szín                         | fehér        |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                         | UL 969 tanúsítvány           | Igen         |
| Változat                 | halogénmentes,<br>Öntapadós | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-37-12-25 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                          |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |

**SwitchMark  
SM 18/9.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**