

**A-sorozat, W-sorozat
ZQV 1.5N/7 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 1.5N/7 RD
Rendelési szám	1985750000
GTIN (EAN)	4050118370249
Menny.	20 Stück

**A-sorozat, W-sorozat
ZQV 1.5N/7 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	23 mm	Szélesség (coll)	0,906 inch
Magasság	21,9 mm	Magasság (coll)	0,862 inch
Mélység	2,8 mm	Mélység (coll)	0,11 inch
Nettó tömeg	2,188 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Rögzítés típusa	Dugaszolt
---	------	-----------------	-----------

Méretetek

Osztás, mm (P)	3,5 mm
----------------	--------

Névleges adatok

Névleges áram	17,5 A
---------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	2434520000 BED-ANL.ZQV A REIHE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks