

# (Intenso)<sup>®</sup>

---

Verzió: 1.1

## Intenso POWERBANK Q10000

Használati útmutató

1-8. oldal

HU

---

Használati útmutató

# Powerbank Q10000

Qualcomm Quick Charge a Qualcomm Technologies, Inc. terméke. Qualcomm a Qualcomm Incorporated márkája.

Quick Charge a Qualcomm Incorporated márkája. Az összes Qualcomm Incorporated márká csak engedéllyel használható.

## Az útmutatóhoz:

Olvassa el gondosan a használati útmutatót, vegye figyelembe és tartsa be az útmutató összes utasítását, hogy a készülék hosszú élettartamát és megbízható használatát garantálja. Tartsa kéznél az útmutatót és a készülékkel együtt adja tovább más felhasználónak.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a powerbank kizárólag 5 V egyenárammal működő készülékekhez (mobiltelefonok, MP3 lejátszók stb.) alkalmas, valamint olyan készülékekhez, amik támogatják a Qualcomm® Quick Charge™ technológiát. Bármely más vagy további felhasználás nem megfelelő, és károkat valamint és személyi sérülést okozhat. Olyan károk miatt támasztott igényeket, amelyek nem rendeltetésszerű használatból adódnak, nem veszünk figyelembe.

A hibás működés elkerüléséhez ne csatlakoztassa a készülék USB kimeneti csatlakozóit számítógépek vagy más készülékek USB csatlakozóihoz. Ezek csak készülékek feltöltésére alkalmasak. Ne szedje szét a készüléket részeire, és ne kísérelje meg önállóan megjavítani. Nem tartalmaz karbantartandó alkatrészeket és a garancia is érvényét veszti ebben az esetben.

Ne dugjon olyan készülékeket a termék nyílásaiba, amik nem arra valók. Különben rövidzárt idézhet elő.

Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a készülék tisztításához. Csak egy száraz kendőt használjon erre a célra.

A készülék használat közben meleget termel, ez normális. Ne takarja le a készüléket működés közben.

Ne használja a készüléket, ha látható sérülés van rajta, vagy nedves lett.

## Biztonsági tudnivalók:



### Üzemi feltételek:

A készülék 0 - 40 Celsius fok között használható, max. 90%-os relatív légnedvesség mellett. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a powerbanket, -10 és 45 Celsius fok között tárolja, max. 90%-os relatív légnedvesség mellett (rövid ideig) és tölts fel három havonta, hogy megtartsa a teljes teljesítőképességét.



Ne használja a készüléket extrém hidegben, hőségben, nedves vagy poros helyen. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak sem. Óvja a terméket nyílt lángtól. Robbanásveszély!



#### Ütés, esés:

Minden üzemállapotában óvja meg a készüléket ütéstől és eséstől



#### Elektrosztatikus kiséülés:

Ez a készülék érzékeny az elektrosztatikus kiséülésre. Óvja meg a készüléket minden lehetséges elektrosztatikus kiséüléstől.



**Régi akkuk és elemek eltávolítása** Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékekre vonatkozik a 2006/66/EK európai irányelv. Az összes használt akkut és elemet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell az erre a célra kialakított gyűjtőhelyen leadni. A szakszerű eltávolítással óvja a környezetet.



#### Elektromos készülékek eltávolítása

Az ezzel a szimbólummal megjelölt készülékek a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá esnek. Az összes elektromos és elektronikus régi készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve az arra kialakított gyűjtőállomásokon kell eltávolítani.

Az elektromos és elektronikus régi készülékek szakszerű eltávolításával megakadályozza a környezetszennyezést.


## A szállítás tartalma

- Intenso Q10000 powerbank
- Mikro USB-s töltőkábel
- Használati útmutató

## Műszaki adatok:

Méret:	141 x 74,4 x 14 mm	
Áramfelvét (bemenet):	5V 2,1A	
Töltőáram leadás (kimenet)	USB OUT + USB QC OUT:	5V 3,1A (összesen)
	USB QC OUT (QC 3.0):	5V – 6V - 3,0A 9V - 2.0A 12V - 1.5A
Beépített akku:	10.000 mAh / 3,7 V lítium-polimer akku	
Állapotjelzés:	4 db LED lámpa	
Beépített túltöltés- /kisülés elleni védelem:	Igen	
Készletléti idő:	Max. 3 hónap	

## A készülék áttekintése



- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. USB QC OUT   | 2. USB OUT       |
| 3. IN           | 4. Státusz LEDek |
| 5. Funkció gomb |                  |

# Kezelés

## 1. LED-es állapotkijelző

A powerbank aktuális töltési állapotát a powerbank töltésekor és kisütésekor a státusz LED-ek jelzik.

LED fény % - energia	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
1 % - 25 %	•	○	○	○
26 % - 50 %	•	•	○	○
51 % - 75 %	•	•	•	○
76 % - 100 %	•	•	•	•

## 2. Üzembe helyezés / A powerbank töltése / Csatlakoztatott készülékek töltése

### a) A powerbank feltöltése

Csatlakoztassa a vele szállított mikro USB kábelt a powerbank mikro USB csatlakozójához (IN) és csatlakoztassa az USB kábel másik végét egy számítógép vagy USB-s töltő szabvány USB csatlakozójához. A töltést és az aktuális töltési állapotot a státuszjelző LED-ek jelzik. Ha a powerbank teljesen feltöltődött, a státuszjelző LED-ek folyamatosan világítanak. A powerbank szükséges töltési ideje függ a választott töltő forrástól és annak kimenő teljesítményétől (5V / 2.1A).

### b) Készülékek feltöltése a powerbankról

- A powerbank egy USB A csatlakozóval (USB OUT) (Output 5V 3,1A max.) és egy Qualcomm Quick Charge 3,0 USB A csatlakozóval rendelkezik (USB QC OUT) (Output normal 5V 3,1A max.; Output Quick Charge 5-6V 3,1A max., 9V 2,0A max., 12V 1,5A max.).
- Normál töltés: Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt a powerbank USB A csatlakozójához (USB OUT) és az USB kábel másik végét pedig a töltendő készülék mikro USB csatlakozójához (5V 3,1A max. Output).
- Töltés Qualcomm Quick Charge 3,0-val: A Quick Charge technológia (további információk: [www.qualcomm.com/products/snapdragon/quick-charge](http://www.qualcomm.com/products/snapdragon/quick-charge))használatához

egy olyan végkészülékre van szükség, ami támogatja ezt a szabványt (ha szükséges, érdeklődjön a végkészülék gyártójánál). Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt a powerbank Quick Charge USB A csatlakozójához (USB QC OUT) és az USB kábel másik végét a töltendő Quick Charge kompatibilis készülék mikro USB csatlakozójához. A Quick Charge 3,0 technológia intelligens vezérlése a töltést a csatlakoztatott készülékhez igazítja (5-6V 3,1A max., 9V 2,0A max., 12V 1,5A max.). A Quick Charge 3,0 lefelé kompatibilis a korábbi verziókkal, tehát ezzel a powerbankkel tölthető pl. egy Quick Charge 2,0 készülék a Quick Charge 2.0 technológia előnyeivel.

- Egy a Quick Charge technológiával nem kompatibilis készülék működtethető a USB QC OUT csatlakozóról, vagy egy Quick Charge kompatibilis készülék a normál USB OUT csatlakozóról (Output 5V 3,1A max.).
- Egyszerre két készülék tölthető a powerbankkel, például egy tablet a normál USB A csatlakozóról (USB OUT) és egy okostelefon a Quick Charge (USB QC OUT) csatlakozóról. Mindenesetre a Quick Charge technológiát csak akkor támogatja, ha csak egy Quick Charge kompatibilis készülék van az USB QC OUT kimenetre csatlakoztatva. Ha egyszerre két csatlakoztatott készüléket tölt, akkor mindkét csatlakozón a normál töltési szabványt alkalmazza és a maximális kimenő feszültség eloszlik a két csatlakozó között (Output 5V 3,1A max.).
- Természetesen saját USB töltőkábelt is használhat ahhoz, hogy a készülékét összekösse a powerbankkel. Vegye viszont figyelembe, hogy csak a powerbank USB A kimeneteiről (USB A OUT / USB QC OUT) tölthetők a készülékek és a Quick Charge technológia használatához egy Quick Charge kompatibilis USB kábelre van szükség (ha szükséges, kérdezze meg az USB kábelje gyártóját).
- Ha egy készüléket a powerbankról tölt és a powerbank kapacitása majdnem teljesen lemerül, azt az utolsó státuszjelző LED villogása jelzi. Töltse fel ekkor újra a powerbanket.
- Vegye figyelembe, hogy ha egy készüléket egy powerbank segítségével tölt, a teljes kapacitás kb. 30%-a a töltési folyamatra megy el. Ennek oka például az áramkör hő- és feszültségátalakulása.
- Egy optimális teljesítőképességhez a powerbanket rendszeresen kell használni. Ha ez nincs így, akkor töltse fel a powerbanket legalább 3 havonta.
- Gondoskodjon arról, hogy a töltés közben keletkező hőt a készülék leadhassa (ideális, ha a powerbanket használat közben egy fix és hőálló alátétre helyezi).

# Korlátozott garanciális feltételek

A garancia csak erre az Intenso termékre vonatkozik. A garancia nem terjed ki a hibás, helytelen használatból, gondatlanságból, balesetből vagy összeegyeztethetlenségből eredő szokásos kopásra.

Nincs garancia az Intenso használati útmutatójának be nem tartásából, valamint a nem megfelelő használatból vagy egyéb eszközök által keletkezett hibákra.

Nem vállalunk felelősséget a készülék meghibásodása, hibás kezelése, a készülék személyi javítása vagy az illetéktelen akkumulátorcserre következtében bekövetkező kárért vagy adatvesztésért.

Ha a termék vibrációnak, elektrosztatikus kisülésnek, a termékre vonatkozó előírásokon kívül eső hőnek vagy nedvességnek van kitéve, akkor a garancia érvényét veszti.

Az Intenso nem vállal felelősséget semmilyen kísérő vagy következményi kárért, a garanciafeltételek megsértéséért vagy egyéb károkért, függetlenül attól, hogy mi az oka.

## *Fontos tudnivaló:*

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garanciális igények érvénytelenek, ha a powerbank házát kinyitják.

Ez a termék nem kereskedelmi célú, vagy olyan orvosi és speciális alkalmazásokhoz készült, ahol a termék meghibásodása sérülést, halált vagy súlyos anyagi károkat okozhat.

**(Intenso)**

Intenso GmbH  
Gutenbergstraße 2 · 49377 Vechta  
Germany · [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

