

Használati útmutató - Longlife ajtó- és ablakriasztó

Örülünk, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Kívánjuk, hogy sok öröme teljen benne.

A használati útmutatóban fontos információk vannak a készülék szabványos és biztonságos használatára. A készülék használatba vétele előtt olvassa át a teljes használati útmutatót. Egyébként veszélyek adódhatnak a személyek számára, és a készülék is károsodhat.

Konformitási nyilatkozat

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A termékre vonatkozó megfelelési nyilatkozat megtalálható az alábbi címen: <http://productip.com/?F=4207>

Kicsomagolás és ellenőrzés

Csomagolja ki a szállítmányt, és ellenőrizze a tartalmát teljesség és épség szempontjából. Amennyiben hibát, hiányosságot állapít meg, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Őrizz meg az eredeti csomagolást a készülék későbbi biztonságos tárolására és arra, hogy esetleg továbbadja. A szükségesidelemnél vált csomagolóanyagot környezetbarát módon távolítsa el.

A szállítás tartalma:

Fő egység beépített elemmel | Mágneses érintkező | Öntapadó lapok | Használati útmutató

Rendeltetészerű használat

Az ajtó- és ablakriasztó ablakok és ajtók felületeire szolgál. Közvetlenül a felügyleendő ajtóra vagy ablakra kell ragasztani és regisztrálja a mágneses érzékelő távolságát. Ha a távolság 15 mm-nél nagyobb, a riasztás beindul. Ez a termék csak személyes védelemre alkalmas, és nem használható üzleti célokra.

Általános tudnivalók

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

- Olyan károknál, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy szakszerűtlen vagy hanyag kezelésből, esetleg a készülék átépítése következtében keletkeznek, nem vállalunk felelősséget, és a garancia igény is szavatosságot, és a garancia igény is elvész. Következmenyes károkért nem vállalunk felelősséget.

- A tartalom esetlegesen eltérhet a jelen használati útmutatótól. Vegye figyelembe adott esetben a hozzáadott mellékleteket. Ez a használati útmutató és esetleges mellékletei a készülék részét képezik, ezért azokat gondosan meg kell őrizni, és a készülék esetleges továbbadásánál vele adni.

- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.

Biztonsági tudnivalók

A következő biztonsági intézkedések nemcsak a készülék védelmét, hanem az Ön biztonságát is szolgálják. Specifikus tudnivalókat a

következő fejezetekben talál. Olvassa végig figyelmesen az összes pontokat:

- Ez a termék és csomagolóanyaga nem játék, és gyerekek nem használhatják. A gyerekek nem tudják felmérni az elektromos eszközök és/vagy csomagolóanyagok veszélyeit.
- Figyeljen arra, hogy a termék és a csomagolóanyag olyan helyen legyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Figyelem! Hangos riasztás! Vigyázzon, hogy ne hallgassa sokáig ezt az erős hangot, mert az halláskárosodást okozhat!
- Ne aktiválja a riasztót a füle közelében.
- A készüléket csak szakember javíthatja, illetve nyithatja fel, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel és a vonatkozó előírásokkal. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.
- Mindazoknak, akik ezt a készüléket kezelik, felállják, üzembe állítják vagy karbantartják, kellő szakképzettséggel és képesítéssel kell rendelkezniük, és figyelembe kell venniük ezt a használati útmutatót.
- A terméket csak zárt beltéri helyiségekben szabad használni. Óvja a készüléket magas páratartalomtól és fűzőcsenő víztől.
- Ha kétségei vannak a készülék működésével, a csatlakoztatással vagy a biztonsággal kapcsolatban, forduljon egy szakemberhez, vagy a gyártóhoz.

Szerelés

Az ajtó-/ablakriasztót közvetlenül az ajtóra vagy ablakra kell helyezni. Az érzékelőt 15 mm-es távolságon belül kell elhelyezni a kereten. Alaposan tisztítsa meg a felületeket a szerelés előtt. Mindennemű szennyeződés befolyásolhatja a teljesítményt. Húzza le a védőfóliát a ragasztószalagról és szerelje fel az ajtó- és ablakriasztót (4) a megjelölt felületeire. Szerelje fel a mágneses érzékelőt (6) az ablak- ill. ajtókeretre. Ügyeljen arra, hogy egyszerűen hozzáférhessen a készülékhez.

Használat

Tolja el jobbra a be-/kikapcsolót (1) a riasztó aktiválásához.

Ellenőrizze az elem töltöttség szintjét a tesztelő gomb (2) megnyomásával. Ekkor a házban hangos sípszó hallható. A fülének védelméhez a tesztelés előtt állítsa a hangerőt alacsony szintre.

Működtesse a hangerő szabályozót (3) a kívánt hangerő kiválasztásához.

A riasztó bekapcsol. ha a két érzékelő mágnes több mint 15 mm-re eltávolodik egymástól.

A bekapcsolt riasztás úgy lehet deaktiválni, hogy a be-/kikapcsolóval kikapcsoljuk a készüléket. Ha az érzékelőket ismét egymáshoz illesztük és a be-/kikapcsolót ismét aktiváljuk, a készülék újra üzemmész.

Az elem élettartam max. 10 év. A riasztó gyakori bekapcsolása viszont ezt jelentősen lerövidíti.

Megjegyzés: Rendszeres időközönként ellenőrizze az egység működését a tesztelő gomb (2) megnyomásával.

A problémák kezelése

A piros LED nem villog.	Működtesse a be-/ki kapcsolót
Nem szólal meg a riasztó.	Működtesse a be-/ki kapcsolót
	Ellenőrizze a tesztgombbal a riasztó működését.

Tisztítás és karbantartás

Tisztításhoz puha, pormentes törölruhát használjon. Erős szennyeződés esetén a törölruhát megnedvesítheti. Vigyázzon, hogy a készülékhez belsejébe ne kerüljön folyadék.

Műszaki adatok:

Hangerő: max. 110 dB | Elem: 1200 mAh 3,6 V | Méret, Alapegység: 50 x 50 x 18 mm | Súly, fő egység: 35 g | Méret, mágneses érintkező: 32 x 12 x 12 mm | Súly, mágneses érintkező: 8 g

Elővigyázat

A fogsztó törvényi kötelessége, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket az élettartamuk végén az arra a célra kialakított nyilvános gyűjtőhelyen leadja, hogy a régi készülékeket újrahasznosíthassák. A szakkereskedés

biztosítja ezt a gyűjtőhelyet. Az elektromos készülékek gyűjtőhelyeiről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elavoltítani. Minden fogsztót törvény kötelezi arra, hogy az összes elemet és akkut egy gyűjtőállomáson adjon le (függetlenül azok károsanyag tartalmától).

igy azok környezetbarát módon újrahasznosíthatók. * Jelölések: Cd= kadmium; Hg = higany; Pb = ólom.

Iived non food GmbH minden jogot fenntart

Nem vállalunk felelősséget a használati útmutatóban leírt műszaki adatokban vagy termékulajdonosságokban bekövetkező változtatásokért vagy hibákért. Minden jog fenntartva. A használati útmutató vagy annak átvétele, másolata vagy tárolása, valamint annak egy részének bármennemű sokszorosítása, egy idegen nyelvre történő fordításak a gyártó kimondott beleegyezése nélkül nem megengedett. A termékek gyors továbbfejlesztése alapján nem tudunk garanciát vállalni a teljességért. A műszaki kivitelt és a felszereltség változtatásának jogát mindenkor

fenntartjuk. Ha a használati útmutatót digitális formában igényli, kérjük, forduljon a szervizünkhez.

Garanciális és javítási feltételek
A vevő a garántó által szabadon vállalt 2 éves gyártói garanciát kap a termék anyag- és gyártási hibaira a vételi időponjától számítva. A garancia érvényességi tartománya a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria és Svájc. A garancia alapjául a vételi bizonylat szolgál. A garancia ideje alatt költségmentesen elhárítunk minden anyag- vagy gyártási hibát. Az Ön törvényes szavatossági jogait a garancia nem érinti.

A garancia a következő esetekben nem érvényes:
-nem rendeltetészerű használat következtében bekövetkezett hibák esetére,
-kopó alkatrészekre / tartozékokra, amelyek normál elhasználódásnak vannak kitéve,

-azokra a hiányosságokra, amikről a vevő a vásárláskor tudomást szerzett,
-olyan károkra, amelyek a vevő által eszközölt javításokra vagy beavatkozásra harmadik személy által vezethetők vissza, -ha a készüléket a rajta megadottnál magasabb feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatták.

-ha a készüléket vagy egyes részeit elejtették, -szakszerűtlen szállításnál, vagy szakszerűtlen csomagolásnál szállítás céljára
-olyan károkna, amelyeket elemi csapás okozott,
-a készülékre vonatkozó biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén,
-a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén.

Elemek/lakkuk nem tartoznak a garancia hatálya alá, mert elhasználódó alkatrészek. A vásárlás dátumát garanciális problémák esetén a számlával kell igazolni. Egy garanciális tevékenység által nem hosszabbodik meg a garanciális idő - sem a készülékre, sem a kicserélt

alkatrészekre vonatkozóan. Amennyiben jogos garanciaigényről van szó, jogunkban áll válaszításunk szerint a hibás készüléket

költségmentesen javítani vagy kicserélni. Ezen túlmenően igényeket nem fogadunk el. A lecserélt részek vagy termékek átmennek a gyártó tulajdonába. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hibás részeket vagy termékeket újabb modellekre cseréljük.

Kérjük, mindig vegyék fel veünk a kapcsolatot, mielőtt a terméket beküldik nekünk. Amennyiben a beküldésben előzőleg meggyesztünk, küldje el a készüléket jól becsomagolva, saját költségére a szerviz részlegünknék. Mellékeljen hozzá okvetlenül egy számlamásolatot. A garanciális idő letelte utáni javítások költségeit téríteni kell. Meggyezéses nélkül beküldött küldeményeket nem vesszünk át, és azok automatikusan visszamennek a feladóhoz.