

## ⓓ Használati útmutató Race stopperóra

Rend. sz.: 1691751

### Rendeltetészerű használat:

A termék időmérésre szolgál, köztes- és körítő kijelzéssel. Az első 30 percben 1/100 mp pontossággal, ezután órákban és másodpercekben mér. Ezenkívül választhatóan 12/24 órás formátumban mutatja az időt, a dátumot és a hét napját. A termék egy naponta ismételtető akusztikus ébresztés funkcióval, valamint szundi funkcióval rendelkezik. A tápfeszültséget egy gombelme szolgáltatja.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnevet és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Stopperóra
- LR44 gombelme
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippet és használati tanácsokat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### b) Elem



- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha hibás elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemet úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az elemeket ne szedje szét, azokat ne zárja rövidre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

### Kezelőszervek



#### SPLIT/RESET (A)

gomb

#### MODE (B) gomb

#### START/STOP (C)

gomb

### Üzembe helyezés

- Kiszállításkor az elem már be van helyezve.
- Első használat előtt húzza ki a termékből az oldalt lévő elem-biztonsági csíkot. A stopperóra ekkor működik. Az LC kijelző világitani kezd.
- Ha az LC kijelző olvashatatlan, ellenőrizze az elem érintkezését. Ha szükséges, vegye ki és helyezze vissza, hogy létrejöjjön a megfelelő érintkezés. Olvassa el az "a) Elemcsere" fejezetet.

#### a) Elemcsere

- Oldja ki a hátoldalon található 4 csavart egy megfelelő csavarhúzóval és vegye le a hátlapon lévő elemtartó fedelet.
- Cserélje ki az elemet egy ugyanolyan típusú elemre. Az elem betételénél ügyeljen a helyes pólusokra.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét a csavarok visszacsavarásával.
- Csak LR 44 típusú gombelme használjon.

#### b) Üzem mód áttekintés

- Nyomja meg a **MODE (B)** gombot, ezzel válthat a különböző üzemmódok között.
  - Idő, dátum, hét napja -- napi ébresztés
  - stopperóra

### Beállítások

#### a) Óra üzemmód - óraidő és naptár beállítása

- Az idő beállításához nyomja meg a **MODE (B)** gombot háromszor, hogy az idő üzemmódba kerüljön. Onnét ismeri fel az idő üzemmódot, hogy a hét napja, az óra, a perc és a másodperc megjelenik a kijelzőn. A „TU” felett lévő hét napja jelző elkezd villogni. Ugyanekkor elkezd villogni a másodperc jelző.
- Nyomja meg a **START/STOP (C)** gombot, hogy az értéket egy léptékkal felfelé módosítsa. A másodperc részen a másodperc számokat csak 00-ra állíthatja vissza (nullázás).
- Ahhoz, hogy a számjegyeket és a beállítható értékeket gyorsan módosítsa, nyomja meg és tartsa lenyomva a **START/STOP (C)** gombot.
- A **SPLIT/RESET (A)** gombbal további beállításokat végezhet a következő sorrendben: Másodperc > Perc > Óra > Nap > Hónap > Hét napja.
- Az idő- és naptár beállítások befejezéséhez nyomja meg egyszer a **MODE (B)** gombot.

#### b) 12/24 órás kijelzés

- Ha az óra beállításnál (óra villog) nyomva tartja a **START/STOP (C)** gombot, a beállítás gyorsan változik és így átvált 12 órás kijelzésre (éjfél-től délig 11:59 óráig). Ha ismét megnyomja és nyomva tartja, a 24 órás kijelzésre jut (12:00 órától 23:59 óráig). A kijelzés átvált 24 órás ill. 12 órás üzemmód között, - „AM” vagy „PM” jelzés jelenik meg.

#### c) Dátum és ébresztési idő leolvasása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **START/STOP (C)** gombot idő üzemmódban és leolvashatja a dátumot. Engedje el a gombot, hogy ismét a normál idő jelenjen meg.
- Úgy olvashatja le a beállított ébresztési időt, hogy megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET (A)** gombot. Engedje el a gombot, hogy visszatérjen a normál idő kijelzésre.

## d) Ébresztés beállítása

- Az ébresztési idő beállításához nyomja meg idő üzemmódban kétszer a **MODE** (B) gombot. A "MO" feletti hét napja jelző elkezd villogni és az ébresztési idő óra beállítása villog. A **START/STOP** (C) gombbal állíthatja be növekedve az órát.
- Nyomja meg a **SPLIT/RESET** (A) gombot, és átvált a perc beállításra. A perc-számjegyek elkezdenek villogni. A percek szintén a **START/STOP** (C) gombbal állíthatja be növekvő irányban, ismétlődő ciklusban.
- Ha beállítja az ébresztési időt, az automatikusan aktiválódik (a kijelzőn harang szimbólum látható).
- Tartsa lenyomva a **START/STOP** (C) gombot a számjegyek gyors állításához.
- A **START/STOP** (C) gomb megnyomásával hagyhatja jóvá és fejezheti be az ébresztés beállítását.

## e) Ébresztés funkciók

### Ébresztés beállítás aktiválása / deaktiválása

- Ha idő üzemmódban megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, akkor a beállított ébresztési idő jelenik meg. Tartsa tovább benyomva a **SPLIT/RESET** (A) gombot. Ekkor a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kapcsolhatja be- vagy ki az ébresztést.
- Ha be van kapcsolva az ébresztés, az LC kijelzőn harang szimbólum látható. Kikapcsolásakor eltűnik a harang szimbólum. Ha bekapcsolják ismét az ébresztés funkciót, ez a harang szimbólum ismét megjelenik. Beállításakor visszaigazoló hang hallható.

### Óránkénti riasztás aktiválása / deaktiválása

- Ha idő üzemmódban megnyomja és nyomva tartja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, bekapcsolja az óránkénti riasztást, ha egyidejűleg megnyomja a **MODE** (B) gombot.
- Ha be van kapcsolva az óránkénti riasztás, az LC kijelzőn megjelenik az összes, a hét napjait jelző vonalka. A riasztás minden egész óraker rövid ideig megszólal.
- A **MODE** (B) gomb ismételt megnyomásával az óránkénti riasztás dupla ciklusban ismét kikapcsol. A hét napját jelző vonalkák eltűnnek az óránkénti riasztás kikapcsolásakor.

### Aktivált ébresztés kikapcsolása

- Ha megszólal az ébresztés, akkor a **SPLIT/RESET** (A) vagy **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kapcsolható ki.

## f) Stopperóra

- Ha óra üzemmódban van, nyomja meg a **MODE** (B) gombot egyszer a stopperóra kijelzéshez.
- A stopperórát a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával kell elindítani. A kijelzőn az 1/100 mp, az 1/10 mp, mp és a perc látható.
- A **START/STOP** (C) gomb újbóli megnyomásával megállítja a stopperórát. Ekkor leolvashatja az eredményt.
- Ha megnyomja a **SPLIT/RESET** (A) gombot, a stopperóra visszaáll nullára. Ekkor új időt indíthat.
- Ha a köztes időt szeretné megtudni, pl. két vagy több futó idejét mérve, akkor egy vagy két köztes időt kronológikus sorrendben egymás után megjeleníthet.
- Ehhez indítsa el a stopperórát és nyomja meg a **START/STOP** (C) gombot, hogy elindítsa az időmérést.
- Ha az első futó beért a célba, nyomja meg először a **SPLIT/RESET** (A) gombot, hogy az első futó köztes idejét befagyassza a kijelzőn. A stopperóra tovább fut a háttérben.
- A második futó megérkezésekor nyomja meg a **START/STOP** (C) gombot, hogy teljesen kikapcsolja az időmérést. Az LC kijelzőn ekkor a második futó ideje látható.
- Ha további köztes időket szeretne rögzíteni, mindig a **SPLIT/RESET** (A) gombot nyomja meg az újabb köztes időknél (futóknál). A különböző értékeket nyugodtan leolvashatja és feljegyezheti, amíg azok be vannak fagyasztva.
- Csak akkor áll meg az időmérés, amikor a **START/STOP** (C) gombot megnyomja.
- A stopperóra megállítása után nyomja meg a **SPLIT/RESET** (A) gombot a megállított értékek töréséhez. Ez a törés csak azután működik, miután a **START/STOP** (C) gomb megnyomásával befejezte a mérést. A stopperóra visszaáll nullára.

## Ápolás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a tisztítóeszközt a felületre.
- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápáramellátásról (elemet vegye ki)
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

## Eltávolítás

### a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el.

### b) Elemek



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) az elhasznált elemek leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt)

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

## Műszaki adatok:

Tápellátás.....	1 db 1,5 V LR44 gombelem
Időkijelzés formátuma.....	12 vagy 24 órás kijelzési forma
Körirdők száma.....	1
Pontosság.....	1/100 másodperc
Anyag.....	Műanyag
Szín.....	sárga és fekete
Pontosság.....	az első 30 percen 1/100 mp
Méret (Sz x Ma x Mé).....	55 x 14 x 73 mm