

Beltéri nyestriasztó LED- del

Cikkszám: 90160



Használati útmutató

DE

Használati útmutató

Cikkszám: 90160

Állapot: 18/03

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat:

A Gardigo beltéri nyestriasztó LED-dal egy 12-23 kHz-es akusztikus jelet bocsát ki, kb. 15 másodperces be- és kikapcsolási idővel és emellett kb. 4 másodperces tartós villanófényt 26 másodpercenként. Ez az ultramagas frekvencia és a villanófényt kellemetlen és zavaró a nyestek számára, így ennek megfelelően kerülni fogják a hatóterületet. A beltéri nyestriasztó LED-dal ajánlott padlásra, garázsba, istállóba és gazdasági helyiségekbe.

Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károokra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készülék csak a megengedett feszültségről üzemeltethető: 220V – 240V AC / 50 -60 Hz
- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek valamint korlátozott

testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalat ill. tudás hiányában csak akkor használhatják, ha őket egy képzett személy felügyeli, aki felelős a biztonságukért, vagy ismertette és megértette őket a készülék biztonságos kezeléséről és az ebből eredő veszélyekről.

- Javításhoz csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Ha idegen alkatrészt használnak, a készülék veszélyforrássá válhat és a garancia érvényét veszti.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsziában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérüléseket észlel, ne használja tovább a készüléket. Válassza le a hálózatról, úgy, hogy a dugót kihúzza a hálózati konnektorból. Ezután vigye el a készüléket egy szakszervizbe.
- Kérjük, ne távolítsa el a feliratos matricákat a termékről, amelyek a biztonságra vonatkozó tudnivalókat tartalmazzak.
- A készüléket védeni kell a nedvességtől, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőtől. Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Csak beltéren használható.
- Ne működtesse a készüléket olyan környezetben, ahol éghető gázok, gőzök, vagy por vannak jelen.
- A kábeleket úgy fektesse, hogy ne jelentsenek veszélyt. A kábelnek nem szabad megtörnie, vigyázni kell, hogy ne legyen összenyomva vagy éles szélek által megsérteve. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne jelentsen botlásveszélyt.
- Ha kétségei vannak a készülék működésével, a csatlakoztatással vagy a biztonsággal kapcsolatban, forduljon egy szakemberhez, vagy a gyártóhoz.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

3. A szállítás tartalma

- Beltéri nyestriasztó LED-del
- Használati útmutató

4. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.

A készülék nem akadályozza meg, hogy az állatok egy bizonyos helyen tartózkodjanak. Más helyek viszont kellemesebbnek tűnnek az állatok számára. Egyre inkább elkezdik kerülni az érintett területet. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A frekvenciaváltozás megakadályozza a szokáshatást. A készüléknek tartósan működni kell, hogy ne szakadjon meg a hatása. A LED-es villanófény kiegészítő távoldató eszköz. Különösen szürkületben és éjszaka riasztja és irritálja a villanófény az állatokat, és elmenekülnek. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.

Megjegyzés: Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel.

Megjegyzés: Az éppen ott tartózkodó állatok reakciója a készülékekre igen változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

5. Használatba vétel

- Helyezze a készüléket egy olyan helyre, amely a védendő területre néz. A közvetlen sugárzás útjában nem lehetnek bútorok, függönyök vagy más hang- / fényelnyelő tárgyak. A készülékből a hangkibocsátás közvetlen vonalban történik.
- Helyezze a készüléket a védendő terület közvetlen közelébe az optimális hatás eléréséhez.
- Úgy irányítsa a készüléket, hogy a villanófény optimálisan lefedje a területet.
- Dugja be a dugót egy 230V~-os konnektorba.
- A készülék nem rendelkezik be-/kikapcsolóval, azonnal üzemkés.
- Az üzemkész állapotot a villanófény felvillanása jelzi.

6. Műszaki adatok:

- **Hatóterület:** Max. 50 m², környezettől függően
- **Üzemi feszültség:** 220 - 240 V~ 50 -60 Hz 1,5 W
- **Hangnyomás:** 85 dB
- **Hangfrekvencia:** 12 – 23 kHz +/- 10 %
- **Hang bekapcsolási időtartam:** 15 mp +/- 20 %
- **Hang kikapcsolási időtartam:** 15 mp +/- 20 %

- **LED-es villanófény:** kb. 4 mp-ig bekapcsolva, kb. 26 mp-ig kikapcsolva
- **Csatlakozóvezeték:** kb. 1,5 m

7. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letéve, és itt megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következmény károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy visszaélésből adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9
34 87 88 **a Gardigo-Team**



**Csak beltéri
használatra szolgál!**



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.

