

**CD 80X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CD 80X25 4/6 GY
Rendelési szám	<a href="#">2589180000</a>
Verzió	Cable duct, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602692
Menny.	32 m

**CD 80X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3,15 inch
Nettó tömeg	456 g		

**General information**

Anyag	PVC	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Igen	Non-tracking	Igen
Rés hézag	6 mm	Rés szélesség	4 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	1 520 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[STEP](#)

**CD 80X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rajzok**