



OLVASSA EL EZEKET A FONTOS TUDNIVALÓKAT, ÉS ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT.

Levegőmozgató a teljes szobában. Használati útmutató

modellek: 530, 533, 573,
630, 633, 660, 733 és 783

Fejlesztve: Andover, Kansas U.S.A.

FONTOS TUDNIVALÓK

OLVASSA EL EZEKET A FONTOS TUDNIVALÓKAT, ÉS ÓRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT.

FIGYELEM - Az elektromos áramütés kockázatának csökkentésére ne használja ezt a terméket dimmelő kapcsolókkal együtt. Ne használja a készüléket felülete nélkül nyitott ablakban. Ha eső csepeg a készülékhez, gyulladás vagy elektromos áramütés veszélye áll fenn. Vigyéljen arra, hogy a készüléket megfelelő biztonsággal rögzítse. Ha a készülék kiesik az ablakból, személyek sérülését idézheti elő.

Válassa le a ventilátort az áramról tisztítás előtt.

Rendszeresen tisztítsa a Vornado ventilátort. Vegye figyelembe az itt leírt tanácsokat a tisztításnál. Soha ne tisztítsa másképpen a ventilátort, mint ahogyan ebben a használati útmutatóban leírtuk.

Ne használjon benzint, oldószert, vagy más vegyi anyagot a tisztításhoz.

Ne merítse a készüléket vízbe és ne hagyja, hogy a motorházba víz csöpögjön.

Ne használja a készüléket tűzhely, kályha, fűtőtest vagy más nagy hőmérsékletű hőforrás közelében.

Ne állítsa a készüléket függőny közelébe, mert az hátoldalán lévő szellőzőrácsba szívódhat és így megszakíthatja a légáramlást.

Ne használja a készüléket szabadterén.

Ne használja a terméket nedves felületen.

Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy zuhanyzóban.

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugója sérült. Ha a kábel megsérül, azt

a gyártónak, annak vevőszolgálatának vagy hasonló arra feljogosított személynek ki kell cserélnie, hogy a veszélyt elkerülje. Ne tartsa a terméket a kábelénél fogva és ne használja a kábelt fogantyúként.

Ne próbálja meg az alkatrészeit megjavítani vagy cserélni.

A termék használatánál, éppenúgy, mint minden más elektromos terméknél, használja a józan, értelmes gondolkodást. Ez a termék nem alkalmas olyan személyek általi használatra (gyerekeket is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs kellő tapasztalatuk és tudásuk a kezeléshez, csak abban az esetben, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy részletes utasításokat kaptak attól a személytől, aki a biztonságukért felelős. Gyerekeknel felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszemek használják a készüléket.

Órizza meg ezt a használati útmutatót

Bizalom.

Azt mondják, hogy a bizalmat nem kapjuk hanem kiérdemljük. A Vornado évtizedek óta kiérdemli az ügyfelei bizalmát, mivel a legjobbat kínálja. A Vornado kiváló teljesítményű és a lehető legjobb ügyfélszolgálattal rendelkezik. A legnagyobb elégedettség kivétel nélkül - ez a Vornado garancia. A teljes cég nevében (Andover, Kansas U.S.A.) - köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

Szívélyes üdvözléssel
Bill Phillips
CEO, Vornado Air



Leaders In Airflow Technology™

Levegőáramoltatás a teljes helyiségben

Maximálja a hűtési teljesítményt.



Tipikus ventilátor

Vornado levegőáramoltató

A Vornado keringeti a helyiség levegőjét és kellemes helyiség klímát biztosít. A mozgásban lévő levegő hűvösebbnek érződik mint ami nem mozog. A teljes helyiségben történő levegőkeringetéssel a Vornado lehetővé teszi, hogy a termosztátot 2.8° C-kal magasabbra állítsa és így áramot és pénzt takaríthat meg anélkül, hogy a komfortból alább kellene adnia.

Funkciók és használat

Használat

funkció

A több sebességnek köszönhetően a ventilátor rugalmasan használható és igazítható a követelményekhez.

A készülék bekapcsolásához tekerje el a szabályozót az óramutató irányába. Forgassa a szabályozót az óramutató járásával egyezően a légáramlás csökkentéséhez. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva növelheti a légáramlást.

A nyomógombos modelleknél a sebesség állítása: Bekapcsolót megnyomni, majd sebességet kiválasztani.

Lehetővé teszik a levegőmozgást a helyiség minden szegletében, a folyosón, lépcsőházban, egyik szobából a másikba.

Az 573-as modellek a Igmozgást két pozícióban teszik lehetővé - vízszintesen vagy függőlegesen.

Energiaköltséget spórol a fűtő- és klímakészülékekkel kombinálva. Ha egy Vornado ventilátort

használ, nyáron a termosztátot nem kell többé olyan alacsonyra szabályoznia és télen nem kell túl magasra állítania.

(csak a 783 modellnél)

A bővíthető talppal a magasság 72 -

Felszerelés


Védőtalp-rögzítése

Használja a talpakat a padló védelméhez, ha a ventilátort szőnyeg nélküli felületen működtetni, pl. parkettán, laminát padlón vagy csempén. A talpak egyszerűen felszerelhetők és a halk működést támogatják.

Párnázott gyűrűs lábak (csak a 783 modellhez)

A párnázott gyűrűs lábak külön dobozba vannak csomagolva. A talpak rögzítéséhez

helyezze össze a bázisra és ossza el egyenletesen.



Légára
m

22

Energiahatékony
VORNADO



2 2 2 2

102 cm **Rézráta (átlék: 102x76x3-fgy. mediatlan)** A pozicionáláshoz használja az alján található jelöléseket.

1. Rögzítse a 4 pármát a 4 élhajlásnál.
2. Rögzítsen 2-2 pármát a hajlított végeken.

Használati tudnivalók

Így energiát spórolhat az egész évben

Nyár A ventilátort használja együtt a klímaberendezéssel, hogy kellemes, friss levegőmozgást érjen el. A generált szellőzés eltávolítja az álló levegőt és segít a testnek hőt kibocsátani, hogy felfrissüljön. Ha a légkeeringetőt a légkondicionálóval együtt vagy egy nyitott ablakkal együtt használja, akkor nem kell olyan hűvösre állítania a légkondicionálót, és ezzel megtakaríthatja az elektromos áram költségeket.



Ablakkal vagy klímával szállítás felfrissítésére alkalmas.



Hideg levegőt

Tavaszi és őszi Állítsa a ventilátort egy nyitott ablak vagy tojóajtó közelébe, hogy az enyhe hőmérsékletet és a kellemesen friss fuvalatot beltéren is élvezhesse.



Áramoltatja a szobahőmérsékletet.



egyenletes

Téli Állítsa a ventilátort egy magasan lévő szabad légáramlású helyre. Állítsa be olyan erősre, hogy a mennyezetre vándorolt meleg levegőt leszívja, de ne olyan gyorsra, hogy légáram keletkezzen. Alternatívaként a levegőáramoltatót tetszőleges, más rendelkezésre álló hőforrással is használhatja (pl. kályhacső, fatüzelésű kandalló, fűtőtestek), hogy azok melegét a teljes szobalevegővel keverhesse és így a teljes szobahőmérsékletet emelje. Így a fűtőtestek termosztátját kicsit fejlebb tekerhetet és költséges energiát takaríthat meg. Ne irányítsa a levegőkeeringetőt nyílt lángra.



Növeli a hőforrások hatékonyságát.



Kicséréli a hideg alsó levegőt



meleg mennyezeti levegőre

Az első lépések

1. Úgy helyezze el a levegőkeeringetőt, hogy a levegőáramlás törés nélkül áramolhasson a szoba egyik oldaláról a másikba.
2. Állítson be közepes sebességet és várjon pár percig, hogy a légáramlás egy fix mintát kövessen. (Különböző áramlási minták keletkezhetnek a légáramoltató pozíciójának, szögének és sebességének megváltoztatásával).
3. Illessze a sebességet addig, amíg a kívánt komfortot el nem érte. Gyorsan meg fogja találni a cirkuláció azon pontját, amely szükséges ahhoz, hogy egy meghatározott helyiségben a személyes komfortérzetét kialakítsa a mindenkori hőmérséklettel és páratartalommal. Amint felfedezte a levegőáramoltató kiegészítő komfortját, minden évszakban használni fogja a Vornado levegőáramoltatót

Használati helyek

Levegőáramoltató Ideális helyiségek

500-as sorozat Konyha, kis hálószoba, gyerekszoba, dolgozószoba

600-as sorozat Raktár, nagyobb irodák, étkező,

Hálószoba

660-as és 700-as sorozat Nappali, szülők hálószobája, családi szoba, hobbi szoba, barátkószoba, télikert

Tisztítás és ápolás

Mivel a levegőkeringető jelentős mennyiségű levegőt mozgat meg, szükséges a rendszeres tisztítása. Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.



A motor tartós kenéssel rendelkezik és nem kell megolajozni.

A motorszapka és a beeresztő bordák tisztítása: Használjon normál porszívót. Ne használjon vizet a levegőkeringető ezen részeinek tisztításához.



A talp tisztítása: Nedves ruhával törölje le.

Hibajavítás

Lehetséges ok és javaslat a megoldásra	probléma
<p>A készülék dugója nincs bedugva. Dugja be a tápkábel a dugaljba.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a ventilátor fordulatszám helyes állásban van.</p> <p>A készülék károsodást szenvedett, és meg kell javítani. A készülék kikapcsolása és hálózati leválasztása szükséges. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.</p> <p>A dugalj elhasználódott vagy sérült. Próbálja meg egy másik dugaljban vagy forduljon villanyszerelőhöz.</p> <p>A készülék alacsony sebességre van állítva. Állítson be magasabb sebességet.</p> <p>A légáram blokkolódik. Akadályt eltávolítani.</p> <p>Irányítsa a légáramot a felhasználó irányába.</p>	<p>A készüléket nem lehet bekapcsolni.</p> <p>A légáram gyenge vagy lassú.</p>

