

Használati útmutató Személyvédő köztes dugó

Rend. sz. 1765333

Rendeltetésszerű használat

A személyvédő köztes dugó felismeri a hibaáramokat és azok bekövetkeztekor (>10mA) megszakítja a csatlakoztatott fogyasztó áramellátását.

A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad használni.

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét. Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Személyvédő köztes kapcsoló
- Típus tábla különböző nyelveken
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről vagy szkennelje az ábrázolt QR kódot. Kövesse a weboldalon olvasható útmutatásokat.



A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jelet akkor alkalmazzuk, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!



A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- A termék felépítése megfelel az I. érintésvédelmi osztálynak. Feszültségforrásként csak a nyilvános ellátó hálózat egy védőérintkezős szabványos dugaszalja használható.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek megkísérelhetik, hogy tárgyakat dugnak be a csatlakozó aljzat nyílásaiba. Ez életveszélyes áramütést okozhat.
- A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni.
- Egy szemmel láthatóan sérült fogyasztót nem szabad személyi köztes védő dugasként használni.
- A személyvédő köztes dugasz egy >30mA-es hibaáram esetén lekapcsolja a hálózati feszültséget a fogyasztóról (kétpólusú lekapcsolás). Ennek ellenére kedvezőtlen körülmények között nem zárhatóak ki az áramütés okozta személyi sérülések!
- Áramütés esetén forduljon orvoshoz!
- A személyvédő adapter használata csak alapbiztonságot nyújt. Figyeljen mindig az elektromos fogyasztóinak szakszerű alkalmazására.
- Ha a személyvédő köztes dugó háza sérült, ne használja tovább a terméket! Amennyiben még össze van kötve a hálózattal, ne érintse meg se a személyvédő adaptert, se a fogyasztót! Kapcsolja le először azt a hálózati dugaszoló aljzatot, amelyhez a személyvédő dugó csatlakozik minden pólusával (pl. az automata biztosítékot és az előkapcsolt FI védőkapcsolót kapcsolja le) Kihúzás

Csak ezután húzza ki a személyvédő köztes dugót a hálózati dugaszoló aljzattól.

Vigye a készüléket szakszervizbe, vagy távolítsa el környezetkímélő módon.



• Egy, a személyvédő adapter csatlakozó aljzatába csatlakoztatott hálózati csatlakozót soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzattól. A dugót mindig az oldalsó fogófelületeinél megfogva húzza ki a hálózati dugaszaljból.



• A csomagolóanyagokat ne hagyja felügyelet nélkül szabadon, mert veszélyes játékszerré válhatnak.

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Üzembe helyezés



Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizendő a személyvédő adapter kioldása. A német nyelvű típus táblát ragassza át olyan táblával, melynek nyelve Önnek megfelel.

- Dugja a személyvédő köztes dugót mindig egy szabványos védőérintkezős hálózati dugaljba.
- Kapcsolja ki a fogyasztót, amelyet a személyvédő köztes dugó csatlakozó aljzatára kíván csatlakoztatni.
- Nyissa felfelé a személyvédő adapter fedelét, kösse össze a fogyasztót a személyvédő adapter aljzatával.
- Nyomja meg a személyvédő adapter „TEST” gombját, a készüléknek hallhatóan ki kell oldania. Az ellenőrző fény kialszik.
- Nyomja meg a "RESET" gombot a személyvédő köztes dugón (kétszer működtetni, ha az első alkalommal nem világít), most működésre kész, a visszajelző lámpának ismét világítania kell.
- Helyezze a személyvédő dugóra csatlakoztatott fogyasztót üzembe.



Ha a személyvédő köztes dugó a rácsatlakoztatott fogyasztó működésekor kiold, válassza le a fogyasztót a személyi köztes dugóról, és többet ne használja! Vizsgálja meg a fogyasztót esetleges károsodás szempontjából, kérdéses esetben vigye egy szakműhelybe, vagy vizsgálta meg szakemberrel.

- Amennyiben a fogyasztót már nem működteti, kapcsolja ki és válassza le a személyvédelmi csatlakozó adatterről. Csak ezután húzza ki a személyvédő köztes kapcsolót a hálózati dugaszoló aljzattól.

Karbantartás és ápolás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
- A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószerrel vagy oldószereket, mivel ezáltal a készülék háza károsodhat, vagy a működést károsan befolyásolhatja.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Jellemző tulajdonságok és műszaki adatok

Üzemi feszültség..... 220 - 240 V váltó, 50 Hz

Összes csatlakozási teljesítmény..... max. 3600 W

Védettség: IP40

A használat helye..... beltéren és kültéren

Névleges - hibaáram..... 10 mA

Kikapcsolási idő <30 ms

Használati feltételek..... -25 ... +40 °C, < 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek..... -25 ... +45 °C, < 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)

Méret:(H x Sz x Ma)50 x 119 x 96 (H x Sz x Mé)

Súly..... 164 g