



MULTIPLEX
AKKUMULÁTOROS
POLÍROZÓGÉP

10,8V 75 mm

Cikkszám: 640256

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy a **Dino KRAFTPAKET Multiplex akkumulátoros polírozógép** mellett döntött.

Ez a modern akkumulátoros technológiával rendelkező gép ideális kisebb felületek polírozására nehezen hozzáférhető helyeken vagy olyan helyeken, ahol nincs áramellátás. A szabadban való munkavégzés lehetséges, mivel semmilyen kábel nem akadályozza a munkát.

Az elfordítható ház teljesen új lehetőségeket nyit meg. Szükség szerint a polírozógép rúd- vagy pisztolyalakba fordítható. A rúdalak az alacsonyan fekvő, keskeny vagy nehezen hozzáférhető felületekhez a legalkalmasabb, a pisztolyalak pedig kellemes polírozási és csiszolási munkát tesz lehetővé függőleges felületeken.

Továbbá az együtt szállított párnák és betétek lehetőséget nyújtanak különböző alkalmazásokra a gépkocsin, a házban és a műhelyben adódó különféle polírozási és csiszolási munkákhoz

A kiegészítő rúdfogantyú jobbról és balról is felerősíthető a gépre, így azt a jobb- és balkezesek is gond nélkül használhatják.

A gép első használata előtt részletesen olvassa el a használati utasítást, és a gépet csak a rendeltetésének megfelelően használja.

A károk és a sérülések elkerülése érdekében tartson be minden információt és utasítást.





Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba venné a 640256 sz. polírozógépet.



Amikor a polírozógéppel dolgozik, viseljen védőszemüveget.



Amikor a polírozógéppel dolgozik, viseljen fülvédőt.



Kettős szigetelés (II. osztály). Nincs szükség földelt dugóra.



Veszélyek: Sérülésveszély és a készülék károsodásának a veszélye.



Az EU területén ez a szimbólum azt jelenti, hogy a jelen készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Az elhasznált készülékek értékes, újra feldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosításba kell juttatni a környezet védelmére, ill. hogy ne károsítsuk az emberek egészségét a szabályozatlan hulladékeltávolítással. A használt készülékeket vigye el az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre, vagy juttassa vissza oda, ahol vásárolta. Ezeken a helyeken gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

1. Az elforgatható fogantyú két állásban rögzíthető: rúd vagy pisztoly alakban
2. Nagyon kézreálló és kompakt szerszám kis felület megmunkálásához (0,8 kg)
3. Nagy kapacitású akkumulátor a hosszú munkavégzéshez
4. Különbféle polírozópárnák és csiszolópapírok vannak hozzá
5. A fordulatszám-szabályozóval a fordulatszám 600 és 3000 fordulat/perc között fokozatmentesen állítható.
6. Puha tapintású fogófelület a kellemes fogás érdekében
7. Töltöttségi szint kijelzés a terhelés alatt lévő szerszámon
8. Akkumulátortöltő USB-töltőhüvellyel (5V/500mA)



AZ ALKOTÓRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

- 1 sebességszabályozó
- 2 levehető akkumulátor
- 3 hajtótengely reteszek a tányér fel/leszereléséhez
- 4 tépőzáras polírozótányér M6-os menettel
- 5 akkumulátorszint jelző LED
- 6 az elforgatható fogantyú kioldógombja
- 7 a bal- vagy jobb oldalra szerelhető rúd fogantyú

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Kicsomagolás és ellenőrzés

Csomagolja ki a doboz teljes tartalmát, és ellenőrizze annak teljességét.
Későbbi panaszokat nem fogadunk el.

Szállítás tartalma:

1 db Dino KRAFTPAKET 10,8V 75mm Multiplex akkumulátoros polírozógép, 1 db akkumulátor 10,8V 1,5 Aó,
1 db akkumulátor gyorstöltő, 1 db tépőzáras tányéér 75 mm, 1 db gyapjúpárna 75 mm,
1 db frottírpárna 81mm, 1 db polírozópárna 81mm, 1 db finiselőpárna 81mm, 3 db nedves csiszolópapír 75mm, 1 db kúp alakú párna a nehezen hozzáférhető felülethez, 1 db tárolótáska, használati utasítás.

2. A polírozótányér felszerelése a készülékre

A polírozótányér rögzítése a készülékhez a következő módon történik: Nyomja meg a készüléken lévő gombot a felvevőtengely rögzítéséhez. Most csavarja fel a polírozótányért az óramutató járásával megegyező irányba a gép felvevőtengelyére, amíg erősen rá nem csavarodik a tengelycsapra. Most engedje ki a reteszelőgombot. A polírozótányér most már helyesen van felszerelve.

3. A polírozóbetét rögzítése a tányérra.

A polírozóbetét rögzítéséhez erősen nyomja rá a kívánt betétet a tépőzárás oldallal (fekete/fehér) a polírozótányérra. Ezután ellenőrizze, hogy a betét helyesen ül-e fel, kissé mozgatva azt.

MEGJEGYZÉS: Csak tiszta és pormentes párnákat használjon, hogy elkerülje a lakkozás és a felület károsodását.

4. Az akkumulátor töltése az első használat előtt

Csak az együtt szállított töltővel töltsen az akkumulátort, és ne használjon más akkumulátort, csak a Dino KRAFTPAKET eredeti akkumulátorait (640281 cikksz.). Dugja be az akkumulátort a töltőkészülékbe. Most csatlakoztassa a töltő hálózati dugóját a hálózathoz. A töltő 2 LED-del rendelkezik, amelyek jelzik a töltés állapotát:

A töltőkészülék akkumulátor nélkül	A LED zölden világít.	Kösse össze a töltőkészüléket a hálózattal
A töltőkészülék akkumulátorral	A LED piros fénnel világít.	Az akkumulátor töltődik.
A töltőkészülék akkumulátorral	A LED zölden világít.	Az akkumulátor teljesen fel van töltve és használható.

4.1 A polírozó-akkumulátor töltöttségi szintjének a kijelzője (terhelés alatt).

A polírozógép fordulatszám szabályozójának (be-/kikapcsoló) rövid megnyomásakor a megfelelő számú zöld LED világít.

5. A gép elindítása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsolót. Minél jobban nyomja a sebességszabályozót, annál nagyobb a fordulatszám.

A gép kikapcsolásához engedje fel a be-/kikapcsolót. Ezzel a szabályzóval fokozatmentesen szabályozható a fordulatszám, így nem kell levenni a kezét a gépről, amikor működés közben a fordulatszámot állítja.

Figyelem: minél nagyobb a fordulatszám, annál magasabb a lakkréteg hőmérséklete. Ez károsodást okozhat. Ezért mindig kövesse a festék- és ápolószergyártók utasításait és ajánlásait.

Megjegyzés:

A gép elektronikus biztonsági áramkörrel rendelkezik a meghajtás és a lítium-akkumulátor túlterhelése ellen. Túlterhelés esetén a meghajtás kikapcsol, és az akkumulátorjelző LED-ek villognak.

Ha az akkumulátor töltöttsége még jó, akkor a gép túlterhelésének a megszüntetése után automatikusan újraindul.

Ha az akkumulátor már majdnem kimerült, a meghajtás kikapcsol, és a bekapcsológombbal újra kell indítani.

5.1 Váltás a bot- és a pisztoly-alak között

Ez a polírozógép bot- és a pisztoly-alakban is használható. Váltás a mindenkori kívánt helyzetbe:

- 1) Kapcsolja ki a gépet, és tartsa távol az ujját a fordulatszám szabályozótól (1).
- 2) Nyomja meg a reteszelésoldó gombot (6), és egyidejűleg forgassa a fogantyút az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, ameddig csak lehet, amíg a fogantyú a kívánt helyzetben nem rögzül.

Általános megjegyzések a polírozáshoz

A lakkfelületek polírozásakor mindig kövesse a politúr gyártójának az utasításait. Csak akkor használja a gépet, ha tisztában van a kezelésével. A polítúrok és paszták csiszolóanyagokat tartalmaznak, amelyek érdesítik és eltávolítják a festéket vagy a felületet. A polírozóval a felületre gyakorolt nyomást mindig a körülményekhez igazítsa, hogy elkerülje a sérüléseket.

A mellékelt polírozópárnák akár moshatók is 30°-on, és újra felhasználhatók.

Tudnivalók a gép tartósságáról és ápolásáról

Ahhoz, hogy biztosítsa a gép lehető leghosszabb élettartamát, a gépet mindig csak száraz és pormentes helyiségben tárolja. A készülék nem érintkezhet vízzel. A gépnek csak a felületét tisztítsa egy megnedvesített kendővel. Ne használjon oldószereket tartalmazó folyadékokat a tisztításhoz. A gépet lehetőleg mindig a mellékelt tárolótáskában tárolja.

Ha a gépet hosszabb ideig használat nélkül tárolja, vegye ki az akkumulátort a gépből, és tárolja külön, szárazon és pormentesen a tárolózsákban.

Az akkumulátor élettartama szempontjából optimális üzemi hőmérséklet 18°C - 25°C. Tárolás -20°C és 60°C között.

Polírozáskor csak akkora nyomást gyakoroljon a felületre, hogy a polírozógépet könnyű legyen megtartani. Ne terhelje túl a polírozógépet hosszú ideig, a nagy nyomás növeli a festékeltávolítás sebességét és megterheli a motort.

A polírozógépet finom csiszolási munkákhoz tervezték, durva munkákhoz nem.

Megjegyzés:

Az akkumulátor maximális üzemeltetési ideje kb. 1 óra, teljesen feltöltött akkumulátorral, a legmagasabb fokozaton, terhelés nélkül. A terhelés alatti használat miatt az akkumulátor hasznos üzemeltetési ideje ennek megfelelően csökken, és ezért ettől eltérhet.

Kapható pótalkatrészek:

	Dino	
640281	KRAFTPAKET	akkumulátor 10,8V 1,5Ah
	Dino	asztali töltőkészülék USB töltőhüvellyel 10,8 V-
640282	KRAFTPAKET	os akkumulátorokhoz
	Dino	
640283	KRAFTPAKET	polírozótányér 75mm
	Dino	
640288	KRAFTPAKET	kúp alakú polírozóbetét
	Dino	
640284	KRAFTPAKET	gyapjúpárna
	Dino	
640286	KRAFTPAKET	polírozópárna
	Dino	
640287	KRAFTPAKET	finiselópárna
	Dino	
640285	KRAFTPAKET	frottírparna
	Dino	
640289	KRAFTPAKET	csiszolópapír P600 (10 db)
	Dino	
640290	KRAFTPAKET	csiszolópapír P320 (10 db)
	Dino	
640291	KRAFTPAKET	csiszolópapír P240 (10 db)

A tartozékokat és cserealkatrészeket lásd a www.dino-kraftpaket.de web-oldalon.

Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

- Használat előtt gondosan és pontosan olvassa el a használati útmutatót.
- A nem megfelelő használat károsíthatja a fényezést vagy a kezelt felületet.
- A szakszerűtlen használat sérüléshez vezethet.
- A készüléket csak a meghatározott célra használja és csak megfelelő tartozékokat használjon hozzá.
- A készüléket csak a megadott külső hőmérsékleti tartományon belül használja (a műszaki adatokat lásd alább).
- Kerülje az ütéseket, ütődéseket, illetve ne ejtse le a készüléket vagy az akkumulátort.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a polírozógép és a töltőkészülék nem sérült-e meg. Ne használjon hibás készüléket, mert az áramütéshez vagy további károkhoz vezethet.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelel a töltőnek.
- A hálózati dugaszaljnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- A hálózati dugaszaljról történő töltéskor a töltőnek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, nem szabad eltorlaszolni.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket csak olyan személyek használhatják, akiknek a fizikai és szellemi állapota megengedi a szerszám használatát, ezenkívül a készüléket nem használhatják gyermekek.
- A készülék karbantartása előtt le kell venni az akkumulátort.
- A tartozékok vagy a polírozóbetétek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a gépet az üzemi kapcsolóval, és kizárólag akkor kapcsolja be, amikor már a lakozáson van.
- Kövesse az ápolószerek gyártójának a gép helyes használatára vonatkozó utasításait.
- Az akkumulátor felrakásakor feltétlenül legyen feltétlenül kikapcsolva a készülék.
- Ügyeljen arra, hogy a gép forgó része ne akadhasson bele laza dolgokba, mint az ékszerek vagy más dolgok. Ez károkat és sebesüléseket okozhat.
- Ha a polírozógépben bármilyen kár keletkezik, ne használja tovább.
- Ne nyissa fel a gépet. A gép felnyitása a garancia és minden egyéb igény elvesztését eredményezi.
- Leszállításkor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt töltőkészüléket és 230 V hálózati feszültséget használjon.
- Ne tárolja az akkumulátort 60°C feletti hőmérsékleten.
- Ne tárolja az akkumulátort 10°C alatti vagy 60°C feletti hőmérsékleten.
- Kerülje az akkumulátor rövidzárlatát.
- Az akkumulátor visszaadásakor győződjön meg arról, hogy már kimerült.
- Az akkumulátort egy erre kijelölt helyen és a megfelelő előírásoknak megfelelően távolítsa el.
- Ne nyissa fel az akkumulátort vagy a készülék bármely részét. Ez súlyos sérülést okozhat.
- Szélsőséges körülmények között a lítium-akkumulátor szivároghat. Ha folyadék szivárgását észleli az akkumulátoron, óvatosan törölje le egy törlőkendővel. Majd az előírásoknak megfelelően távolítsa el az akkumulátort. Eközben ne nyúljon a szeméhez! Szembe jutás esetén azonnal öblítse ki a szemét folyó víz alatt, és forduljon orvoshoz.

- Győződjön meg arról, hogy a töltőkészülék kábele nem sérült, nem tört meg, vagy nem szakadt el.
- A töltőkészüléket nem szabad épületen kívül működtetni.
- CE-megfelelőség: A készülék megfelel a CE-követelményeknek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.dino-kraftpaket.de web-oldalon áll rendelkezésre.



ELTÁVOLÍTÁS

Az EU területén ez a szimbólum azt jelenti, hogy a jelen készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Az elhasználadott készülékek értékes, újra feldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosításba kell juttatni a környezet védelmére, ill. hogy ne károsítsuk az emberek egészségét a szabályozatlan hulladékeltávolítással. A használt készülékeket vigye el az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre, vagy jutassa vissza oda, ahol vásárolta. Ezeken a helyeken gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.

MŰSZAKI ADATOK

Töltőkészülék:

Tápfeszültség: 220 - 240 V~ 50Hz

Teljesítmény: 25 W

Kábelhossz: kb. 150 cm

Hálózati dugó: lapos Euro-dugó

Súly: kb. 0,8 kg

Akkumulátortöltés: 10°C - 40°C

USB-kimenet: 5 V/500mA

Polírozógép:

A polírozótányér mérete: 75 mm (M6-os menettel)

A polírozópárnák mérete: 75 mm

Teljesítményfelvétel

Normál üzemben: kb. 100 watt (rövid ideig 350 watt)

Fordulatszám szabályzás: 600 – 3.000 ford/perc

A gép súlya: kb. 0,59 kg

Az akkumulátor súlya: kb. 0,17 kg

Az akkumulátor típusa: Li-Ion

Az akkumulátor feszültsége : 10,8 V

Az akkumulátor kapacitása: 1500 mAóh

Optimális üzemi hőmérséklet

Akku: 18°C -25°C

Raktározás: -20°C - +60°C

Rezgés: $a_{h,P} = 1,43 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Zajszint: $L_{wA}: 81 \text{ dB(A)}$, $K_{wA}: 3 \text{ dB(A)}$ / $L_{pA}: 70 \text{ dB(A)}$, $K_{pA}: 3 \text{ dB(A)}$



R.D.I. Deutschland
Autoteile + Vertriebs
GmbH Gahlenfeldstr. 36
58313 Herdecke
www.dino-kraftpaket.de



Az előzetes értesítés nélküli műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Nem vállalunk felelősséget a nyomdai hibákért vagy a kezelési hibákért és a következményes károkért.

Stand 24.07.2018