

**Ipari Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image

- A Weidmüller WLAN Access Point eszközzel való használatra
- Irányfüggetlen és planáris antennák
- 2,4 GHz és 5 GHz sávzélességnél való használatra
- Szabadtéri használat lehetséges a robusztus kialakításnak köszönhetően (IP68-ig)
- Kábel külső antennák bekötéséhez a Weidmüller WLAN Access Point készülékhez 2 méteres és 4 méteres változatban.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Rendelési szám	1367140000
Verzió	Irányantenna, Kétsávós (2,4 GHz / 5 GHz), 6 dBi erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP67, Impedancia: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Magasság	101 mm	Magasság (coll)	3,976 inch
Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1,378 inch
Tömeg	110 g	Nettó tömeg	120 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna, 1 db fali tartó
-------------------------------	------------------------------

Ház anyaga

Ház fő anyaga	PC	Szín	szürke
---------------	----	------	--------

Műszaki adatok

3 dB nyalábszélesség (vízszintes)	1. sáv: 75°, 2. sáv: 55°	3dB nyalábszélesség (függőleges)	1. sáv: 55°, 2. sáv: 55°
Antenna erősítés	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi	Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul
Frekvenciatartomány	1. sáv: 2400 - 2500 (MHz), 2. sáv: 5150 - 5875 (MHz)	Függőleges elektromos döntés	1. sáv: 0°, 2. sáv: 0°
Impedancia	50 Ω	Kompozit áramellátás max.	10 W
Polarizáció	Függőleges	Sugárzás	Írányfüggő
front-to-back arány	1. sáv: 15 dB, 2. sáv: 15 dB	Állóhullám, rádió	< 2

Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Szélterhelés	Elülső, Oldalsó, 7 N, @ 160 Km/h
Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN
--------------------	-------------------------------------

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:12:46 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.