

használati útmutató

személyvédő csatlakozódugó, PRC 10 mA, IP54

nd. sz.: 1889535

személyvédő csatlakozódugó használat

személyvédő csatlakozódugó érzékeli a hibaáramokat, és ha ilyen áramok lépnek fel, megszakítja a rákapcsolt terhelést (>10 mA) tápellátását. A ház megfelel az IP54 védelmi osztálynak.

személyvédő csatlakozódugó használati útmutatója a termék használatát és/vagy módosítását. Amennyiben a készüléket a tőlük eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében veszélyes, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. A terméket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és név a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

csomag tartalma

személyvédő csatlakozódugó

használati útmutató

személyvédő csatlakozódugó használati útmutató

személyvédő csatlakozódugó használati útmutató, amit ezen a linken érhet el: w.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Válassza a honlap útmutatásait.



szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villámszimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl.

áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

személyvédő csatlakozódugó előírások



Figyelmesen olvassa el a Kezelési utasítást és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért! A fentiekben túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:

- láthatóan sérült,
- már nem szabályszerűen működik
- hosszabb ideig kedvezőtlen viszonyok voltak között tárolva, vagy - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.
- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más termékek biztonsági és kezelési utasításait is.
- Ha kétségei vannak a termék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Személyvédő csatlakozódugó

- Ennek a terméknek a felépítése megfelel az I. védelmi osztálynak. Ezért csak megfelelő földelő aljzattal szabad használni a hálózatra.
- A személyvédő csatlakozódugóhoz nem szabad látható sérüléssel rendelkező terhelést csatlakoztatni.
- Ha a hibaáram nagyobb, mint 10 mA, a személyvédő csatlakozódugó megszakítja a csatlakoztatott terhelés hálózati feszültségét (bipoláris lekapcsolás). Kedvezőtlen esetekben

azonban nem zárható ki teljesen az áramütés okozta sérülés!

- Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyvédő csatlakozódugó használata csak egyszerű biztonsági intézkedés. Mindig ügyeljen arra, hogy elektromos készülékeit megfelelően kezelje.
- Ne használja a terméket, ha a személyvédő csatlakozódugó háza sérült! Ne érintse meg a személyvédő csatlakozódugót, a kábelt vagy a hozzá csatlakoztatott készüléket, amíg azok a hálózati feszültségre vannak csatlakoztatva! Kapcsolja először ki azon hálózati csatlakozódugó összes pólusát (pl. a védőkapcsolót és az elékapcsolt hibaáram védőkapcsolót), amihez a személyvédő csatlakozódugó csatlakozik. Ezután kihúzhatja a személyvédő csatlakozódugót a konnektorból. Vigye a terméket szakmühelybe, vagy a helyi előírásoknak megfelelően hulladékkezelje.



A személyvédő csatlakozódugó használata előtt megfelelő kábelt kell csatlakoztatni.

A terméket csak szakképzett szakember (pl. villanyszerelő) telepítheti, aki ismeri a vonatkozó előírásokat.

Ne távolítsa el az alsó fedelet, hacsak nem kábelt csatlakoztat. Semmilyen körülmények köz ne lazítsa meg a ház többi csavarját.

A személyvédő csatlakozódugót szerelés közben nem szabad a hálózati feszültségre csatlakoztatni!

Fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- Távolítsa el a személyvédő csatlakozódugó alsó szélén található két csillagfejú csavart (ehhez lazítsa meg a csavarokat hátulról).

- Vegye le a fedelét.
- Lazítsa meg és távolítsa el a kábel húzásmentesítő két csavarját. Mindig ügyeljen a húzásmentesítés irányára.
- A személyvédő csatlakozódugó csatlakoztatásához csak megfelelő, rugalmas csatlakozókábelt szabad használni. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a rugalmatlan kábeleket használatát.

- Tolja át a kábelt a gumi védőhüvelyen. Nem szabad túl sok játékot hagyni.
- Inkább kis nyomással a mandzsettába kell nyomni, majd jól meghúzni. Ellenkező esetben a teljes porvédelem nem garantálható.
- Csupaszítson le körülbelül 2 cm-t a kábelszigetelésből. Ezután távolítsa el 6-8 mm szigetelést a három különböző vezetékéről, és használjon megfelelő érvégűhüvelyeket.
- A csavaros kapcsok jelzésekkel vannak ellátva (N, L, földelés szimbólum). Most illessze be a 3 sz különböző vezetékét a megfelelő csavaros csatlakozókba (sárga/zöld vezeték = csavaros kapocs földjellel, L vezeték = csavaros kapocs N jelzéssel, barna vezeték = csavaros kapocs L jelzéssel), és húzza meg őket.
- Állítsa be megfelelően a kihúzásmentesítést, és húzza meg a 2 csavart. Semmilyen körülmények köz ne alkalmazzon erőt, mert ez károsíthatja a ház csavarmentesítőit vagy a kihúzás mentesítést. Viszont lazák sem maradhatnak a csavarok. A kihúzásmentesítőnek fixek kell rögzítenie a kábelt.

- Most zárja le a házat, helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a csavarokat.

Használat



Használat előtt mindig ellenőrizze a személyvédő csatlakozódugó hibaáram-megszakítóját.

Ha a hibaáram-védőkapcsoló a hozzá csatlakoztatott készülék üzembe helyezésekor leold, a továbbiakban nem szabad használni! Ellenőrizze a terméket esetleges sérülés szempontjából. Ha kétségei vannak, forduljon szakmühelyhez, vagy vizsgálta a villanyszerelővel.

- Először dugja be a személyvédő csatlakozódugót egy földelő érintkezővel ellátott hálózati aljzatba.
- Most nyomja meg a „TEST” gombot a személyvédő csatlakozódugón, és győződjön meg arról, hogy a működését hangjelzés igazolja. Az ellenőrző fény kialszik.
- Ezután nyomja meg a „RESET” gombot, amely szintén a személyvédő csatlakozódugón talál (másodsor is, ha a jelzőlámpa nem világít). A termék ekkor üzemkész és az ellenőrzőlámpa aktíválva van.

- Most helyezze üzembe a személyvédő csatlakozódugóhoz csatlakoztatott készüléket.
- Az készülék használatának abbahagyásához egyszerűen kapcsolja ki azt (feltéve, hogy saját bekapcsológombbal rendelkezik).

- Húzza ki végül a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból.

Védelmi típus: IP54.

A zárt készülék korlátozott védelemmel rendelkezik minden irányból fröccsenő víz, por és egyéb anyag ellen, mint pl. kosz. Ne merítse azonban a terméket vízbe, és ne permetezze be fúvókából kibocsátott víz.

Ápolás és tisztítás

- A termék alapján véve nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsíthatják a házat, és a kocs hiáb működéséhez vezethetnek.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápfeszültség..... 220 – 240 V/AC, 50-60 Hz

Összes teljesítmény..... max. 3600 W

Névleges áramerősség..... 16 A

Érintésvédelmi osztály..... IP54

Reakcióidő..... <30ms

Névleges hibaáram..... 10 mA

Hibaáram védelem..... >10 mA

Üzemi-/tárolási feltételek..... -25 ... +40 °C, 0 - 90 % rel. légnedv.

Méret (H x Sz x Ma):..... 147 x 91 x 50 mm

Súly..... 150 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikai adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás tilos, még kivonatos formájában is. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.