



- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használati útmutató DVI switch, bidirekcionális

Rend. sz.: 1897810

Rendeltetés szerű használat

A termék egy vagy két összekötött készülék DVI jeleinek átkapcsolására szolgál, amelyek DVI kábellel vannak összekötve. A Switch bidirekcionálisan működik, és átkapcsoláshoz két bemenet között egy kimenetre, vagy egy bemenetről két kimenet között használható. A termék max 1080p@60Hz felbontást támogat.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- DVI switch
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámjelet akkor használjuk, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. rövidzár által.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.



- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg, vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Ügy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhatson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

Üzembe helyezés

- Kapcsoljon ki minden csatlakoztatandó készüléket, mielőtt a kábeleket csatlakoztatja.
- A csatlakozások a következők szerint végezhetők:

Számítógép összekötése két monitorral

- Kösse össze a számítógépek egy DisplayPort kábelét a **DVI csatlakozóval**.
- Kössön össze egyenként egy DVI kábelt a **DVI 1 és DVI 2** csatlakozókkal. --
- Kösse össze a DVI kábel másik végét a monitorokkal.

Két számítógép összekötése egy monitorral

- Kösse össze a számítógépek egy-egy DVI kábelét a DisplayPort **DVI 1 és DVI 2** csatlakozókkal.
- Kössön össze egy DisplayPort kábelt a **DVI csatlakozóval** és a monitorral.

→ A maximális DVI kábelhossznak (DisplayPort csatlakozónként) nem szabad 1,5 métert túllépni.

- A tápellátás a DVI csatlakozón keresztül történik.
- Kapcsolja be a számítógépet és a monitort. A kimenet csak egy monitoron vagy egy számítógépről történhet. Nyomja meg az átkapcsoló gombot a Switch felső oldalán, hogy vagy az alkalmazandó számítógépre vagy monitorra kapcsoljon.

Ápolás és tisztítás

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a terméket a csatlakoztatott készülékekről.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsítják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/áram.....	5 V/DC, 500 mA
Videó bemenet /-kimenet	1 x 2 db vagy 2 x 1 db bidirekcionális DVI
Kimenet felbontás.....	1080p / 60Hz -ig
Ütem frekvencia.....	max. 165 MHz
Üzemi feltételek.....	-20 ... +70 °C, 0 % – 80 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	0 ... +70 °C, 0 % – 80 % rel. nedvesség
Méret (sz x ma x mé).....	82 x 17 x 62 mm
Súly	kb. 105 g