VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A fölösleges menetes furatok tömítésére az IP védettségi osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP M16 EX SI 7J
Rendelési szám	2066720000
Verzió	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438
Menny.	100 Stück

VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	16,3 mm	Hossz, inch	0,642 inch
Magasság	16,3 mm	Magasság (coll)	0,642 inch
Nettó tömeg	2,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN