

THM
THM WO 14/22 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 14/22 WS
Rendelési szám	2621530000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118625516
Menny.	5 000 Stück

THM
THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0,551 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	0,05 g		

Általános adatok

Címkemező mérete	6 x 14 mm	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	22 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	1,9 - 5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,9 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

