

**THM
THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 20/32 WS
Rendelési szám	2621500000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118625547
Menny.	3 000 Stück

**THM
THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	0,117 g		

Általános adatok

Címkemező mérete	9 x 20 mm	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	32 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	2,8 - 7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2,8 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

THM
THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

