

IE-CWZ-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller krimpelőfogók jelentik a legjobb megoldást, ha réz- és optikai kábelcsatlakozásokat kell szerelni!

Jellemzők:

- RJ45 krimpelőfogók 8-pólusú csatlakozókhoz
- FO krimpelőfogók és betétek POF vagy GOF, illetve LC vagy SC dugaszokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CWZ-RJ45-TH-P
Rendelési szám	2614210000
Verzió	
GTIN (EAN)	4050118621631
Menny.	1 Stück

IE-CWZ-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 240 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		