

Hangyariasztó

Használati útmutató

Cikk sz. 66988

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vigyeye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

Ezt a készüléket hangyák elriasztására tervezték. 30 000 Hz-es ultrahangot bocsát ki, amit a hangyák kellemetlenként érzékelnek. A hangyák ezért elkerülik azt a területet, ahol ezt a hangot hallják. A készüléket lakóhelyiségekben lehet alkalmazás nem megengedett!

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket csak a számára megfelelő, 220 – 240 V/AC feszültséggel szabad működtetni; 50 – 60 Hz
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Örítze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készüléket védeni kell a nedvességtől, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőől.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan ésvagy kelő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára, és ők, a lehetséges veszélyeket megértették.
- Kérjük, ne távolítsa el a feliratos matricákat a termékről, amelyek a biztonságra vonatkozó tudnivalókat tartalmazznak.
- Ha a készülékben sérüléseket észlel, állítsa le annak alkalmazását. Kapcsolja le a biztosítékot a biztonsági szekrényben, majd ezután húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahang impulzusokat az emberek ugyan nem hallják, de magas hangnyomás uralkodik ilyenkor, amely hosszabb időtartam alatt terheti a fület.

3. A szállítás tartalma

- Hangyariasztó
- Használati útmutató

4. Üzembe helyezés

A hangyák a legkisebb repedéseken keresztül is bejutnak a házba. A cél leggyakrabban a konyha, de az utuk az egész házban keresztül vezethet. A hangyariasztó 30 000 Hz-es hanghullámokat bocsát ki. Az emberek nem hallják et a hangot, viszont a hangyák számára elvisehetteletlen láрма. Nagyon gyorsan elkezdik kerülni azt a területet, ahol hallják ezt a hangot. Ha még egy fészek is található a hatóterületen belül, akkor nagyon aktívak lesznek és átköltöznek.

- Válasszon egy dugaszoló aljzatot, amely előtt legalább 1 m-ig nincs semmi akadály. Ne helyezze a készüléket bútorok, függönyök vagy más tárgyak mögé. A hanghullámoknak akadály nélkül kell a környezetben elterjedniük.
- A hanghullámok terjedése függ a helyiség adottságaitól és a dugasz elhelyezésétől.
- A hangyariasztó 30 000 Hz-es frekvenciájú hullámot bocsát ki. Ez a frekvencia emberi fül számára nem hallható. A hangyák viszont rendkívül érzékenyen reagálnak erre a frekvenciára és a zajt még 4 méterről is jelentősen érzékelik. Ezért ez a hangyariasztó egy kb. 25 m²-es felületet fed le.

Megjegyzés: Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel.

Megjegyzés: Az éppen ott tartózkodó állatok reakciója a készülékekre igen változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

5. Műszaki adatok:

- Hatásterület:** kb. 25 m²
- Frekvencia:** 30.000 Hz
- Teljesítmény felvétel:** 0,9 mA · 0,2 W
- Áramellátás:** 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz

- Üzemelési hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C und ≤ 90 % rel. nedvesség
- Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50°C és ≤ 90 % rel. nedv.

6. Általános tudnivalók

- A CE megfeleléség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál található.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése ésvagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívüli esnek és az ebből adódó károkkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

Szerviz forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 **az Ön Gardigo-Teamje.**

<p>Elemekeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!</p>
<p>A jelen készüléket éleltartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A termékén, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasználotott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával levékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afeől, hogy hol található megfelelő hulladékgyűjtő helyet.</p>