

# Egérriasztó



## Használati útmutató

Cikkszám: 66986

Állás: 01/18

Tisztelt vevő,
Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülnénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

#### 1. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék egerek és patkányok riasztására alkalmas. 35 000 Hz-es ultrahangot bocsát ki, amit az egerek kellemetlennek érzékelnek. Az egerek és patkányok ezért elkerülik azt a területet, ahol ezt a hangot hallják. A készüléket lakóhelyiségekben lehet használni, és közvetlenül a fal konnektorba kell bedugni. Más, a fentiektől eltérő alkalmazás nem megengedett!

#### 2. Biztonsági tudnivalók

• Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

• A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

• A készüléket csak a számára megfelelő feszültséggel szabad működtetni: 220 – 240 V/AC; 50 - 60 Hz

• Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.

• Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.

• Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.

• A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas!

• A készüléket védeni kell a nedvességtől, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőtől.

• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára, és ők a lehetséges veszélyeket megértették.

• Kérjük, ne távolítsa el a matricákat a készülékről, amelyek a biztonságra vonatkozó tudnivalókat tartalmaznak.

• Ha a készüléken sérüléseket észlel, állítsa le annak alkalmazását. Kapcsolja le a biztosítékot a biztonsági szekrényben, majd ezután húzza ki a dugót a konnektorból.

• A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangos az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

3. A szállítás tartalma

- Egérriasztó
- Használati útmutató

#### 4. Üzembe helyezés

A Gardigo egérriasztó megakadályozza, hogy az egerek és a patkányok bejöjjenek a házba, és azokat, amik már ott vannak, elriassza. 35 000 Hz frekvenciájú hanghullámot állít elő. Az emberek nem hallják et a hangot, viszont az egerek és patkányok számára elviselhetetlen láрма. Nagyon gyorsan elkezdik kerülni azt a területet, ahol hallják ezt a hangot. Ajánlott a készüléket késő őszi időszakban használni, mivel az egerek a hideg őszi éjszakákon meleg menedéket keresnek.

- Válasszon egy dugaszoló aljzatot, amely előtt legalább 1 m-ig nincs semmi akadály. Ne helyezze a készüléket bútorok, függönyök vagy más tárgyak mögé. A hanghullámoknak akadály nélkül kell a környezetben elterjedniük.

• A hanghullámok terjedése függ a helyiség adottságaitól és a dugasz elhelyezésétől.

• Az egérriasztó 35 000 Hz-es frekvenciájú hullámot bocsát ki. Ez a frekvencia emberi fül számára nem hallható. Az egerek és patkányok viszont rendkívül érzékenyen reagálnak erre a frekvenciára és a zajt még 4 méterről is jelentősen érzékelik. Ezért ez a egérriasztó egy kb. 25 m²-es felületet fed le.

Megjegyzés: Sie Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján **ismerheti fel**.

Megjegyzés: Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

#### 5. Műszaki adatok:

- Hatásterület: kb. 25 m²
- Frekvencia: 35 000 Hz
- Teljesítmény felvét: 0,9 mA · 0,2 W
- Áramellátás: 220 – 240 V~; 50 - 60 Hz.

- Üzemelési hőmérséklet: 0 °C ... + 50 °C und ≤ 90 % rel. nedvesség
- Tárolási hőmérséklet: 0 °C ... + 50°C és ≤ 90 % rel. nedv.

#### 6. Általános tudnivalók

• A CE megfeleléség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál található.

• Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.

• Figyelembe kell venni, hogy azok a kezelési- és csatlakozási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből keletkező károkért semmilyen felelősséget sem vállalunk. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
A Gardigo Team dolgozóí.

## Elektromos- és elektronikus készülékek nem távolíthatók el a háztartási hulladékon keresztül.

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasználadott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, hogy hol találhat megfelelő hulladékgyűjtő helyet.