



- A kocs közlekedése vagy más helyzetek miatt, amelyek eltéríthetik a figyelmet, ne végezzen beállításokat a terméken. Felelősségteljes és biztonságos vezetés az Ön felelőssége egy jármű vezetésénél.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékek csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

D) Használati útmutató

Bluetooth FM transzmitter

Rend. sz. 2108948

Rendeltetészerű használat

A termék a zenét vezeték nélkül át tudja vinni egy okostelefonról egy járműnek az audiorendszerére. A termék Bluetoothon keresztül kapcsolódik az okostelefonhoz, és egy URH jelet küld, amit Ön az autórádiójában be tud állítani.

Két USB port használható arra, hogy a mobil készülékét feltöltse. Hangfájlok játszhatók le egy csatlakoztatott USB sticken és egy microSD kártyán keresztül. Beszéd (telefon) hívások részére egy kihangosító funkció áll rendelkezésre.

A készülék csak beltérben való használatra való. Ne használja szabadban. Az érintkezést nedvességgel okvetlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyekhez, mint pl. rövidzár, tűz, vagy áramütés, vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégeknek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma




- Járműadapter
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók


Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata

-  A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, pl. áramütésekre.
-  A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.
-  A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.


Biztonsági tudnivalók

 **Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.**

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék használata, vonja ki a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- A jármű adaptert biztonsági okokból ne használja egy zivatar ideje alatt.
- Vegye figyelembe a termék üzembe helyezésénél mindig az érvényes közúti jármű- és úti közlekedés előírásait.

Kezelőszervek



- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Hálózati dugó | 4 USB töltőcsatlakozó | 6 mikrofon |
| 2 USB csatlakozó | 5 Többfunkciós gomb | 7 microSD-kártyanyílás |
| 3 LED kijelző mező | | |

Kezelés

a) Első lépések

- Dugja a jármű adapter hálózati dugóját (1) az autó szivargyújtó aljzatába.
- Az adapter áramellátást kap, miután a jármű gyújtókapcsolóját bekapcsolta.
- A LED-es kijelző (3) átkapcsol az aljzat kimeneti feszültsége és az URH frekvencia között.

b) Mobil készülék töltése

- A jármű adapter mindkét USB portja használható egy mobil készülék töltéséhez.
- Győződjön meg róla, hogy az adaptert rendeltetészerűen csatlakoztatta és az tápárammal van ellátva.
- Csatlakoztassa a mobil készüléke USB töltőcsatlakozóját USB kábelen keresztül (nem szállítjuk vele) az USB porthoz (2) vagy (4) az adapterhez. A töltőciklus automatikusan megkezdődik.

c) A jármű audio rendszerének kapcsolata URH-n keresztül

Az adapter az URH-n keresztül kapcsolódik az Ön járművének audio rendszeréhez. Ezek után a hangot egy csatlakoztatott mobil készülékről, USB stickről vagy microSD kártyáról hallgathatja, vagy szabad kézzel telefonálhat. Hogy egy URH frekvenciát az adapterhez és azt az autórádiójával beállítsa, a következőképpen járjon el:

- Győződjön meg róla, hogy az adaptert rendeltetészerűen csatlakoztatta és az tápárammal van ellátva.
- Kapcsolja be az autórádióját és állítsa egy szabad URH frekvenciára be (egy olyan frekvenciára, amely csak fehér zajt bocsát ki).
- Tartsa a többfunkciós gombot (5) három másodpercig nyomva. Az URH frekvencia villog a LED kijelzőn (3).
- Forgassa a többfunkciós gombot (5), az URH frekvencia beállításához, amíg az Ön autórádióján beállított frekvenciával egyezik.
- Az adapter most URH-n keresztül van az autórádióval összekötve.

→ Ha a frekvenciát az adapteren és az autórádióon nem változtatja, a két készülék minden alkalommal automatikusan összekapcsolódik, amikor az adapter csatlakoztatva van, és áramot kap.

d) Bluetooth-kapcsolat a mobil készülékkel

Az Ön mobil készüléket Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az adapterhez, és az adapter egy URH jelet küld az autórádióra.

- Győződjön meg róla, hogy az adapter csatlakoztatva van, tápáramot kap és a jármű audio rendszerével össze van kötve. Lásd a „c) pontot. c) A jármű audio rendszerének kapcsolata URH-n keresztül
- Aktiválja Bluetooth-t a mobil készülékén és válassza „RF-CAR-100“-t.

- Ha a mobil készülék sikeresen csatlakozott az adapterhez, felhangzik a jármű audio rendszerében a szöveg: „Connected” (összekapcsolva).

- A hang a mobil készülékről ekkor a járműve audio rendszerén keresztül hallható.

→ Forgassa a többfunkciós gombot (5) balra vagy jobbra, hogy a hang hallgatása közben a tételek között átkapcsoljon.

e) Lejátszás USB tároló médiáról vagy microSD kártyáról

A hangot közvetlenül egy USB stickről, vagy egy microSD kártyáról streamelheti.

- Győződjön meg róla, hogy az adapter csatlakoztatva van, tápáramot kap és a jármű audio rendszerével össze van kötve. Lásd a „c) pontot. A jármű audio rendszerének kapcsolata URH-n keresztül”.

- Ha a microSD nyílás (7) és az USB-port (2) egyidejűleg csatlakoztatva van, az adapter a zenét először az USB portról (2) és ezután a microSD kártyanyílásról (7) játssza le. – Csatlakoztasson egy USB sticket az adapter USB portjára (2). Az USB- port (4) nem

használható audio lejátszásra.

→ Dugjon be egy microSD kártyát a microSD kártyanyílásba (7) az adapteren.

- A gépkocsi audio rendszeréből "music" szöveg hangzik fel, és a zenét automatikusan lejátszza.

→ Forgassa a többfunkciós gombot (5), hogy az előző, vagy a következő zeneszámot kiválassza.

→ Állítsa be a hangerőt az autórádió hangerő szabályozójával.

f) Kihangosítás

Az adapterrel fel tud venni vagy be tud fejezni egy telefonhívást.

- Az adapternek csatlakozva kell lennie, áramot kapnia, és az autórádióval összekötve kell lennie. Lásd a „c) pontot. A jármű audio rendszerének kapcsolata URH-n keresztül”.

- Az adapternek Bluetooth-on keresztül kell a mobil készülékével kapcsolatban lennie. Lásd „d) Bluetooth kapcsolat mobil készülékkel”.

- Ha egy hívást fogad, nyomja meg a többfunkciós gombot (5), a hívás fogadására vagy a beszélgetés befejezésére.

→ A hangot a mikrofonon (6) keresztül az adapter veszi fel. → A

hangot az autó hangszórója adja le.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le az adót az áramellátó hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelési nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Bemenő feszültség..... 12 V/DC (névleges üzemelési feszültség)
10 - 26 V (üzemelési határfeszültség)

Készenléti állapot teljesítményfelvétele..... 1 W

USB portok..... max. 5 V/DC, 1 A és 5 V/DC, 2,1 A
max. 3,1 A (2 x USB-port)

Védelem Túláram, túlfeszültség, túl magas hőmérséklet,
rövidzár).

Támogatott audio fájlok..... wav, mp3

Bluetooth átviteli frekvencia..... 2,4000 - 2,4835 GHz

Bluetooth átviteli teljesítmény..... 4 dBm

Bluetooth hatótávolság..... 10 m (látásvonal)

Bluetooth profil..... A2DP, AVCRP, HFP, HSP

Bluetooth változat..... 4.2

Bluetooth név..... RF-CAR-100

URH átviteli frekvencia..... 87,6 - 107,9 Mhz

URH átviteli teljesítmény..... 3 nW

URH hatótávolság..... 5 méter

Jel/zaj-viszony >60dB

Torzítás..... < 0,1 %

Frekvenciamenet..... 20 Hz - 15 kHz

Felbontás bal/jobbs csatorna..... > 60 dB

Támogatott microSD kártya..... max. 32 GB SDHC, SDXC

Üzemi- és tárolási feltételek..... -10 ... +50 °C, 10 – 90 % rel.páratart.
(nem kondenzálódó)

Méret (Sz x Ma x Mé): 42 x 72 x 21 mm

Súly kb.