

# Lenco

Modell szám: KCR-150



**Használati útmutató – Konyhai rádió CD lejátszóval és Bluetooth móddal**

**FIGYELEM:**

A céltól idegen bánásmód, használat vagy a folyamatok beállítása sugárzás által előidézett veszélyes esetekhez vezethet. Ezt a készüléket szakképzett személyeken kívül mással nem szabad javíttatni vagy beállítani.

**HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK****KÖVESSE MINDIG A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT:**

1. Ne használja a készüléket víz közelében.
2. Tisztításhoz csak egy kissé megnedvesített törlőruhát használjon.
3. Ne blokkolja a szellőzőnyílásokat. Ha a készüléket egy polcra állítja, hagyjon körülötte kb. 5 cm (2") szabad teret.
4. A készüléket a mellékelt használati útmutató utasításai szerint állítsa fel.
5. \*Ne lépjen az adapterre és ne szorítsa össze. A dugó és a kábelkivezetések közvetlen közelében legyen különösen óvatos. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati adapterre, mert az ezáltal károsodhat. Tartsa a készüléket olyan helyen, ahol kisgyermek nem érheti el! Ha játszanak a hálózati kábellel, komoly sérüléseket okozhatnak.
6. \*Válassza le a készüléket a hálózatról vihar alatt, vagy ha nincs használatban.
7. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, pl. radiátorok, fűtőeszközök, gyertyák, vagy más hőfejlesztő termékek vagy nyílt láng.
8. A termék működése közben kerülje erős mágneses mezők közelségét.
9. Elektrosztatikus kisülések zavarhatják a készülék normális működését. Ilyen esetben végezzen Reset-et, és indítsa újra a készüléket ennek a használati útmutatónak előírásai szerint. Különösen adatátvitelnél legyen óvatos a készülék kezelésénél, és azt csak antielektrosztatikus környezetben végezze.
10. Figyelmeztetés! Soha ne dugjon tárgyakat a készülék szellőző nyílásai közé vagy a készülékbe. A készülékben nagy feszültségek vannak jelen, és tárgyak bevezetése áramütést ill. rövidzárlatot okozhat a belső részekben. Ugyanezen okból ne öntsön vizet vagy folyadékot a készülékbe.
11. Ne használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben, mint pl. fürdő, gőzös konyha vagy úszómedence.
12. Ne használja a készüléket, ha kondenzáció veszélye áll fenn.
13. Bár a készüléket nagy gonddal vizsgáltuk át többször kiszállítás előtt, mint minden más elektromos eszköznél, itt is fordulhatnak elő problémák. Válassza le a készüléket azonnal a hálózatról, ha füst, erős hőfejlődés vagy más nem természetes jelenség mutatkozik.
14. A készüléket egy áramforrásról kell táplálni, amint az a típus tábláján meg van adva. Bizonytalanság esetén az áramellátással konzultáljon a kereskedővel vagy az áramszolgáltatóval.
15. \*A fali dugaszaljzatnak a készülék közelében kell lennie, hogy könnyen elérhető legyen.
16. \*A dugaszoló aljzatokat és hosszabbító vezetékeket nem szabad túlterhelni. A túlterhelés gyulladás veszélyéhez ill. áramütéshez vezethet.
17. \*A készülékeket, amelyek az 1. védelmi osztályba tartoznak, védőérintkezővel ellátott dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni.
18. \*A 2. osztályba tartozó készülékek nem igényelnek védőérintkezőt.
19. Tartsa távol a készüléktől a rágcsálókat. A rágcsáló állatok nagyon szívesen rágják meg a hálózati kábeleket.
20. \*Tartsa a hálózati dugót a kezében, amikor a dugaszoló aljzathoz kihúzza. Ne rángassa a kábelt a kihúzáskor. Ez rövidzárlathoz vezethet.
21. Kerülje el a készülék elhelyezését olyan felületeken, amelyek rezgésre vagy lökésekre hajlamosak.
22. Tisztításhoz használjon száraz, tiszta törlőruhát. Soha ne használjon olaj alapú oldószereket vagy folyadékokat. Makacs foltok eltávolításához használjon egy nedves ruhát, enyhe tisztítószerrel.
23. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék károsodásáért hibás kezelés vagy a készülék módosítása miatt, vagy az elemek cseréje következtében.
24. Ne szakítsa meg a kapcsolatot formatálás vagy adatátvitel alatt. Megszakítás esetén az adatok elveszhetnek vagy károsodhatnak.
25. Ha a készülék egy USB lejátszási funkcióval rendelkezik, akkor dugja az USB sticket közvetlenül a készülékbe. Ne használjon USB-s hosszabbítókábelt, mert ez fokozott zavarhoz, és ebből adódóan adatvesztéshez vezethet.
26. A készüléket sem csöpögő, sem spriccelő víznek nem szabad kitenni, és nem szabad folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a készülék közelébe tenni.
27. \*A készülék teljes leválasztásához a hálózattól a hálózati dugót kell teljesen leválasztani az áramhálózatról, ahol a leválasztandó egység a készülék hálózati dugóját jelenti.
28. Ha a készülék elemmel működik, ezeket védeni kell nagy melegtől, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonlók.

29. Az elem eltávolításánál a vonatkozó előírásokat be kell tartani.
30. A készüléket csak mérsékelt hőmérsékleten szabad működtetni. Használata különösen hideg vagy forró környezetben nem ajánlott.
31. A típuscímke a készülék alsó- vagy hátoldalán található.
32. Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
33. A termék csak nem professzionális használatra van tervezve, és nem alkalmazható kézműves vagy ipari célokra.
34. A készüléket feltétlenül stabil helyzetben állítsa fel. A károkat, amelyek a terméknek nem stabil helyzetben való használata, vagy más, ebben az útmutatóban ismertetett figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásával keletkeztek, a garancia nem fedezi le.
35. Ne távolítsa el soha a készülék házát.
36. Ne állítsa a készüléket más elektromos készülékekre.
37. Ne használja és ne tárolja a terméket olyan helyeken, ahol közvetlen napsugárzásnak, hőségnek, nagy mértékű poroknak vagy rezgésnek van kitéve.
38. Ne engedje a gyerekeket a műanyagzacskókhoz nyúlni.
39. Csak a gyártó által ajánlott bővítéseket és tartozék részeket használja.
40. Beszéljen meg minden beavatkozást képzett szakemberekkel. Beavatkozás akkor szükséges, ha a készülék valamilyen formában károsodott, pl. a hálózati kábelen vagy dugón, vagy ha folyadék került a készülékbe, ill. ha tárgyak estek a készülékbe, ha az esőnek, nedvességnek volt kitéve, leesett vagy nem működik rendeltetésszerűen.
41. Ne használjon sem sérült hálózati kábelt, sem sérült dugót, vagy lazán szerelt dugaszoló aljzatot. Tűz- és robbanásveszély!
42. Hosszabb idejű hallgatása a zenének nagy hangerővel időszakos vagy tartós halláskárosodást okozhat.

#### **FELÉPÍTÉS**


- Csomagolja ki az összes részt, és ezután távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- \*Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, mielőtt a hálózati feszültséget átvizsgálta, és minden szükséges csatlakozást rendben talált.

**\*Ez az útmutató csak olyan termékekre érvényes, amelyek egy hálózati kábellel vagy egy hálózati adapterrel rendelkeznek.**


## KEZELŐSZERVEK

### ELÖLNÉZET

- 1 BE-/KI kapcsoló gomb
- 2 FORRÁS gomb
- 3 Szerelőkampó
- 4 TÁROLÓHELY FELFELE /PROGRAM
- 5 CD-rekesz
- 6 Távirányító érzékelő
- 7 Kijelző
- 8 ÁTUGRÁS//HANGOLÁS ►► gombot gyorsan előretolni
- 9 HANGERŐ+- gomb
- 10 NYITÁS / ZÁRÁS
- 11 IDŐKAPCSOLÓ ÓRA -gomb
- 12 TÁROLÓHELY VÁLASZTÁS LEFELE / ISMÉTLÉS
- 13 ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÓ/TÁROLO gomb
- 14 KIJELEZŐ gomb
- 15 LEJÁTSZÁS/SZÜNET -gomb ►■
- 16 CSATOLÁS/LEÁLLÍTÁS gomb ■
- 17 ÁTUGRÁS//HANGOLÁS ◀◀ gombot gyorsan hátratulni
- 18 HANGERŐ -gomb




- OLDALNÉZET** 19 LINE bemenet aljzat



### HÁTULNÉZET


- 20 DC-bemeneti csatlakozóalj
- 21 FM-antenna



## FELÉPÍTÉS

### 1. AC-ÁRAMELLÁTÁS

Csak az együtt szállított hálózati adaptert használja. Dugja a hálózati adaptert egy hálózati konnektorba, és a DC dugót a DC aljba a készülék hátoldalán.




| EN                | HU                               |
|-------------------|----------------------------------|
| AC 230V ~ 50Hz    | AC 230 V ~, 50 Hz                |
| AC Outlet         | hálózati dugaszalj               |
| AC Adapter's Plug | Hálózati adapter hálózati dugója |

### 2. Puffer elem

A készüléknek 2 db AA típusú elemre van szüksége (nem szállítjuk vele) A puffer elemek csak az áramellátás rövididejű megszakítása esetére alkalmasak.

A készülék fő funkciói nem állnak rendelkezésre, ha csak a puffer elemek működnek.



Alulnézet

### 3. Távirányító



A távirányító egy CR2025 típusú lítium elemet igényel (vele szállítjuk). Minden előbbieken említett kiszolgáló elem a távirányítóra ugyancsak érvényes.

Az egyes lépéseket a CR2025 gombelem pótlására a távirányító hátoldalán találja.

#### Figyelmeztetés:

1. Vigyázzon arra, hogy az elemeket a rendszernek megfelelően betegy. Téves pólusokkal betett elemek károsíthatják a készüléket.

2. Alkalmazzon csak azonos kapacitású és típusú elemeket.
3. Régi és új elemeket nem szabad egymással keverve betenni.
4. Ne használjon egyidejűleg alkáli, standard- (cink-szén) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
5. Vegye ki az elemeket/akkukat a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja azt.
6. Ne kísérelje meg elemek feltöltését, amelyek nem újratölthetőek. Túlhevülhetnek, és szakadások keletkezhetnek.



|           |            |
|-----------|------------|
| EN        | HU         |
| Push here | Itt nyomni |
| Slide out | Kitolni    |

## ÓRA



### Az óra beállítása

1. Tartsa a „CLK SET/MEM” gombot nyomva, ha a készülék készenléti módban van. Az órák helye a kijelzőn villogni kezd.
2. Nyomja a „SKIP/TUNE ◀◀ / ▶▶” gombokat, az órák beállítására.
3. Nyomja újból a „CLK SET/MEM” gombot, a percek beállítására. A percek helye a kijelzőn villogni kezd.
4. Nyomja a „SKIP/TUNE ◀◀ / ▶▶” gombokat, a percek beállítására.
5. Nyomja a „CLK SET/MEM” gombot, az idő beállítás befejezésére, vagy várjon, amíg a kijelző többé nem villog.

## IDŐKAPCSOLÓ ÓRA

### Az időkapcsoló óra beállítása

1. Nyomja meg a „TIMER” gombot. A kijelzőn elkezd villogni a TIMER (IDŐVEZÉRLÉS) kijelzés
2. Nyomja meg a „TIMER” gombot, hogy az időkapcsoló órát 10 perces fokozatokban beállítsa.




3. Nyomja meg a „**SKIP/TUNE**  / “ gombot, hogy az időkapcsoló órát 1 perces lépésekre beállítsa.
4. Várjon addig, amikor a kijelzés már nem villog.
5. Ha a beállított idő lefutott, a készülékről egy riasztás (Alarm) hangzik fel.

### Az időkapcsoló óra deaktiválása




Nyomja meg a „**POWER**“ vagy „**TIMER**“ gombot, az Alarm elnémítására, amikor ez felhangzik.

Nyomja meg a „**TIMER**“ gombot addig, amíg a kijelzőn "000" jelenik meg, és az időkapcsoló óra szimbóluma már nem jelződik ki, ha az időkapcsoló órát le akarja állítani, mielőtt a riasztás felhangzik.

## CD KEZELÉS






1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja ezután a „**SOURCE**“ gombot, hogy a CD módba váltson át.
2. Nyomja az **OPEN/CLOSE** gombot, a CD fiók kinyitására.
3. Tegyen be egy CD-t úgy, hogy a feliratozott oldal felül legyen.
4. Nyomja az „**OPEN/CLOSE**“ gombot újból, hogy a CD fiókot bezárja. A CD lejátszása automatikusan megkezdődik.
5. Nyomja a „**PLAY/PAUSE**“ gombot, a lejátszás megszakításához. Nyomja ezt a gombot újból, a lejátszás folytatására.
6. Nyomja a **SKIP/TUNE**  /  gombokat, hogy egy címet kiválasszon.
7. Nyomja meg a „**STOP** “ gombot, a lejátszási mód befejezésére.

### Egy CD programozása


1. Nyomja meg a „**STOP** “ gombot, a CD leállítására a lejátszás közben.
2. Nyomja meg a „**PROG**“ gombot.
3. A kijelzőn „Prog“ (program) kezd villogni.
4. Nyomja **SKIP/TUNE**  /  gombokat, hogy egy címet kiválasszon.
5. Nyomja a **PROG** gombot, a kiválasztott címnek a programban való tárolására.
6. Ismétlje a 4 és 5 lépést, a 20 címig való programozáshoz.
7. Ha a programozást befejezte, akkor nyomja meg a „**PLAY/PAUSE**“ gombot, hogy elkezdje a programozott cím-sorozat lejátszását.

### Ismétlés funkció

#### Egy cím ismétlése egy zene-CD-n.

1. Nyomja meg a CD lejátszás alatt a „**SKIP/TUNE**  / “ gombokat, hogy a címet kiválassza, amit ismételtet szeretne lejátszani.
2. Nyomja a „**REPEAT**“ gombot addig, amíg a kijelzőn a „  1“ kijelződik. A készülék a kiválasztott címet ismételtet lejátszsa.
3. Nyomja többször a „**REPEAT**“ gombot, amíg a „  1“ kijelzés, vagy „  **ALL**“ (**MINDEN**) a kijelzőn nem jelenik meg többet, hogy a beállítást megállítsa.

#### Az összes CD ismétlése

1. Nyomja meg a CD lejátszás közben többször a „**REPEAT**“ gombot, addig, amíg a kijelzőn a  **ALL**“ (**MINDEN**) meg nem jelenik. A készülék a CD minden tételét ismételtet lejátszsa.

2. Nyomja többször a „REPEAT” gombot, addig, amíg a kijelzés „▶ 1” vagy „▶ ALL” (MINDEN) a kijelzőn nem jelenik meg többet, hogy a beállítást megállítsa.

## RÁDIÓ

Próbálja meg az irány- vagy hosszváltoztatását az FM huzalantennának, a legjobb rádió vétel elérésére.




1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja ezután a „SOURCE” gombot, hogy az FM rádiómódba váltson át.
2. Nyomja a „SKIP/TUNE ◀◀/ ▶▶” gombokat, hogy a rádiót 50 kHz lépésekben manuálisan ráhangolja.
3. Tartsa a „SKIP/TUNE ◀◀/ ▶▶” gombokat nyomva, hogy rendelkezésre álló rádióadókat szkenneljen.

### Egy rádióadó tárolása egy tárhelyre és egy rádióadó lejátszása egy tárhelyről.

1. Nyomja a „SKIP/TUNE ◀◀/ ▶▶” gombokat, hogy a rádión a kívánt FM rádióadót manuálisan beállítsa.
2. Nyomja a „CLK SET/MEM” gombot. A tárhely száma (P01) megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja az „M+/M-” gombokat, hogy a kívánt tárhely számot (P01 – P20) kiválassza.
4. Nyomja a „CLK SET/MEM” gombot, hogy az aktuális FM rádióadót a kiválasztott tárhelyen tárolja.
5. Ismétlje az 1 - 4 lépést, további rádióadók tárolására.
6. Nyomja a „M+/M-” gombokat, az átkapcsoláshoz a tárolt rádióadók között.

## BLUETOOTH-FUNKCIÓ

### Csatolás egy készülékkel és audio lejátszás

1. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja a "SOURCE” gombot, a Bluetooth-módba való váltáshoz. A Bluetooth-szimbólum  megjelenik a kijelzőn.
2. Tartsa a „PLAY/PAUSE” gombot nyomva, a csatolás megkezdéséhez. A -szimbólum a kijelzőn elkezd gyorsan villogni.
3. Aktiválja most a Bluetooth-készüléke Bluetooth módját, és indítsa el a Bluetooth készülékek keresését. Válassza a listán talált készülékek közül „Lenco KCR-150” -t ki, hogy egy kapcsolatot teremtsen ezzel a készülékkel. Ha a készüléke a csatoláshoz egy jelszót követel, adja be a „0000”-t.
4. Ha a készülék sikeresen csatolódtott, akkor a  szimbólum a kijelzőn nem villogva jelenik meg, és egy akusztikus harang-hang hallható a hangszóróból.
5. Használja a kapcsolt készülék vezérlését, hogy egy audio címet kiválasszon, a lejátszást indítsa, a lejátszásnál szünetet tartson, stb.

Az első csatolásnál a készülék addig marad csatolva, amíg Ön manuálisan nem választja szét a kapcsolatot, vagy a készülék a hatótávon kívül van.




## AUX-IN-FUNKTION

Ehhez szüksége van egy 3,5 mm-es audio kábelre (nem szállítjuk vele).

1. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audio kábelt a „LINE IN“ bemenetnél a jobb készülékoldalon, valamint az audio készülék audio kimenetén.
2. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja ezután a „SOURCE“ gombot, hogy a LINE IN módba váltson át.
3. Használja a csatolt készülék vezérlését a lejátszás indításához.

## MŰSZAKI ADATOK

Tápáramellátás : Csak az együtt szállított hálózati adaptert használja.  
Hálózati alj : 100 – 240 V~, 50/60 Hz

kimenőteljesítmény : 5V/1,2A   
Puffer elem : 2 db AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)  
FM sáv : 87,5–108 MHz  
A Bluetooth verzió : 4.2 változat  
Üzemi hőmérséklet : -5°C–+55°C

Teljesítményfelvétel : 12 W  
Hangszórókimenet teljesítmény : 2 x 3 W (RMS)  
A távirányító eleme (együtt : 1 db CR2025-el  
szállítva)  
Készülék méret: (H x Mé x Ma) : 275 x 288 x 75 mm  
Összes súly..... : 1,2 kg

### A hálózati adapter adatai

hálózati tápegység

- Gyártó: Jie Dong Electronic Factory
- Modell szám: JDA0501200DM2
- Adapter típus: Külső dugaszoló adapter
- Csak az útmutatóban megadott áramellátást használja!

### GARANCIA

A Lenco az európai szabályozások szerint nyújt szolgáltatásokat és garanciát. Javításhoz (a garanciális idő alatt és azután is) forduljon ezért a kereskedőhöz. Fontos megjegyzés: Nem küldheti be készülékét javításra közvetlenül a Lenco címére.

Fontos figyelmeztetés: Amennyiben a készüléket egy nem felhatalmazott vevőszolgálat felnyitotta vagy azon munkát végzett, a garancia megszűnik.

Ez a készülék nem alkalmas professzionális célokra. Amennyiben a készüléket professzionális célra használják, a gyártó részéről megszűnik a garancia.

### KIZÁRÁS A SZAVATOSSÁGBÓL

A firmver és/vagy hardver alkotóelemek aktualizálását a cég rendszeresen végrehajtja. Ezért lehetséges, hogy egyes megjegyzések, specifikációk és ábrák a jelen dokumentációban az adott készüléknél eltérnek. Minden, ebben az útmutatóban leírt elem illusztrációként szolgál, és előfordulhat, hogy az adott helyzetre nem illik. Az ezen útmutatóban leírtak alapján nem lehet jogi igényeket vagy egyéb igényeket érvényesíteni.

### AZ ELHASZNÁLÓDOTT KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a megfelelő készüléket vagy a benne lévő elemeket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. A termék és a benne lévő elemek rendeltetésszerű eltávolításának biztosítására ezt az elektromos készülékek és elemek/akkuk eltávolítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. Ezzel hozzájárul a természeti erőforrásokkal való takarékosághoz és az elhasznált készülékek hasznosítására és eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályok betartásához (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

### **Szerviz**

Keresse fel további információkért és vevőszolgálatunkért a weblapunkat: [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands.