

D) Használati útmutató

TWNT-BH703B Bluetooth® Headset fekete

Rend. sz. 2142901

Rendeltetés szerű használat

A termék beszéd és zene átvitelére alkalmas mobiltelefonokról, tabletekről, notebookokról és más olyan készülékekről, amik megfelelő Bluetooth® kapcsolattal rendelkeznek. Az átviteli tartomány szabadterén max. 10 méter. A termék fixen beépített akkuval rendelkezik, ami kb. 72 órás működést tesz lehetővé készenléti üzemmódban.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyt is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Bluetooth Headset
- USB töltőkábel
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemem kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével kapcsolatban. biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek


- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.



c) Akkuk

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk köpenyeitől, (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) nem egy vékony lemezből áll, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja az akkut ill. a terméket tűzbe. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltsen felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

Kezelőszervek



- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 Beszéd gomb | 5 Hangerő gomb + |
| 2 Mikrofon | 6 Fülhallgató |
| 3 Fülkengyel | 7 Hangerő gomb - |
| 4 Mikro-USB töltőcsatlakozó | 8 LED-es jelzőfény |

Headset töltése

A normál töltési idő kb. 2 óra. A fixen beépített akkut az első üzembe helyezés előtt kb. 2 órával teljesen fel kell tölteni. A következő módon töltsen fel az akkut:

- Kösse össze a vele szállított USB töltőkábel mikro-USB dugóját a mikro-USB töltőcsatlakozóval (4). Kösse össze az USB töltőkábel másik végét egy számítógép USB portjának, vagy egy USB töltőkészüléknek az USB-A dugójával.
- A LED jelző (8) a töltés ideje alatt pirosan világít.
- Amint az akku teljesen feltöltődött, a piros LED jelző kialszik. Válassza le az USB töltőkábelt a csatlakoztatott készülékekről.

→ A teljesen feltöltött akku kb. 3 órás beszékidőre és kb. 72 órás készenléti időre elegendő teljesítménnyel rendelkezik. Az idők viszont függenek a Bluetooth® kapcsolattól, a beállításoktól, a környezeti hőmérséklettől és a felhasználás módjától.

A headset elemállapota egy iPhones (iOS) kijelzőjén megjeleníthető.

Üzembe helyezés

→ A headsetnek és a mobil készüléknek 10 méteres átviteli tartományon belül kell lennie. Vegye figyelembe, hogy zavarok léphetnek fel, amiket olyan berendezési tárgyak, falak, vagy elektronikus készülékek okozhatnak, amik a headset és a mobil készülék között találhatók.

a) LED-kijelzések

Headset állapot

- Nyugalmi üzemelés a csatlakozás után
- Bejövő hívás
- Alacsony akkusztint

LED kijelzés

- a kék LED 1 x villog, 7 másodpercenként
- a kék LED 1 x villog 5 másodpercenként
- a piros LED villog 1 x 15 másodpercenként, valamint akusztikus jel hangzik fel (sipoló hang)

Töltési folyamat: akku töltődik

Töltési folyamat: az akku tele töltődött

a piros LED folyamatosan világít

a piros LED kialszik

b) Bekapcsolás/kikapcsolás

- Kikapcsolt headset állapotban tartsa a beszéd gombot **(1)** 4 másodpercig nyomva, amíg a kék LED elkezd villogni. A headset bekapcsolódott.
- Bekapcsolt headset állapotban tartsa a beszéd gombot **(1)** 4 másodpercig nyomva, amíg a piros LED egyszer villog. A headset kikapcsolódott.

c) Headset csatolása (pairing)

- Ez a headset két mobiltelefonhoz csatlakozhat.
- A headsetet ki kell kapcsolni csatlakozás előtt.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a beszéd gombot **(1)** 7 másodpercig, amíg a piros és kék LED nem kezd felváltva villogni. A headset ekkor csatlakozási módban van.
- Aktiválja a Bluetooth® funkciót a mobil készülékén (pl. az okostelefonján) és indítsa el a Bluetooth® készülékek keresését (olvassa el ehhez a mobil készüléke használati útmutatóját, ha szükséges.).
- Válassza ki a „BH703” headsetet a megtalált készülékek listájából.
- Miután a mobil készüléke felszólította a PIN kód beadására, adja be „0000”-et, hogy a headsetet a mobilkészülékével csatlakoztassa.

→ Egyes mobiltelefonoknál a csatlakozás után külön kapcsolatot kell létrehozni. Vegye figyelembe ehhez a mobiltelefonja használati útmutatóját.

- Ha a csatlakozás sikeres, a headset készenléti üzemmódba kapcsol és a kék LED 7 másodpercenként felvillan 1-szer. Egy mobiltelefonos kapcsolónál a headset neve megjelenik abban a menüben, ahol az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth® készülékek találhatóak.

→ Amennyiben a headset nem csatlakoztatható, ellenőrizze, hogy az akku fel van-e töltve ill. a headset be van-e kapcsolva és csatlakozva van-e. Azt is ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció aktiválva van-e a mobil készülékén és a headset a 10 méteres átviteli tartományon belül van-e.

→ Ha hosszabb ideig nem történik csatlakozás, a headset kikapcsolja a csatlakozási funkciót. A headsetet ekkor ki kell kapcsolni majd újra be kell kapcsolni, hogy kezelhető legyen.

- Egy második mobiltelefon csatlakozásához tartsa lenyomva a hangerő – gombot 4 másodpercig, amíg a piros és kék LED váltakozva villogni nem kezd. A headset kész a csatlakozásra és megtörténhet egy második mobiltelefon csatlakozása.

d) Beszélgetés funkció

- Beszélgetés folytatása: Használja ugyanúgy a mobiltelefonját, mint egyébként. Ha a headset csatlakozik a mobiltelefonhoz, a hang automatikusan a headsetre továbbítódik.
- Hívás fogadása: bejövő hívásnál a beszéd gombot **(1)** vagy a megfelelő gombot a mobiltelefonon meg kell nyomni.
- Beszélgetés befejezése: Nyomja meg a beszéd gombot vagy a mobiltelefon megfelelő gombját.
- Hívás elutasítása: Bejövő hívásnál tartsa lenyomva a beszéd gombot 2 mp-ig, amíg a headsetből egy csipogó hangot hall.
- Hangfelismerés: Egy név bemondásakor közvetlenül tárcsázhat egy személyt. A mobiltelefonján ezen funkcióknak beállítva kell lennie és a megfelelő hangmintát már fel kellett korábban venni. Aktiválja a hangfelismerést (voice recognition) a mobil készülékén. Állítsa be a kihangosítót a mobiltelefonján. Ha nincs beszélgetés, tartsa a hangerő + **(5)** gombot 3 másodpercig nyomva. A headsetben egy csipogó hang hallható. Mondja ki annak a személynek a nevét hangosan és érthetően, akifel szeretne hívni.
- Hívásismétlés: Nyomja meg 2-szer röviden a beszéd gombot egymás után. A headsetben egy csipogó hang hallható. Ha elengedi a beszéd gombot, az utóljára tárcsázott szám újratárcsázódik.
- Mikrofon némítás: egy beszélgetés alatt a headset-tel tartsa a hangerő – **(7)** gombot 3 másodpercig nyomva, amíg egy jelzőhangot nem hall.
- Hangerő beállítása: Nyomja meg a hangerő + gombot a hangerő növeléséhez és a hangerő- gombot a hangerő csökkentéséhez.
- Átkapcsolás mobiltelefon és headset között: Beszélgetés közben tartsa lenyomva a beszéd gombot 2 mp-ig, amíg a headsetben egy csipogó hangot nem hall. A beszélgetés átkapcsolódik a headsetről a mobiltelefonra és fordítva.
- Ha a headset két mobiltelefonnal van összekötve, a két telefon között átkapcsolhat, úgy, hogy a hangerő + gombot 3 másodpercig nyomva tartja. Pl. az aktuálisan csatlakoztatott mobiltelefonnal történő beszélgetés közben nyomja meg a hangerő + gombot 3 mp-ig, hogy egy hívást a második mobiltelefonon fogadjon. Nyomja meg a beszéd gombot a beszélgetés befejezéséhez.
- Ha két mobiltelefon van a headsettel összekötve (multi-link mód) és a headsetet kikapcsolja majd ismét bekapcsolja, a headset azzal a telefonnal kommunikál, amellyel utóljára volt összekötve. Manuálisan csatlakoztathatja az első mobiltelefonhoz úgy, hogy nyomva tartja a hangerő + gombot 3 mp-ig. Ha a hangerő + gombot 3 mp-ig nyomva tartja, átkapcsolhat a két csatlakoztatott mobiltelefon között.

e) Zene lejátszás

A mobil készülékéről zenét továbbíthat a headsetre. A mobil készüléknek azonban támogatnia kell a Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) szabványt. Bejövő híváskor az audio lejátszás megszakad, hogy a hívást fogadhassa. Egyes mobiltelefonok ezt a funkciót azonban nem támogatják, így a headsetre történő megosztás nem lesz sikeres.

- Ugyanúgy szabályozhatja a hangerőt a + és - hangerő gombokkal, mint telefonálás közben.

Ápolás és tisztítás

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a terméket a csatlakoztatott készülékekről.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- A készülék külsőjét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit, és hozzájárul a környezetünk védelméhez.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/áram.....	5 V/DC, max. 78 mA
Belső akku.....	3,7 V/DC lítium-polimer akku, 65 mAh
Töltőcsatlakozó.....	Micro-USB
Bluetooth változat	3.0
Bluetooth® profil	A2DP, HFP 1.5, HSP 1.1
Beszélgetés ideje.....	max. 3 óra
Készenléti idő.....	max. 72 óra
Átviteli frekvencia.....	2,402 – 2,48 GHz
Átviteli teljesítmény.....	4 dBm
Bluetooth-átviteli tartomány....	max. 10 m
Impedancia.....	32 ohm
Üzemi feltételek.....	-10 .. +50 °C, 0 – 85 % rF
Tárolási feltételek.....	-10 .. +50 °C, 0 – 90 % rF
USB töltőkábel hossza.....	ca. 20 cm
Méret (Sz x Ma x Mé).....	54 x 15,5 x 9 mm
Súly kb.....	8 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatolás formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.