

KUNZER

Qualität verbindet

Használati útmutató és előírások

Hidraulikus hajtóműemelő

WK 4060.2



CE

A tulajdonos kötelezettségei

A készülék használatba vétele előtt a tulajdonosnak és/vagy a felhasználónak meg kell ismernie, és meg kell értenie az utasításokat/figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETÉS!

1. Az emelő leengedése előtt győződjön meg róla, hogy az emelő alatt nem tartózkodik senki, és nincs alatta semmilyen tárgy.
2. Ne terhelje túl az emelőt. Soha ne használja úgy a hajtóműemelőt, mint egy autóemelőt. Ez a hajtóműemelő csak az alkatrészek járműből történő eltávolításában segít a szerelésnél.
3. A hajtóműemelőt csak egyenes és szilárd alapon használja, amely elbírja a megadott terheket.
4. A terhet központosan oszlassa el a nyergen.
5. Hidraulikaolaj betöltéséhez állítsa a hajtóműemelőt a legalacsonyabb pozícióba. Csak kiváló minőségű hidraulikaolajat használjon, SOHA NE használjon fékfolyadékot, alkoholt, glicerint, tisztítószeret, motorolajat vagy szennyezett olajat.
6. A felhasználónak biztosítania kell, hogy az emelőn található figyelmeztetések és címkék jó állapotban legyenek.

ELLENŐRZÉS

1. Minden használat előtt ellenőrizze az emelőt esetleges olajfolyásra vagy anyagkárosodásra vonatkozóan.
2. Javítást csak szakemberrel végeztesen.

ÖSSZESZERELÉS

1. Rögzítse a kerekeket a futóműtartó négy rögzítési pontjára.
2. Csavarozza be a futómű rögzítési pontjait, és biztosítsa az egyenes helyzetet.
3. Pozícionálja a nyeret a rúd végén.
4. Lazítsa meg az olajleeresztő csavart a rúdon. (ne vegye ki a csavart!)
Az emelő ekkor használatra kész.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A teher emelése

működtesse a lábpedállal.

A teher leengedése

Forgassa el a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba. Figyeljen rá, hogy a terhet lassan és egyenletesen engedje le.

FONTOS: Az emelő biztonsági szeleppel van ellátva. Minél gyorsabban forgatja a szelepet, annál gyorsabb az emelő leengedése.

KARBANTARTÁS

Ha nem használja az emelőt, akkor tartsa a nyeret a legalacsonyabb pozícióban. Tartsa az emelőt olaj és szennyeződésmentesen. Rendszeresen vigyen fel kenőanyagot az összes mozgó részre.

Ellenőrizze az emelőt rendszeresen rozsdára és korrózióra vonatkozóan. Tisztítsa meg az érintett területeket egy olajos törlőruhával.

MŰSZAKI ADATOK

Típuszám:	WK 4060.2
Kapacitás	600 kg
Minimális magasság	1100 mm
Maximális magasság	1900 mm
Súly	26,9 kg

EC-Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung

We, the company
Wir, die Firma

Kunzer GmbH
Römerstr. 17
D-85661 Forstinning

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Geräteart Hydraulischer Getriebeheber

trademark / Handelsmarke Kunzer

modell Modell	art.no. Art.Nr.	further details weitere Angaben	GTIN GTIN
Hydraulischer Getriebeheber	WK 4060.2	600 kg	4260625440414

meets the essential requirement of the following EC-Directives:

2006/42/EC Machinery

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Applied standards / angewandte Vorschriften:

EN ISO 12100:2010, EN1494:2000+A1.:2008,

Autorisation for technical file compilation:

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Name / Name: Thomas Buchner

Address / Adresse: Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, April, 2, 2019

.....
Place, Date / Ort, Datum

KUNZER GmbH
Werkzeugbau - Kraftfahrzeug - Industriekraft
Römerstr. 17 - 85661 Forstinning
.....
Signature / Name