



## Használati útmutató

# Bluetooth audio vevő

Rend. sz.: 2235189

### Rendeltetészerű használat

A termék hangátvitelt tesz lehetővé Bluetooth készülékekről egy analóg audio készülékre. A termék egy lítium-polimer akkuval működik. Olyan készülékekhez csatlakoztatható, amelyek 3,5 mm-es jack audio bemenettel rendelkeznek. Telefonhívások egy csatlakoztatott audio készülékre (mobil készülék) szintén átvihetők, és fogadhatók.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és terméknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Bluetooth audio vevő
- 3,5 mm-es audio kábel
- Használati útmutató
- USB töltőkábel (90 cm)
- jack dugóval (24 cm)

### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzenen kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével kapcsolatban.
  - biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

#### b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.


#### c) Akku

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk köpenyeitől, (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) nem egy vékony lemezből áll, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja az akkut ill. a terméket tűzbe. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltsen felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

#### d) Személyek és a készülék

- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék vagy egy tárgy kerülne a készülék belsejébe, azt nem szabad a továbbiakban működtetni, hanem egy szakszervizbe kell eljuttatni.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először felvegye a környezet hőmérsékletét, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszát is eltarthat.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel töltéskor ne nyomódjon össze, ne törjön meg, vagy éles szélektől ne sérüljön meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást okozhat.

### Kezelőszervek



- 1 Jack alj (3,5 mm)
- 2 mikrofon
- 3 Többfunkciós gomb  
LED kijelző (piros és kék)
- 4 kék
- 5 USB csatlakozó
- 6 Vissza/Vol-
- 7 Előre/Vol +

### Üzembe helyezés

#### a) Belső akku töltése

- Az első használat előtt teljesen töltsen fel a készülék akkuját. Ez kb. 2 órán keresztül tart.
- Csatlakoztassa a mikro USB dugót a termék mikro USB csatlakozójához (5) és kösse össze a mikro USB kábel USB A dugóját egy szabványos USB-s áramforrással. A töltés megkezdődik, amint az USB áramforrás áramot ad.
- A LED-es jelző (4) a belső akku töltésekor pirosan világít.
- A LED kialszik, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve. A kék LED világít.
- Töltés után válassza le a terméket az USB feszültségforrásról.

#### b) Bekapcsolás/kikapcsolás

- A termék bekapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot (3) 3 másodpercig. A termék csatlakozó üzemmódban indul el, azaz megkeresi a már csatolt készülékeket. A LED-es jelző (4) gyorsan villog.
- Ha 3 perc elteltével a készülék se nem talál egy már korábban csatolt készüléket, se nem történik egy új párosítási kísérlet, a készülék pihenő üzemmódba vált
- 12 percnyi pihenő üzemmód után (működés nélkül) a készülék teljesen kikapcsol.
- A termék kikapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot 3 másodpercig. A LED-es jelző kialszik a kikapcsolással együtt.

#### c) Bluetooth audio vevő csatlakozása Bluetooth készülékekhez

- Mielőtt lehetősége lenne vezeték nélküli átvitelre a Bluetooth készüléke (audio jeladó készülék) és a termék között, előbb a két készüléket csatlakoztatni kell egymással. Ezt a folyamatot "párosításnak" vagy "csatlakozásnak" hívjuk.
- Helyezze a terméket és a csatlakozó Bluetooth készüléket kb. 1 méteres távolságba egymástól, így elkerülheti azokat a zavaró hatásokat, amik a vezeték nélküli kapcsolatot nehezítik, pl. elektromágneses mezők vagy fémes tárgyak közelsége ill. betonacél falak mögötti elhelyezkedés.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó Bluetooth készülék rendelkezik minden szükséges Bluetooth illesztőprogrammal. Keresse fel a készülék gyártójának weboldalát a legfrissebb illesztőprogramok telepítéséhez.

- Kapcsolja be a termékkel párosítandó Bluetooth készüléket és aktiválja a csatló üzemmódot (amennyiben szükséges).
- Kövesse a csatló Bluetooth készülék utasításait. Ezek termékspecifikusak és gyártónként valamint típusonként valamennyire eltérnek egymástól. A készülék ekkor Bluetooth®-készüléket keres a vételtartományban.
- Nyomja és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot **(3)** kb. 3 másodpercig. A LED-es jelző **(4)** gyorsan villog. Ez jelzi a tárolás folyamatát.
- A felismert készülékek listájából válassza ki az „RF-BAR-100”-t a Bluetooth készülékén (pl. mobiltelefon, laptop) a két készülék párosításához.
- A Bluetooth készülékekkel való csatlóhoz lehetséges, hogy szükség van jelszó megadására. Adja meg a jelszót ill. adja meg a „0000”-t és hagyja jóvá a bevitelt.
- Sikeres csatlót követően a kék LED lassabban villog, mint csatló üzemmódban.
- Ha sikertelen lenne a csatló kísérlet (nincs kapcsolat 3 percen belül), kapcsolja ki a terméket és próbálja meg a csatlót a fent leírtak szerint újra.

→ Egyes okostelefonok (pl. iPhone) csökkentik a hangerőt első csatlóskor. Állítsa be ezután megfelelően a hangerőt.

#### d) Zene lejátszás

- Kösse össze a Bluetooth audio vevőt egy 3,5 mm-es jack bemenettel rendelkező audió lejátszókészülékkel, pl. fejhallgatóval vagy hordozható hangfalal.
- Indítsa el a lejátszást az audio lejátszó készülékéről vagy a Bluetooth audio vevőn a többfunkciós gomb **(3)** megnyomásával.
- Egy rövid nyomás a többfunkciós gombra egy zeneszám lejátszása közben leállítja a lejátszást, egy újabb nyomás pedig ismét beindítja a lejátszást.
- Nyomja meg röviden a Bluetooth audio vevő vissza/Vol - **(6)** gombját, hogy az előző zeneszámmra ugorjon.
- Nyomja meg röviden a Bluetooth audio vevő előre/Vol + **(7)** gombját, hogy a következő zeneszámmra ugorjon.
- A lejátszást, hangerőt beállításokat és további funkciókat kényelmesen a Bluetooth készülékéről is kezelheti.
- A Bluetooth audio vevő automatikusan kikapcsol, ha 12 percig nem használják.

#### e) Telefonhívások fogadása/befejezése/elutasítása

Ha a Bluetooth audio vevő egy telefonhoz csatlózik Bluetoothon keresztül, hívás beérkezéskor az aktuálisan lejátszott zeneszám megszakad és a csengőhang hallható.

- A bejövő telefonhívás fogadásához nyomja meg röviden a többfunkciós gombot **(3)** a Bluetooth audio vevőn. Egy hívás elutasításához nyomja meg 1 másodpercig a gombot.
- Egy fogadott hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a többfunkciós gombot beszélgetés közben.
- A hívás elutasításához nyomja meg kétszer egymás után a többfunkciós gombot.
- Az utóljára tárcsázott szám újrahívásához nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a többfunkciós gombot.
- Ön képes viszont továbbra is a megszokott módon használni a telefon kezelőgombjait a hívás fogadásához vagy befejezéséhez.

→ Beszéljen lehetőleg a mikrofon **(2)** irányában, és győződjön meg arról, hogy a mikrofont nem blokkolják tárgyak, vagy nincs olyan helyen, - pl. az autó kesztyűtartójában - ahol nehezen hozzáférhető lenne.

#### f) Hangerő változtatása

- Nyomja meg a Bluetooth audio vevő vissza/Vol - **(6)** gombját a hangerő csökkentéséhez. Engedje el, ha elérte a kívánt hangerőt.
- Nyomja meg a Bluetooth audio vevő előre/Vol + **(7)** gombját a hangerő növeléséhez. Engedje el, ha elérte a kívánt hangerőt.

#### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működését is károsan befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!

#### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezzel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

#### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit, és hozzájárul a környezetünk védelméhez.

#### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	5 V/DC, ±0,5 V
Teljesítményfelvét.....	max. 35 mA
Akku.....	3,7 V, 100 mAh
Akku üzemidő.....	>5 óra (normál hangerő)
Üzemidő készenléti állapotban... ..	≥180 óra
Töltési idő.....	max. 2 óra
Csatlakozók.....	3,5 mm-es jack és mikro USB
Bluetooth verzió .....	Bluetooth v4.20
Bluetooth profil.....	HFP V.1.6, HSP V.1.2, A2DP V.1.3, AVRCP V.1.5
Kimenő teljesítmény.....	35 mW, klirr tényező 1 %, F=1KHZ, RL=16 Ω 25 mW, klirr tényező 1 %, F=1KHZ, RL=32 Ω
Készenléti üzemmód teljesítményfelvétele.....	≤5 µA
Frekvenciatartomány (akusztikus) .....	20 Hz - 10000 Hz
frekvenciatartomány (elektromágneses).....	2,402 GHz - 2,480 GHz
Hatótáv.....	kb. 15 m
Adó.....	Osztály 2.
Adóteljesítmény.....	kevesebb mint +2 dBm
Vevő.....	-90 dBm
Jel-/zaj viszony.....	1 kHz/0 dB: 90 dB
Audio vezeték hossz.....	24 cm
Használati feltételek.....	-10 ... +50 °C, 20 – 80 % relatív légnedvesség, nem kondenzálódó
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, 20 – 80 % relatív légnedvesség, nem kondenzálódó
Méret (Sz x Ma x Mé).....	46 x 22 x 15 mm
Súly.....	14 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*2235189\_v2\_0420\_02\_DS\_m\_2L\_(1)