

## D Használati útmutató

# 4 x USB 3.0 portos számítógép átkapcsoló

Rend. sz. 2237057

### Rendeltetészerű használat

Ezzel a készülékkel 4 periféria, például nyomtató, szkennel, egér, tasztatúra, kártyaolvasó vagy USB-ceruza, osztható meg két számítógép között. A csatomagomb segítségével kapcsolhatja át a két számítógépet. Ha valamelyik számítógép tápárama nem elegendő a periféria táplálására is, kiegészítő táplálást lehet biztosítani számára a tápcsatlakozóján át.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Feltétlenül kerülje el a nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárt, tüzet, vagy más veszélyeket is okozhat. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az útmutatóban található cégnevek és termékelvezetések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- számítógép-átkapcsoló
- 2 db USB-kábel (USB 3.0)
- használati útmutató

### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.**

#### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készüléket már nem lehet tovább biztonságosan működtetni, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akaratlanul is ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételeknek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! Ütések, ütődések, sőt még a kis magasságból történő leesés is károsíthatja a készüléket.

#### b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

## Összekötés

### a) számítógépekkel

- Kösse rá az egyik együtt szállított USB-kábelt az első számítógép egyik szabad USB-portjára. Kösse rá a kábel másik végét a készülék bemeneti csatlakozójára [ 1 ]. A csatoma LED-je 1 világitani kezd.
- Kösse rá a második számítógépet a második USB-kábel segítségével a másik bemeneti csatlakozóra [ 2 ].

### b) Perifériák

Csatlakoztassa perifériáit a bemeneti csatlakozókkal szemben lévő négy USB-porthoz.

→ Az egyes kimeneti USB-portok egyenként legfeljebb 10 W teljesítményt tudnak szolgáltatni. Ha egynél több perifériát csatlakoztat, a teljesítmény megoszlik az összes készülék között.

### c) Kiegészítő tápáramellátás

Előfordulhat, hogy a számítógép nem rendelkezik elegendő teljesítménnyel az összes periféria táplálásához. Csatlakoztasson kiegészítő táplálástul egy alkalmas 5V-os tápáramforrást az **IN5V** USB-portra.

→ További részleteket a Műszaki adatok c. fejezetben talál.

### A készülék felállítása

Állítsa a terméket egy stabil, sík, csúszásmentes felületre. Vegye figyelembe, hogy a gumilábak (5) az érzékeny felületeken nyomot hagyhatnak.

### Kezelés

#### a) Átkapcsolás a számítógépek között

Nyomja meg a készülék tetején lévő gombot, hogy átkapcsoljon a számítógépek között.

A 1 vagy a 2 csatoma-LED mutatja, hogy melyik számítógép aktív.

#### b) Tanácsok és a jó gyakorlati használat

- Az USB 3.1 Gen 1 sebességének a kihasználásához a számítógépeknek és a perifériáknak támogatniuk kell ezt a szabványt.
- Válassza le a perifériákat a számítógép operációs rendszeréről, mielőtt kihúzná a dugóját a készülékből. További részletek találhat erről a számítógép súgórendszerében.
- Ha egy USB-készüléket aktív adatátvitel közben (pl. miközben adatokat visz át külső merevlemezről a számítógépre) leválaszt, lefagyaszthatja az operációs rendszert. Ez adatvesztést okozhat, sőt kárt tehet a külső merevlemez fájlrendszerében is.

### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt bontsa le az összes csatlakoztatott készüléket.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek a házat károsíthatják, és hibás működéshez vezethetnek.
- Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához.

### Eltávolítás



Az elektromos készülékek értékes alapanyagoknak tekintendők, így ezek nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

### Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....	5 V=
Kiegészítő tápáramellátás 5 V=, max. 2 A	
Teljesítményfelvétel.....	kb. 10 W (max.) és max. 10 W portonként
USB USB 3.0 (max. 5 Gb/s)	
Rendszerfeltételek	Windows®, MacOS
Üzemi körülmények: +10°C ... +40°C,	
	20 – 90 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási körülmények:.....0°C ... +50°C	
	20 – 80 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret.....	104,7 x 16 x 53 mm (sz x ma x mé)
Súly.....	60 gramm