



- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Vigyázat:

A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. A hatótávolságot környezeti tényezők és a közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják. A helyes működtetés eredményeként a vezeték nélküli kapucsengő hosszú évekig használható marad.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) LED lámpa

Figyelem, LED-világítás:

- Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne nézzen a fénysugárba!

Használati útmutató

Vezeték nélküli kapucsengő szürkületi világítással

Rend.sz.: 2255381

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy elem és vezeték nélkül, távvezérléssel működtetett jeladó. Egyszerre két funkciót is ellát: működik mint kapucsengő és használható mozgásérzékelőként is, amely alkonykapcsolóval kapcsolja a világítást. A sötétség esetén, például rossz időben vagy este, a vevő világítása mozgás érzékelése esetén bekapcsol, majd ezután még legalább 30 mp-ig tovább világít. A kapucsengő 58 különböző dallamot tud lejátszani, négyféle hangerővel. A készülék négy különböző üzemmódban használható: csengetés jelzése villogó fényjelzéssel kiegészítve, csak csengetés, csak villogó fényjelzés és csengetés folyamatos fényjelzéssel. A készülék két színben világít: a fehér szín jelzi a szürkületet és a kék a kapucsengőt. A jeladó IP55 védettségű, azaz por és fröccsenő víz ellen védett.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárlatot, tüzet vagy egyéb veszélyt okozhat. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kapucsengő szürkületi világítás
- kapcsolóval
- Működtetés nyomógombbal, elem nem
- szükséges
- (kétoldalú ragasztószalaggal)
- 2 db csavar
- 2 db tipli
- Használati útmutatót

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a Használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutató utasításait, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem tartja be a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

Kezelőelemek

- 1 vevő egység
- 2 jeladó egység

Felszerelés

1. Húzza le a kétoldalú ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát és ragassza rá a jeladó aljára.
2. Most pedig a kétoldalú ragasztószalag másik oldaláról is húzza le a védőfóliát.
3. Keressen egy megfelelő helyet a jeladó számára és ragassza azt fel oda. Ezután egy rövid időre tartsa nyomva a felragasztott készüléket azért, hogy megbízhatóan rögzüljön.
4. A hatótávolságon belül keressen egy megszokott fali konnektort és oda dugja be a kapucsengő vevő részét.
5. A zene/dallam és hangerő beállító gombbal válassza ki az Önnek megfelelő dallamot és hangerőt.
6. A zene és világítás választó gombbal állítsa be a világítás fajtáját.

Használat

A gyártás során már párosították egymással az adót és a vevőt. Amennyiben Ön kicseréli a jeladót, vagy több csengőt is szeretne felszerelni, kövesse az alábbi lépéseket:

a) A párosítás

1. Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a zene és világítás választó gombot. Erre a csengő madárcsicsergés hanggal válaszol.
2. 30 mp-en belül nyomja meg megegyezően az adó gombját. Ha ekkor ismét megszólal a csengő, akkor jól sikerült a párosítás.
3. Ha mégse szólalna meg a csengő, akkor ismét nyomja meg az adó gombját és ekkor már sikerülni fog az adó és a vevő párosítása.
4. Több jeladó párosítása esetén minden készülékkel ismételje meg a fenti lépéseket.

b) A párosítás megszüntetése

- Tartsa lenyomva a zene és világítás választó gombot kb. 10 mp-ig és várja meg, hogy a csengő kétszer megszólaljon. Ez azt jelzi, hogy az összes készülék párosítása megszünt.

Ápolás és tisztítás

- Az adó IP55 védettségű, azaz por és fröccsenő víz ellen védett.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Ápolás és tisztítás

- Az adó IP55 védettségű, azaz por és fröccsenő víz ellen védett.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad Str. 1.; D-92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az EK 2014/53 sz. irányelve követelményeinek.

→ Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen érhető el: www.conrad.com/downloads
Írja be a keresőbe a termék cikkszámát. Ezután a rendelkezésre álló nyelveken már letöltheti az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Ártalmatlanítás



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ezért a készülék élettartama végén gondoskodni kell hatályos törvényi szabályozás szerinti hulladékkezelésről.

Ezzel Ön teljesíti törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/ -áram..... 110 - 220 V, 50 Hz
Üzemeltetési frekvenciatartomány..... 433-434 MHz
Adóteljesítmény..... <10 dBm
Hatótávolság..... max. 150 m
A készenléti üzemmód teljesítményfelvétele..... <0,3 W
Üzemi-/tárolási feltételek..... 0°C-tól +40°C-ig
0% ... 85% relatív páratartalom

Méretek.....

Vevő (ø x H)..... 76 x 76 mm
Adó (H x Sz x M) 85 x 38 x 21 mm

b) Súly

Vevő egység..... 73 g
Adóegység..... 43 gramm
A kapucsengő hangereje..... max. 85 dB
A PIR-mozgásérzékelő
érzékelési távolsága..... max. 3 m
A PIR-mozgásérzékelő
érzékelési szöge..... 120°
A fényérzékelő be-/kikapcsolását
indító fényerő..... < 10 Lumen