

Használati útmutató

USB 2.0 videórögzítő, fekete

Rend. sz.: 2266974

Rendeltetészerű használat

A termék egy átalakító, ami a HDMI jeleket fogadja és azokat egy számítógép számára továbbítja az USB-A kimeneten keresztül kép és hang formájában. A Windows®, MacOS és Linux operációs rendszerekhez korlátozás nélküli Plug&Play támogatást kínál. A legelterjedtebb videórögzítő szoftverekkel együtt is gond nélkül működik, így pl. a VLC lejátszó, OBS Studio és AMCap, programokkal is.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a terméket a szabadban! A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

A szállítás tartalma

- Videó digitálizáló
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszere válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem rendeltetészerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékekkel! Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Áttekintés



1 Bemenet: HDMI

2 Kimenet: USB-A

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra

1. Csatlakoztassa először a bemenő forrását a HDMI bemenet (Input).
- A jelminőség romlásának elkerülése érdekében a HDMI-kábel nem lehet hosszabb 15 m-nél.
2. Ezután az USB-A csatlakozót (Output) csatlakoztassa a számítógépe egy szabad USB csatlakozójához.
3. A hardver csatlakozása plug&play elv szerint történik.
Ne feledje azonban, hogy a számítógép első csatlakoztatásakor néhány percbe telik, amíg az összetevőt új eszközként ismeri fel.
4. Ezután indítsa el az Ön által használni kívánt szoftvert a videófelvételhez. A tesztelt programok közé tartoznak többek között: VLC Player, OBS Studio és AMCap.

OBS: Open Broadcaster Software®

Az Open Broadcaster Software® egy ingyenes, platformtól függetlenül használható nyílt forráskódú szoftver videótartalmak streameléséhez és rögzítéséhez. A következő linkről ingyenesen letölthető az OBS Studio: www.obsproject.com.

A konfigurációhoz a következőkben talál egy rövid leírást (nincs garancia a helyességére).

1. Csatlakoztasson egy jelforrást a Video Grabberhez és hozzon létre kapcsolatot a számítógépével. Ehhez információk a "Csatlakozás" fejezetben találhatóak.
2. Indítsa el ezután a szoftver alkalmazást.
3. Hívja elő a „Sources” (források) menüt és kattintson a „+”-ra egy új jelforrás hozzáadásához.
4. Válassza ki a „Video Capture Device” bejegyzést.
5. Állítsa be a képméretet.
6. Válassza ki a „Studio Mode” (dupla ablak) funkciót.
7. Kattintson végül a „Start Recording” (felvétel indítása) mezőre.

→ További információk a konfiguráláshoz a következő weboldalon találhatóak: www.obsproject.com/wiki.

Ápolás és tisztítás

- Bármilyen tisztítási munkálat előtt mindig válassza le a terméket a tápellátásról és az összes hozzá csatlakoztatott készülékről.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek a házat károsíthatják, és hibás működéshez vezethetnek.
- Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemelési áram.....	5 V/DC, 0,4 A
Bemenet HDMI: 4K (max. 3840 x 2160 p), 30 Hz	
Kimenet.....	USB-A 2.0: HD (max. 1920 x 1080 p), 60 Hz
HDMI kábel.....	AWG26, max. 15 m hosszú
USB szabványok.....	megfelel az UVC USB videó szabványnak; megfelel az UAC USB audio szabványnak
Színmélység	8/10/12 bites deep color
Plug & Play.....	igen
Támogatott operációs rendszerek.....	Windows® XP 32/64 bit (vagy magasabb), MacOS 10.10
	(vagy magasabb), Linux Ubuntu 5.8 (vagy magasabb)
Üzemi körülmények: -10 ... +55 °C, 5 – 90 % rF (nem kondenzálódó)	
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60°C, 5 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)
Méret.....	64 x 28 x 13 mm (H x Sz x Ma)
Súly.....	22 g