



Comfort Smart

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tiszelt Vásárlónk! Nagyon köszönjük, hogy az ANSMANN termékét választotta. Jelen Használati útmutató segít Önnel abban, hogy az új készüléket a legnagyobb meglegedesséssel használhassa. Sok örömet kívunk Önnel ehhez az új termékhez!

Az Ön ANSMANN Csapata

RENDELTELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék az újratölthető NiMH akkuk (AA/AAA) kereskedelmenben szokásos kapacitással történő töltésre szolgál. A termék kizárt tag háztartási célúra készült ipari jellegű alkalmazásra nem alkalmas.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használatba vétele
Előtt figyelmesen olvassa el végig a használati útmutatót. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék kezelésével kapcsolatban. Ha a készüléket harmadik személynek továbbadja, adja vele ezt a használati útmutatót is.

Ellenorrizze a készüléke sériálismentességét. Amennyiben sériálést talál, ne vegye használatba a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

A terméket és a csomagolását



tartsa távol a gyerekektől. Ez a készülék nem játékk. A gyerekek felügyeletével biztosítható, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ezt a készüléket osak abban az esetben használhatják 8 év feletti gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossággal, vagy a készülékkel kapcsolatban csekély tapasztalattal és/vagy tudással rendelkeznek, ha a készülék használata felügyelet mellett történik, vagy ha az érintettek előzetesen megkapták a készülék biztonságos kezeléséről szóló tájékoztatást és tisztában vannak a használatból addódó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tiszttitást és ápolást gyermekék nem végezhetik felügyelet nélküli.

- Ne nyissa fel a készüléket!
- A töltőkészülék használata előtt olvassa el a töltőkészüléken és az akkun lévő összes utasítást és biztonsági tudnivalót!

- Olvassa át azon készülékek Használáti útmutatóját is,

ehhez a termékhez csatlakoztatnak.

- Az elemeket mindenig helyes polaritással (+ és –) a töltőaknában jelezett módon helyezze be.
- Ne próbálja feltölteni a nem töltethető elemeket.
- A terméket mindenig egy sima, stabil és hőálló felületen helyezze el.
- Ne használja a terméket éghető folyadékok vagy gázok közelében.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék alján lévő szellőzőnyílásokat nem takarja be/el semmi.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket működés közben.

A termék kizárolag száraz belteri helyiségekben



TERMÉKISMERTETŐ (LD. 2 OLDAL)

A töltőökna
B nyilás az akkuk egyszerű kivételére
C többszínű LED kijelző (vörös, narancssárga, zöld)
D USB hálózati töltő

LED kijelző

	piros	narancs	zöld
Kapacitás kijelzés (csak a behelyezést követő 5 mp-en keresztül)	>25%	25-75%	>75 %
Töltés	be		
Hibák	villanás		

teljes feltöltés / fenntartó töltés

szünet (*)

Villanás
(*) Amennyiben a csatlakoztottot USB készülék nem tud elérni a ami
szolgáltatni (min. 2,1A áramot), akkor a készülék számítja kapcsolatot a
töltőkönök. Óri minden további néhány hónapig a töltőn ezeket az
akkukat, viszont a töltés ideje a szüntetések miatt valamivel hosszabb lesz.

1. Kapacitás gyors lesz a töltés megkezdése előtt a készülék elérhető az akkuk maradék töltöttséget és 5 mp-en keresztül kijelzi azt.
2. Kímélő elölözés: a gyenge vagy mélykisülött akku töltésesszégek esetén dacsoyabb árammal indul.
3. Akku elemzés: a készülék ellenőrzi és szerint értékel az akku paramétereit, hogy az még megbízhatóan tovább használható, vagy meghibásodott.
4. Gyorsteljesítés: a készülék a leheto legmasabb árammal tölti az akkut.
5. IQ-lelkapsolás: az akkuk intelligens felügyelete, amely biztosítja a megbízható töltést és többzörsű védelemet is nyújt a túltöltés ellen.
6. Top-Off töltés: ez biztosítja az akku 100%-ra történő kiemelés töltést
7. A töltési impulzusok teljesen feltöltött állapotban tartják az akkut.

KEZELÉS

	Lehetőséges ok	Megoldás
nincs LED kijelzés	- nincs kapcsolat az USB hálózati töltővel - Használható töltőt nem OK	- Visszalídra meg a kapcsolatot - Használtat töltőt helyezze be az akku helyes polaritással
ismert fejl	- akkut helytelen polaritással helyezte be	- helyezze be az akku helyes polaritással

a LED narancssárgán villanás

- az USB áramforrás legalább 2,1A

az USB csatlakozón lévő

áramforrás alkalmazzon.

- Számoljon azzal,

hogyan a töltési idő hosszabb lesz.

| English | Français | Español | Português |

Svenska | Nederlands | Dansk | Suomi | Norsk

| English | Français | Español | Português |

Svenska | Nederlands | Dansk | Suomi | Norsk

Italiano | Nederlands | Dansk | Suomi | Norsk

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás

Minden egyes lisztítás előtt szüntesse meg a termék áramellátását és vegye ki az akkumulátorokat. A tisztításához csak puha, száraz vagy enyhén megmedvesített terítőkendőt használjon (és esetleg a díthat hozzá egy kevés enyhe mosogatószert is). Semmi esetben se használjon szirből- vagy oldószeret.

MŰSZAKI ADATOK

áramellátás
USB 5V, min. 1A, 2.1A a gyorstöltéshez,
max. 2.4A
4 db
töltőakna
töltőáram
AA: 800mA / AAA: 400mA
AA: 13 mA / AAA: 6.5mA
Alkalmas akkutípusok
(az ellérő típusok vagy kapacitások egyenállásban felcserélhetők)

áramellátás	USB 5V, min. 1A, 2.1A a gyorstöltéshez, max. 2.4A
töltőakna	4 db
töltőáram	AA: 800mA / AAA: 400mA
fentítrió töltőáram	AA: 13 mA / AAA: 6.5mA
Akkumulátor típusok (az ellérő típusok vagy kapacitások egyenállásban felcserélhetők)	

Darabszám	Tipus (NMH)	Max. kapacitás	
		Ceruza AA	3000 mAh
1-4	Mikroelem AAA	1100 mAh	
az egyes töltési idők táblázata			
Tipus	Kapacitás	töltési idő kb.	töltőáram
Mikroelem AAA	1000 mAh 800 mAh	3 óra 2.4 h	400 mA
	2650 mAh 2500 mAh 2100 mAh 1300 mAh	4 h 3.75 h 3 óra 2 óra	800 mA
Ceruza AA	2500 mAh	3 óra	
	2100 mAh	2 óra	

ÁRTALMATALANITÁS

A terméket az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint ártalmatalanítja. A „szemétesítésnél” jelölés arra utal, hogy tilos az elektromos készülékeket az EU-ban normál háztartási hulladékba egyszerűen elhelyezni. Használási, a kommunális hulladék leadási és begyűjtő rendszert, vagy forduljon átahoz a kereskedőhöz, ahol a készleket vásárolta.



Az elemek és akkumulátorok értékes alapanyagok, melyeket tilos a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A használt elemeket és akkumulátor minden az ezek begyűjtésére rendszeresített helyen adják le. Ezáltal Ön teljesíteti törvényi kötelezettséget és hozzájárul környezetének védelméhez.

KÍZÁRÁS A SZAVATOSSÁGBól

A jelen használati útmutatóban foglalt információk elvonzatos. A jelen használati útmutató nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelésről vagy a jelen használati útmutatóban szereplő információk figyelmen kívül hagyásából származó közvetlen, közvetett, valóban és más jellegű, vagy következményes károkért. A készülék helyiellen használata esetén nem vállalunk felelősséget és nem nyújtunk jótállást vagy garanciát.

GARANCIA

A készülékre hároméves garancia állt a készülékekben keletkezett károkra nem érvényes a garancia. Ez nem csorbítja az EU törvényesen biztosított garanciás igényeljogsultságát. A termék megfelel az EU irányelvben lefektetett követelményeknek. A cégünk által biztosított garanciával feltétlenül ezben a címen található meg: www.Ansmann.de

A műszaki változások jogát fenntartjuk. A nyomdahábköt nem vállalunk felelősséget.

C € A termék megfelel az EU Irányelvben lefektetett követelményeknek.