



Keresztvágású iratmegsemmisítő X5



Használati útmutató
DA-81606

Óvintézkedések



1. Veszély esetén azonnal kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. A formatervezés és a biztonsági koncepció felnőttekre van szabva, a biztonságos kezelésre csak felnőttek képesek.
3. A súlyos sérülések elkerülése érdekében tartsa mindig távol az ujjait és a kezét a papírbehúzótól.
4. A sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa távol a laza ruhadarabokat, nyakkendőt, ékszert, a haját, és egyéb kisméretű tárgyakat a papírbehúzótól.
5. A papír aprítása előtt távolítsa el az összes gémkapcsot és tűzőkapcsot. A készülék képes a tűzőkapcsok felaprítására, de ez nem ajánlott.
6. Ne merítse az iratmegsemmisítőt, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót folyadékba. Tartsa távol az aeroszolos spray-ket a készüléktől.
7. Leporellópapír megszakítás nélküli aprítása ne tartson tovább 2 percnél. Ha folyamatos üzemre van szükség, akkor ajánlott az aprítási folyamat 2 percre történő korlátozása, és a motor lehűlésének biztosítása érdekében az aprítási folyamatok között legalább 60 percre történő kikapcsolás.
8. A hálózati csatlakozóaljzatnak a készülék közelében kell lennie, könnyen hozzáférhető helyen.
9. Mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, vagy húzza ki a csatlakozódugót az iratmegsemmisítő áthelyezése, tisztítása vagy a papírtartályának kiürítése előtt.
10. Egyszerre legfeljebb 5 db 80 g/m² vastagságú papírlap aprítható. Az ennél vastagabb papírt egyesével kell aprítani.
11. Rendszeresen ürítse ki a papírtartályt.

Az iratmegsemmisítő elhelyezése

1. Helyezze az iratmegsemmisítőt biztonságosan a papírtartályra.
2. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy 230-240 V-os szabványos csatlakozóaljzatba.
3. Tolja a főkapcsolót AUTO állásba.

Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése

Az iratmegsemmisítő négy üzemmóddal rendelkezik:

1. A kapcsoló **AUTO** állásának kiválasztásakor az aprítás a papír behúzó fölé helyezésekor automatikusan elindul. Ha már nincs papír a vágószerkezetben, akkor az iratmegsemmisítő automatikusan kikapcsolódik.
2. A kapcsoló **REV** állása a papírelakadás megszüntetésére szolgál. Ebben az esetben a vágószerkezet visszafelé forog, hogy kiszabadítsa a papírt.
3. A papírtartály kiürítéséhez, vagy ha hosszabb ideig nem használja az iratmegsemmisítőt, akkor állítsa a kapcsolót **OFF** állásba.
4. **Clear**: Nyomja meg a gombot **AUTO**-üzemmódban a papírelakadás megszüntetéséhez.

Az iratmegsemmisítő kapacitása

Az X5 keresztvágású iratmegsemmisítő egyszerre 5 lap aprítására képes, és 220 mm széles papírt tud aprítani. Kisméretű papírok, pl. levelek vagy hitelkártyabizonylatok megsemmisítésére a papírt középen kell az iratmegsemmisítőbe bevezetni.



Motorvédelem a papírelakadás és túlterhelés ellen

Az X5 keresztvágású iratmegsemmisítő motortúlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Az aprítási folyamat normál üzemideje a maximális kapacitásnál 2 perc. Ez után legalább 60 perc szünetet kell tartani. Az alábbi körülmények fennállása esetén megszakad a készülék motorjának áramellátása:

1. Az iratmegsemmisítő maximális kapacitással történő folyamatos, hosszú idejű működtetése, pl. 2 percnél hosszabb ideig tartó, megszakítás nélküli használat.
2. Az iratmegsemmisítő kapacitásának túllépésekor, pl. egyszerre 5-nél több lap (80g) bevezetése esetén, vagy a papír nem hosszában történő bevezetése esetén.

A fenti körülmények esetén a motor túlterhelés elleni automatikus védelme kiold, ami megszakítja a készülék tápellátását. Ilyen esetben a következőket tegye:

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzataból, és várjon legalább 60 percet, amíg a túlterhelés elleni védelem visszaáll. Tépje vagy vágja le a felesleges papírt a papírbehúzóánál.
2. Csatlakoztassa vissza a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba és állítsa a tolókapcsolót **REV** pozícióba. Húzza ki a maradék papírt a vágószerkezetből. Állítsa vissza a tolókapcsolót Auto állásba.
3. Ha ekkor a tolókapcsoló **AUTO** állásban van, és nincs több papír elakadva, folytathatja a normál aprítási folyamatot.

A vágószerkezet tisztítása

Rostos papír aprítása esetén a vágószerkezet eltömődhet. Az összes papírmaradvány kiszabadításához kapcsoljon 2-3-szor CLEAR és REV állásba.

Műszaki adatok

Aprítás típusa:	Keresztvágás
Aprítási méret:	4 * 40 mm]
Max. vágási teljesítmény:	5 lap
Papírbehúzó szélessége:	220 mm
Bemenet:	230-240 V/50 Hz, 0,8A (H x Sz x Ma) 315 x 185 x 410
Az iratmegsemmisítő méretei:	mm
Tartály űrtartalma:	10 L

Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ne érjen a kezével, a hajával vagy a ruhájával a bevezető nyílásához. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Veszélyes mozgó alkatrészek vannak a készülékben, semmilyen testrészével ne közelítsen ezekhez a mozgó alkatrészekhez!



Az Assmann Electronic GmbH ezennel igazolja, hogy a nyomtatott megfelelőségi nyilatkozat a termékhez mellékelve lett. Ha hiányozna a megfelelőségi nyilatkozat, az alábbi gyártói címen megkérhető postai úton.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

