



Forrasztópáka gépjármű adapterrel

30 W / 12 V

Rend. sz.: 2299177

Biztonsági tudnivalók:

1. Óvatosan bánjon a forró forrasztóheggyel, ne érintse meg.
2. Használat után hagyja lehűlni a forrasztópákát.
3. Ne merítse vízbe!
4. Munkaközi szünetnél tegye a forrasztópákát a tartójára.

Használati útmutató.

1. Csatlakoztassa a forrasztópákát 12 V/DC (kizárólag) tápfeszültséghez.
2. Ügyeljen a dugó tiszta csatlakozására.
3. Ónozza be forrasztóónnal a felhevített forrasztóhegyet.
4. Hevítse fel a forrasztási helyet, és vigyen fel rá forrasztóónt.
5. Hagyja lehűlni a forrasztási helyet.
6. Nedves szivaccsal tisztítsa meg a felhevített forrasztóhegyet.
7. Húzza ki a dugót a csatlakozóból és hagyja a forrasztópákát kihűlni.
8. A forrasztóhegyet ne reszelje meg, ezzel sérül a hegy.



Értékesíti:
Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad Str. 1.
D-92240 Hirschau
www.toolcraft.net