


CD-lejátszó rádióval, TC-29

A termék bemutatása



1. HANGERŐ forgatószabályozó
2. Üzem mód/program gomb
3. |◀◀ gomb (vissza gomb)
4. ▶▶| gomb (előre gomb)
5. ⏻ gomb (be-/kikapcsoló)
6. JELFORRÁS gomb
7. ■ gomb (stop gomb)
8. ▶|| gomb (lejátszás/szünet gomb)
9. ADÓBEÁLLÍTÁS forgatószabályozó
10. CD rekesz fedél: nyitáshoz emelje, záráshoz csukja le
11. Hordozófül
12. FM antenna: a jobb vétel eléréséhez húzza ki és irányítsa
13. Tápellátás csatlakozó (a hátlapon): A tápkábel csatlakoztatásához
14. AUX bemenő csatlakozó (hátlapon): külső audio lejátszó csatlakoztatásához
15. Elemtartó (a készülék alján): helyezzen be 6 db batteryemet (C)

Standard lejátszásszabályozás

Funkció	Kijelző	Művelet
Be- vagy kikapcsolás		Tartsa nyomva a - (5) gombot.
Egy jelforrás kiválasztása:	„CD“	Nyomja meg  a SOURCE gombot (6).
<i>Jelforrás CD ></i>	„AUX“	
<i>Jelforrás AUX ></i>	Nincs kijelzés	
<i>Jelforrás FM ></i>		
A hangerő beállítása		Tekerje el a VOLUME forgatószabályozót (1)
Stop		Nyomja meg a ■ gombot (7)
Lejátszás/szünet		Nyomja meg a ► gombot (8)
Ugrás a következő zeneszámra		Nyomja meg a /1> ►► gombot (4)
Ugrás az előző zeneszámra		Drücken Sie die ◀◀-Taste (3)
Gyors előretekérés		Tartsa lenyomva a ►► gombot (4)
Gyors visszatekérés		Tartsa lenyomva a ◀◀ gombot (3)

Lejátszási üzemmódok

Funkció	Kijelző	Művelet
Lejátszási mód kiválasztása:	„ZUFALL“	Nyomja meg a MODE/PROG gombot (2)
<i>véletlenszerű lejátszás ></i>	villogó „WIEDERHOLUNG“	
<i>egy zeneszám ismétlése ></i>	„WIEDERHOLUNG“	
<i>összes zeneszám ismétlése ></i>		

FM rádió kezelése

Funkció	Végrehajtandó
A rádiófrekvencia manuális beállítása	Forgassa el a TUNING forgatószabályozót (9)

MEGJEGYZÉSEK

Mindig egyszerre cserélje az összes elemet. A régi és új elemek keverése a termékben az elemek kifolyásához és a termék meghibásodásához vezethet. Vegye ki az összes elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, rázkódástól, magas légnedvességtől, nedvességtől, gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek vagy nedvességnek.

MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A HELYI FESZÜLTÉG MEGFELEL A KÉSZÜLÉK FESZÜLTÉGÉNEK. SOHA NE CSATLAKOZTASSA A TERMÉKET A HÁLÓZATI ALJZATHOZ, HA A KÉT FESZÜLTÉG EGYMÁSTÓL ELTÉR.



Kérjük, fogadja el: Minden termékünket előzetes értesítés nélkül is módosíthatjuk. Jelen Használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA : DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektromos- és elektronikus készülékek olyan anyagokat, építőelemeket tartalmaznak, amelyek az Ön egészségének vagy a környezetnek árthatnak, ha a hulladékanyag (a kiselejtezett elektromos- és elektronikus készülékek) eltávolítása nem az előírásoknak megfelelően történik.

Az elektromos és elektronikus készülékeket általában egy áthúzott szemetestartály jelöléssel látják el. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem a szokásos háztartási szeméttel együtt, hanem attól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Minden városban található olyan gyűjtőpontok, ahol az elektromos és elektronikus készülékek újrafelhasználásra ingyenesen leadhatók, vagy közvetlenül begyűjtésre kerülnek. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

Az Inter Sales A/S ezennel kijelenti, hogy a TC-29 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.denver-electronics.com és kattintson a KERESÉS szimbólumra a weboldal fejlécében.

Ezután Ön eljut az adott termék honlapjára, ahol megtalálható a vörös direktíva (2014/53/EU Irányelv) ez alatt a menü alatt: [downloads/other downloads](#). Modellszám: TC-29.

Üzemi frekvencia: FM 87.5 -108MHz
Max. kimenő teljesítmény: 1.2 W x 2

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dánia

www.facebook.com/denverelectronics