



Art.nr. 075560



Rend.-sz.: 2368139

Használati útmutató Abroncsnyomás mérő, digitális

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány: 0,15 – 7,00 bar / 2,0 - 99,5 PSI

Kijelző: LCD/digitális

Elem: 3V-os lítium elem

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

1. Az "ON" felület megnyomásával kapcsolja be az abroncsnyomás vizsgálót. A kijelzett érték PSI mértékegységben van megadva. A felület megnyomásával a kijelzett érték átváltható BAR-ra.
2. Helyezze fel úgy az abroncs szelepre, hogy ne távozzon levegő.
3. A második hangjelzést követően az ellenőrzés befejeződött, és az abroncsnyomás 30 másodpercig látható a kijelzőn. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol.
4. A kijelző visszaállításához nyomja 3 másodpercig az „ON” gombot.

ALKALMAZÁSI TUDNIVALÓK

- Csak hideg abroncsra mérjen abroncsnyomást.
- Az elem gyárilag be van helyezve, nem lehetséges az elemcsere.
- Ne tisztítsa a készüléket folyóvíz alatt.