



Műszaki adatok:

SH5-90162:

Elem: 3VDC, CR 2032 típus (vele szállítjuk)

Maximum RF kimenet: 0dBm

Frekvencia: 433.92 Mhz

SH4-90260:

Maximum hatótáv: 50m

Maximum teljesítmény: 1000W

Maximum RF kimenet: 0dBm

Frekvencia: 433.92Mhz



Használati útmutató

ELŐKÉSZÜLETEK

A biztosítékdobozban keresse meg a cserélni kívánt fali kapcsoló áramkör megszakítóját.

Kapcsolja ki az áramkört!

A BEÉPÍTHETŐ KAPCSOLÓ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a beépíthető kapcsolót a tápegységhez (1):

Csatlakoztassa a fázis vezetékét (barna) az L-hez.

Csatlakoztassa a nulla vezetékét (kék) az N-hez.

Csatlakoztassa a beépíthető kapcsolót a lámpához (2):

Csatlakoztassa a lámpa fekete vezetékét a χ -hoz.

Csatlakoztassa a lámpa kék vezetékét a N-hez.

A vevő beszerelése

- Szerelje fel a vevőt igény szerint, majd kapcsolja vissza a hálózati feszültséget a biztosítékdobozban.

A VEZETÉK NÉLKÜLI FALI KAPCSOLÓ TELEPÍTÉSE

- Először távolítsa el a kapcsolófelületet és a keretet a szerelőlapról (3).
- Szerelje fel a szerelőlapot a kívánt helyre a falon a mellékelt csavarok segítségével. Vegye figyelembe a felfelé mutató nyílat.
- Aktiválja az elemet az elválasztó csík kihúzásával.
- Helyezze vissza a keretet a szerelőlapra, ügyelve a rögzítőfülekre (4).
- Helyezze vissza az kapcsolófelületet a rögzítőlapra, ügyelve a felfelé mutató nyíllra.

A KAPCSOLÓK CSATLAKOZTATÁSA/LEVÁLASZTÁSA A VEVŐHÖZ/-RŐL

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a beépíthető kapcsoló gombját 3 másodpercig, majd engedje el. A folyamat során a LED villogni kezd. A beépíthető kapcsoló most szinkronizálási módban van (5).

Figyelem: a lednek csak akkor szabad villognia, miután elengedte a gombot. Ha a LED villogni kezd, miközben lenyomva tartja a gombot, a szinkronizálás nem történik meg.

- Nyomja meg az „I” / „ON” gombot a vezeték nélküli fali kapcsolón, hogy szinkronizálja a vevővel (6).
- Nyomja meg a „0” / „OFF” gombot a vezeték nélküli fali kapcsolón a vevőről való leválasztáshoz.
- Az adóval történő szinkronizálás után a beépített kapcsoló készen áll a használatra.
 - Lehetőség van a beépített kapcsoló szinkronizálására több adóval is. 8 memória pozíció áll rendelkezésre.
 - Ha a beépíthető kapcsolón lévő LED gyorsan villogni kezd, a memória megtelt. Válasszon le egy adót vagy szakítsa meg az összes kapcsolatot.

Kapcsolat (pairing) törlése (összes)

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a beépíthető kapcsoló gombját 10 másodpercig.
- A folyamat során a LED villogni kezd.
- Amikor a beépíthető kapcsoló LED-je kialszik, minden csatlakozás törlődik.

