

Oltótakaró elektromos járművekhez, 6 x 8 méter Használati útmutató

A 7FLD68 tűzoltó takaró egy biztonsági eszköz a kezdődő tüzek oltására. Tűzgátló anyagból készül, és fejlődő tűz fölé helyezendő, hogy oxigén kizárásával és/vagy szigeteléssel oltsa azt el. Nagyon alkalmas hosszan tartó, kb. 550°C-os és akár rövid idejű, kb. 1000°C-os hőmérséklethez is. Tökéletes megelőző tűzvédelem céljából műhelyekben, parkolóházakban, iparban és kereskedelemben.

Specifikációk:

- Anyaga: üvegszál
- Munkahőmérséklet: max. 550°C (1.022°F)
- Termék mérete: 6 x 8 m (48 m²)
- Csomag mérete: 470 x 340 x 200 mm (H x Sz x Ma)
- Súly: 25 kg

Az oltótakaró használata:

1. Előkészületek:

Helyezze a kiterített 7FLD68 oltótakarót a földre az adott jármű elé vagy mögé.



2. **A jármű letakarása:** A fogantyúk segítségével egy mozdulattal húzza a 7FLD68 oltótakarót a járműre. Ügyeljen a hegyes és éles szélékre, amelyek károsíthatják az oltótakarót.

3. **Várjon 20 percet:** Győződjön meg arról, hogy az oltótakaró fixen és szorosan a földön van, és hagyja ebben az állapotban legalább 20 percig (szükség esetén ellenőriztesse a tűzoltósággal) .

Melegvázlatok:

1. Soha ne lélegezze be a keletkező gőzöket vagy füstöt.
2. Az oltótakaró üvegszálal anyagból készül. Normális, hogy apró üvegszál darabkák lehetnek a felületen.
3. Viseljen kesztyűt az oltótakaró ellenőrzésekor, mivel az érzékeny emberek kényelmetlennek érezhetik az üvegszál bőrrel való érintkezését.
4. Alkalmas kezdődő tüzekhez vagy olyan helyzetekhez, ahol a tűz még kicsi.