

Egérriasztó

Használati útmutató

Art.-Nr. 66986



Allapot 24/06

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

1. Rendeltetészerű használat

Ez a készülék egerek és patkányok riasztására alkalmas. 35 000 Hz-es ultrahangot bocsát ki, amit az egerek kellemetlennek érzékelnek. Nyugodtabb helyet fog keresni. A készüléket lakóhelyiségekben lehet használni, és közvetlenül a fal konnektorbá kell bedugni. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, valamint a csomagolóanyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak a számára megfelelő, 220 – 240 V/AC; 50 - 60 Hz feszültséggel szabad működtetni!

- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas!
- A készüléket védeni kell a páratól, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőtől.
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- Kérjük, ne szedje le a készülékre ragasztott matricákat, mert ezek biztonsági tudnivalókat tartalmaznak.
- Ha a készüléken sérüléseket észlel, állítsa le annak alkalmazását. Kapcsolja le a kismegszakítót a biztosítékszekrényben, majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. Az ultrahangos az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

3. A csomag tartalma

- Egérriasztó
- Használati útmutató

4. Üzembehelyezés

Használja a Gardigo egérriasztót olyan helyiségekben, amelyek különösen érzékenyek az egerekre és patkányokra, vagy amelyek már fertőzöttek velük. A készülék 35 000 Hz frekvenciájú hanghullámot állít elő. Az emberek nem hallják et a hangot, viszont az egerek és patkányok számára elviselhetetlen lárna. Nagyon gyorsan keres egy csendesebb helyet.

Ajánlott a készüléket késő őszi időszakban használni, mivel az egerek a hideg őszi éjszakákon meleg menedéket keresnek.

- Válasszon egy dugaszoló aljzatot, amely előtt legalább 1 m-ig nincs semmi akadály. Ne helyezze a készüléket bútorok, függönyök vagy más tárgyak mögé. A hanghullámoknak akadály nélkül kell a környezetben elterjedniük.

- A hanghullámok terjedése függ a helyiség adottságaitól és a dugasz elhelyezésétől.
- Az egérriasztó 35 000 Hz-es frekvenciájú hullámot bocsát ki. Ez a frekvencia emberi fül számára nem hallható. Az egerek és patkányok viszont rendkívül érzékenyen reagálnak erre a frekvenciára és a zajt még 4 méterről is jelentősen érzékelik. Ezért ez a egérriasztó egy kb. 25 m²-es felületet fed le.

Megjegyzés: Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

5. Műszaki adatok

- **Hatótávolság:** max. 25 m²
- **Tápellátás:** 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- **Frekvencia:** 35 000 Hz
- **Teljesítményfelvétel:** 0,9 mA · 0,2 W
- **Üzem/tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.

6. Általános információk

- A CE megfeleléség igazolása megtörtént, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása következtében keletkező kezelési vagy csatlakoztatási hibák vagy anyagi károk már a Gardigo cég hatáskörén kívül esnek, amely az ilyen káreseményekért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

Szervíz forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

csapat

az Ön Gardigo-

Tudnivalók elektronikai hulladékok kezeléséhez

■ Az áthúzott kereses személtároló szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fénnyforásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A törvényi kötelezettség előírja, hogy ezeket külön kell gyűjteni, és jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni (pl. helyi hulladékterakó vagy újrahasznosító központ vagy kískereskedő). Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. A készülékeket ingyenesen is visszaküldheti nekünk (cég címe). Lépjön kapcsolatba a hulladékkézéléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékoztatórról, továbbítheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkézelés céljából.

tavigo GmbH · Ralfeisenstraße 2 D · 38159 Vechede (Germany) · www.gardigo.com