

Napelemes állatriasztó Dual

Cikkszám 60064



**Használati
útmutató**



Használati útmutató

Cikk sz. 60064

Állapot: 05/19

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Tartsa be az összes biztonsági- és kezelési utasítást. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbájanlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A napelemes Dual állatriasztót állatok elriasztására tervezték. A készülék változó ultrahangfrekvenciákat bocsát ki, hogy elűzze a területről azokat az állatokat, amelyek hallják őket. Egy PIR jelző regisztrálja, ha egy állat a jelző közelébe lép, és kiváltja a riasztó hatást. A készülék akkukkal működik, amelyeket a beépített napelemes cella tölt fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használat és/vagy az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása és/vagy a készülék nem megengedett átalakítása miatt keletkezett anyagi károkra vagy azok következményeire a gyártó nem vállal felelősséget és a garanciára vonatkozó igény is érvényét veszti.

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

A készülék nem akadályozza meg, hogy az állatok egy bizonyos helyen tartózkodjanak. Más rejtékhelyek viszont kellemesebbnek fognak tűnni a kártevők számára. Ezért aztán egyre inkább nagy ívben kerülni fogják a készülék által védett területet. A frekvencia folyamatos változtatása révén megakadályozható, hogy a kártevők hozzászokjanak ezekhez. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang nem szűnik, hanem folyamatosan újra hallható, inkább átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.

Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja a költő madarakat, amelyek riasztás esetén a fészektől távol maradnak, és ezáltal a kis állatok éhenpusztulnak. Használat előtt ellenőrizze a területet 10 m-es körzetben, és győződjön meg arról, hogy nem fészkel ott madarak. A napelemes állatriasztók a napsütéses hónapokban nagyon alkalmasak, a sötétebb évszakokban ajánlatos elemes vagy hálózatról működtetett készüléket használni.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tanácsai tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékeket, csomagolóanyagokat, stb. gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak a hozzávaló feszültséggel - 6 V DC vagy 4 db 2/3 AA NiHM akku - szabad működtetni.
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas a tervezett helyen történő felhasználásra.
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és kapacitásvesztéshez vezethet.
- A földbe szúrható cövek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotlani.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont a keletkező magas hangnyomás hosszabb időn keresztül megterhelheti a fület.

4. A csomag tartalma

- Napelemes állatiasztó
- 3 részes leszűrő cövek
- Használati útmutató

5. Üzembehelyezés

1. Napelem panel
2. Hangszóró
3. Be-/Ki kapcsoló
4. Mozgásérzékelő
5. Leszűrőcövek
6. Foglat a földbe szúrando cövek rögzítéséhez
7. Kampós eszköz a falra szereléshez

Töltés: Ajánlott az akkukat az első üzembe helyezésnél teljesen feltölteni. Ehhez kapcsolja ki az eszközt a kapcsoló „Off” állásba állításával, és hagyja a napon néhány napig. Vegye figyelembe, hogy az akkuk nem cserélhetők.

Összeszerelés

Leszűrőcövek: Rakja össze a cövek két részét, majd tegye bele a készülék alján található tartóba. A készüléket így felállíthatja a gyepen vagy a virágágyásban.

Fali akasztó A készülék hátoldalán egy furat található a készülék falra akasztásához. Ennek segítségével a készüléket a falon egy szögre, egy csavarra, vagy egy kampóra akaszthatja fel.

Fontos figyelmeztetés a falfúráshoz: Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak hozzáértő személyek szerelhetik fel a készüléket. Feltétlenül ügyeljen a fal adottságaira, mivel az együttszállított szerelési anyag nem minden faltípushoz alkalmas. A szakkereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A szakszerűtlen fal-tipli kapcsolatért és az ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Működés: Ha a PIR-érzékelőt mozgás aktiválja, az állapotjelző LED pirosan világít, és az eszköz változó frekvenciájú ultrahangjeleket bocsát ki körülbelül 15 másodpercig. A frekvencia állandó változása nagyszámú állat legnagyobb hallásérzékenységi tartományát fedi le. Ezenkívül megakadályozza a megszokás effektet. Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket.

6. Műszaki adatok

- **Frekvencia:** 20 — 40 kHz
- **Napelem panel az akku töltéséhez**
- **PIR-érzékelő**
- **Be-/ kikapcsoló gomb**
- **Tápellátás:** 6 V; 4 x 2/3 AA akku (fixen beépítve)

7. Általános információk

- A CE-megfelelőség igazolásra került. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letétben, és nálunk megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint hibás kezelésből, gondatlan bánásmódból vagy visszaélésből adódó károk és következményes károk esetén. Mindezen esetekben a jóállás érvényét veszti.
- A mozgásjelző csak a testhőmérsékletű mozgást regisztrálja, ide tartoznak az emberek is. Energiatakarékosági célból ezért érdemes a nagyobb személyforgalommal rendelkező időszakokban a készüléket kikapcsolni.
- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.



Tilos elektromos és elektronikus készüléket a háztartási szemétbe tenni!

Tilos a használt készüléket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A felhasznált anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásán, alapanyagaik hasznosításán vagy a használt készülékek más hasznosításán keresztül Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatától kérjen felvilágosítást a megfelelő hulladékgyűjtő telepekkel kapcsolatban.



Az elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékba tenni!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy a használt elemeket és akkukat a károsanyag tartalomtól függetlenül a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen környezetbarát hulladékkezelés céljából leadja. Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le! *jelölés: Cd = kadmium, Pb = ólom, Hg = higany