

Egérriasztó

Használati útmutató

Cikkszám 66950

02/25

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a benne ismertett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakterekedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

1. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék egerek és patkányok riasztására alkalmas. 35 000 Hz-es ultrahangot bocsát ki, amit az egerek kellemetlennek érzékelnek. Nyugodtabb helyet fog keresni. Beltéri és védett kültéri területeken történő használatra. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, valamint a csomagolóanyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket csak a megadott feszültséggel szabad működtetni: 4 db AA típusú ceruzaelemmel.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, minősített személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. Az ember ugyan nem érzékeli az ultrahangot, viszont az olyan magas hangnyomást kelt, hogy az hosszabb idő elteltével már káros lehet a hallásra.

3. A csomag tartalma

- Mobil egérriasztó
- Használati útmutató

4. Üzembelhelyezés

- A készülék tápellátásához 4 db 1,5V-os AA típusú ceruzaelemre van szükség. Ezeket az első használat előtt helyezze be.
- Nyissa ki az elemtartót úgy, hogy óvatosan koldja a készülék hátoldalán lévő elemtartó csavarokat. Nyissa fel óvatosan a fedelet.
 - Cserélje ki az elemeket és a régieket hulladékezelje megfelelően. Az új elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra: a pozitív pólus az érintkezők lapos oldala felé, a negatív pólus a rugók felé, ellenkező esetben a készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja.
 - Zárja az elemtartót, és húzza meg szorosan a csavarokat.
 - Amennyiben a készülék működése gyengül, végezzen el egy elemcserét:

Használja a Gardigo egérriasztót olyan helyiségekben, amelyek különösen érzékenyek az egerekre és patkányokra, vagy amelyek már fertőzöttek velük. A készülék 35 000 Hz frekvenciájú hanghullámot állít elő. Az emberek nem hallják et a hangot, viszont az egerek és patkányok számára elviselhetetlen lárna. Nagyon gyorsan keres egy csendesebb helyet. Ajánlott a készüléket késő őszi időszakban használni, mivel az egerek a hideg őszi éjszakákon meleg menedéket keresnek.

- Válasszon egy dugaszoló aljzatot, amely előtt legalább 1 m-gig nincs semmi akadály. Ne helyezze a készüléket bútorok, függönyök vagy más tárgyak mögé. A hanghullámoknak akadály nélkül kell a környezetben elterjedniük.

- A hanghullámok terjedése függ a helyiség adottságaitól és a dugasz elhelyezésétől.
- Az egérriasztó 35 000 Hz-es frekvenciájú hullámot bocsát ki. Ez a frekvencia emberi fül számára nem hallható. Az egerek és patkányok

viszont rendkívül érzékenyen reagálnak erre a frekvenciára és a zajt még 13 méterről is jelentősen érzékelik. Ezért ez a egérriasztó egy kb. 40 m²-es felületet fed le.

Megjegyzés: Sie Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését

viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel. Működés közben az állapotjelző LED piros fénnyel világít. A hanglejtászás befejezése után a LED kialszik.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

5. Műszaki adatok

- Hatótávolság:** max. 40 m²
- Frekvencia:** 35 000 Hz (± 10 %)

- Tápellátás:** 4 db 1,5V-os AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

Elem élettartam: kb. 10 hét (alkáli)

- Működési időköz:** kb. 15 mp BE/45 mp KI (a LED világítása jelzi a bekapcsolt állapotot)
- Üzemi/tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.


6. Általános információk

- A CE megfelelőség igazolása megtörtént, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörön kívül esnek és az ebből adódó károkt nem vállalunk felelősséget. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a készüléket megváltoztatták vagy megpróbálták kijavítani, áramköröket módosítottak vagy más alkatrészeket használtak, valamint sértülések és következményes események esetén amiket a helytelen kezelés, hanyág kezelés vagy helytelen használat okozta. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

Szervíz forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

az Ön Gardigo-

csapata



Tájékoztatás a régi készülékek,elemek,akkumulátorok és fényforrások hulladékkezeléséről

Az ábrázolt keresés szimbólum azt jelzi, hogy az elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A törvényi kötelezettség előírja, hogy ezeket külön kell gyűjteni, és jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni (pl. helyi hulladékrafordító vagy újrahasznosító központ vagy lakberendező).

Sok kereskedőnek, törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavétele. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és világítástesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címre). Lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésével foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hová kell visszavinni a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék adatait nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a rozsdás nélküli elárváltható lámpákat köteles a készülékei a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

Ha az ábrázolt keresés kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elemiakkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyeket helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

A jelölések jelentése a következő: Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom; Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium; Hg: > 0,0005 tömegszázalék higany.