

Szolár Vakondriasztó



Használati útmutató

Art.-Nr. 70048

Állapot 24/10

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési útmutatót! Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örömmünkre szolgál, ha továbbajánlja termékünket, és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A vakondriasztó a vakondok elriasztására és távoltartására szolgál. A riasztó a talajba szúrható. Ott a készülék 35 másodpercenként rezgéseket küld a földbe, amik a pocok és vakondok életvitelét zavarják. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

A napelemes vakondriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróan hallható, átköltöznek egy másik területre. A hatás kifejtéséig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.

Ajánljuk, hogy a vakond- és pocokriasztót már megelőzőképp kezdje el használni.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, valamint a csomagolóanyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyermek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket csakis 1,2 V-os 80 mAh-s akkuról működtesse
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- Vigyázzon arra, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy ne lehessen benne megbotlani.
- Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.

4.A csomag tartalma

- Gardigo napelemes vakondriasztó
- Használati útmutató

5.Használatbavétel

Állítsa a be-/kikapcsolót (1) „OFF“ (ki) állásba. Helyezze a napelemet kb. 2 napig lehetőleg teljes napfényre, hogy az akku az üzembe helyezés előtt teljesen feltöltődjön. Végül állítsa a be-/kikapcsolót „ON“ (be) helyzetbe, hogy ellenőrizze a működőképességet. A kibocsátott rezgések hallhatóak.

Ekkor tekerje be a készüléket az ütközőig (2) a talajba. A normál talajba a készülék a fűrőhegyének (4) köszönhetően rendszerint segédszerszám nélkül elhelyezhető. A talaj keménységétől függően fúrjon elő egy lyukat számára. Behelyezéskor ügyeljen arra, hogy a rúd körül a földet ismét úgy visszanyomkodja, mint előtte volt. Minél tömörebb a talaj a rúd körül, annál jobban vezeti az a kvarc rezgéseket.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fű a napelem körül rövidre legyen nyírva, hogy az ne akadályozza a napelemen keresztül való töltést. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy a kapcsolót „OFF“ (ki) állásba kapcsolja. Így biztosra mehet, hogy ne süljön ki teljesen az akku.

A napelemes állatriasztók a napsütéses hónapokban nagyon alkalmasak, a sötétebb évszakokban ajánlatos elemes vagy hálózatról működtetett készüléket használni.

6. Alkalmazási tudnivalók

Ahhoz, hogy egy pockot vagy egy vakondot sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, az alkalmazásnál egy pár pontot feltétlenül be kell tartani: A vakondot nem szabad vakondriasztókkal "bekeríteni"! Ez azt jelenti, hogy a vakondot a háztól a telek határa felé kell elriasztani. Ezért egy, vagy a legjobb ha több vakondriasztót helyez el a házfal közelében, de kötelezően az első vakondtúrás elé a földbe. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba!

Helyezze át a készüléket szükség szerint - általában 2 - 3 hetes időközökben tovább, a telekhatár felé (a háztól eltávolodva). Az időközt aszerint határozhatjuk meg, hogy "vándorolnak" a vakondtúrások. Ha 4 hét elteltével még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék működik-e (a kiadott hang hallható). Ha így van, kapcsolja ki 1-2 napig a készüléket majd ezután ismét be.

Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzéketlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegből vagy agyagból van. A Gardigo vakondriasztó beépített be-/kikapcsolóval rendelkezik, erre mindenképp ügyelnie kell egy vakondriasztó megvásárlásakor. A készüléket bizonyos időközönként ki kell kapcsolni a hozzászokási hatás elkerülése érdekében!

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Hosszú távon azonban ez a változás túl idegesítővé válik számukra, és csendesebb helyet keresnek.

A siker kulcsa:

- Soha ne dugja a túrásba!
- Több készülék esetén: Soha ne használja a telek sarkán, az az állatot a közepe felé tereli.
- Legyen taktikus: Kezdje a háznál és dolgozzon a telekhatár felé.
- Fúrjon elő a földbe lyukat, majd tömítse azt le a rúd körül.
- Figyeljen a föld alatti "akadályokra", például csövekre, alapokra, virágágásokra, betonlapokra. Ezek gátolhatják a hanghullámok terjedését.

7. Műszaki adatok

- Intervallum:** kb. 2 másodpercig BE, 33 másodpercig KI
- Frekvencia:** 400 Hz ± 100 Hz
- Hatótáv:** max. 700 m²
- Akku:** 1,2 V, 80 mAh (NiMH gombakku) (fixen beépítve)
- Napelem panel:** 2 V/40 mA
- Be-/kikapcsolóval**
- Anyag:** ABS
- Védettség:** IPX4

8. Általános információk

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.

- Figyelembe kell venni, hogy a kezelési- vagy csatlakoztatási hibákból vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk a Gardigo hatáskörén kívül esnek, és az ezekből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben a fennálló garancia is érvényét veszti.
- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Szervíz forrádrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
csapata

az Ön Gardigo-

Tájékoztatás a régi készülékek,elemek,akkumulátorok és fényforrások hulladékkezeléséről

Az áthúzott kerekas szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A törvényi kötelezettség előírja, hogy ezeket külön kell gyűjteni, és jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni (pl. helyi hulladéklerakó vagy újrahasznosító központ vagy kiskereskedő).

Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és<3 világítótesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címére). Lépjön kapcsolatba a hulladékkezeléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hová viheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék által nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat köteles a készülékről a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

A beépített akku a végelhasználó számára nem kivehető a hulladékgyűjtéshez. A gyártótól független szakszemélyzet azonban gond nélkül el tudja távolítani az akkut.

Ha az áthúzott kerekas kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elem/akkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

A jelölések jelentései a következők: Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom;
Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium; Hg: > 0,0005 tömegszázalék higany.