




1. Napelem
2. Ultrahang kibocsátás
3. Villanófény
4. PIR mozgásjelző
5. 3 kapcsolóállású kapcsoló

Napelemes madárriasztó

Használati útmutató



Art.-Nr. 60090

Állapot 24/10

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson rá időt, és olvassa el gondosan az útmutatót. Vegye figyelembe az útmutatóban ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örömmel vesszük, ha másoknak is ajánlja termékünket, és sok sikert kívánunk a használatához.

1. Rendeltetésszerű használat

A napelemes madárriasztót a madarak elriasztása céljából fejlesztették ki. A készülék egy piezo hangszórón keresztül váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki. Hozzá kapcsolható még 2 db LED, melyek fényeket villantanak fel, és ezzel az elriasztás hatását fokozzák. A készülék akkukkal működik, amelyeket a beépített napelemes cella tölt fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használat és/vagy az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása, és/vagy a készülék nem megengedett átalakítása miatt keletkezett anyagi károkért vagy azok következményeiért a gyártó nem vállal felelősséget, és a garanciára vonatkozó igény is érvényét veszíti.

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

- Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak a költési időszakon kívül helyezze üzembe, vagy előzetesen kb. 7 m-es körzetben ellenőrizze, hogy az adott helyen nem költenek madarak. Így nem zavarja a költő madarakat, amelyek riasztás esetén a fészektől távol maradnak, és ezáltal a kis állatok éhenpusztulnak.
- A készülék váltakozó ultrahang hullámokkal működik, amelyek ebben a frekvenciartományban a kis madarakra zavaróan hatnak.
- A Gardigo napelemes madárriasztó nem akadályozza meg állatok jelenlétét, de az állatok más helyeken valószínűleg kellemesebben fogják érezni magukat. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A frekvencia folyamatos változtatása révén megakadályozható, hogy a kártevők hozzászokjanak ezekhez. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.
- Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt madarak ellen. • Lehetséges helyek: fák, házak homlokzata, teraszok, carportok vagy garázsok.
- A készülék fröccsenő víz ellen védett, és így kültéren is alkalmazható. Vigyázzon arra, hogy ne alkalmazza olyan területen, ahol eső után egy nagyobb víztükr/pocsolya keletkezhet.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékeket, csomagolóanyagokat, stb. gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas-e a tervezett helyen történő felhasználásra.

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év alatti gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják.
- Csak akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt vannak, vagy a biztonságukért felelős személy kioktatta őket. • A gyerekekre is figyelni kell, hogy biztosítsuk, ne játszanak a készülékkel.
- Fotoérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. • Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Figyeljen arra, hogy csak akkukat használjon. Normál elemeket nem szabad használni! • Ezek használata robbanáshoz és a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkukat, és tárolja azokat megfelelő módon.
- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. • Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készülék bel- és kültéren is használható.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. • Az ultrahangos az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

4. A csomag tartalma

- Napelemes madárriasztó 3 részes kapcsolóval
- Használati útmutató

5. Használatbavétel

- Távolítsa el a védőfóliát a napelemes panelről.
- A beépített akku a kiszállításkor részben fel van töltve. Állítsa a készüléket néhány órára a napsütésbe, hogy az akkuk teljesen feltöltődjenek.
- Az akkuk a nyári időszakban kielégítő feltöltést kapnak a napelemes cellából, ha az ki van téve a közvetlen napsugárzásnak. • Használatnál ügyeljen arra, hogy a készülék a napon helyezkedjen el.
- Az akkukat kizárólag a napelemes panel tölti fel. Ezért az optimális időszakot a készülék használatára a nyári hónapok jelentik. Az első feltöltéskor a készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie ("OFF" helyzet).

A napelemes madárriasztó két módszert használ, hogy a madarak számára a környéket kellemetlenné tegye: egy váltakozó ultrahangot, és LED fényes villanásokat, amelyeket kézzel lehet aktiválni. A fényvillanást külön lehet bekapcsolni. A hang és a villanások csak akkor aktiválódnak, ha a közelben egy madár tartózkodik, és ezzel kioldja a PIR mozgásjelzőt. Azt ajánljuk, hogy az ON1 módot csak este aktiválja.

A készülék alsó oldalán egy kapcsoló található, mely három helyzettel működik.

- **OFF:** A készülék ki van kapcsolva.
- **ON1:** A készülék ultrahangot bocsát ki, és emellett fényvillanásokat küld.
- **ON2:** A készülék csak ultrahangot bocsát ki.

Megjegyzés: Ha csak az ultrahangot aktiválta, az ultrahangot Ön nem hallja, és ezért kétségei lehetnek, hogy működik-e a készülék. Az ellenőrzéshez kapcsoljon rövid ideig ON1 állásba. Amikor a LED-ek villognak, a készülék megfelelően fel van töltve, és ultrahangos hangot is kibocsát.

Akku cseréje

Előfordulhat, hogy az akku kapacitása egy vagy két év után csökken, és szükségessé válik az akku cseréje. Alkalmazzon csereakkuként egy LiFeP04 ceruzaakkut (AA) 3,2 V, 500 mAh (megtalálható a Gardigo Shop-ban: www.gardigo.de - Art.-nr.: 50012). A csere viszonylag egyszerű, de szükségessé teszi a készülék kicsavarozását. Cserélje le az akkut, és ügyeljen közben a helyes polarításra. Az akku mínusz vége mindig a rugóra mutasson az akkutartóban.

Ha a műszaki kérdésekben nem ismeri ki magát, kérje egy szakember segítségét.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

6. Műszaki adatok


- **Feltöltés:** 4,8 V, 50 mA-es napelemmel
- **Akku:** 1 x lítium-vas-foszfát (LiFePO₄) ceruzaakku, 3,2 V/ 500 mAh (megtalálható a Gardigo Shopban: www.gardigo.de, Art.-Nr. 50012)
- **Frekvencia:** 23 — 50 kHz+/-10 %, max. 75 dB
- **Hatótáv:** kb. 7 m
- **Teljesítmény-LED:** Fényáram
- **Hangszóró:** 1 piezo hangszóró
- **Kontroll elem:** 3 kapcsolóállás: ON/OFF, ultrahang, ultrahang/villanófény
- **Üzemelési hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % R.H.
- **Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % R.H.
- **Védettség:** IP44

7. Általános információk

- A CE-megfelelés igazolva lett. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letéve, és itt megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Mivel a Gardigo cégnek nincs befolyása a szakszerű felszerelést vagy kezelést illetően, ezért természetesen csak a készülék teljességért és a kifogástalan tulajdonságaiért vállalhat felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért.
- Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Szervíz forródrót Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 az **Ön**

Gardigo-csapata



Tájékoztatás a régi készülékek,elemek, akkumulátorok és fényforrások hulladékkezeléséről

Az áthúzott kerekес szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezek elkülönített gyűjtése és visszaszállítása engedélyezett gyűjtőhelyre törvényi kötelezettség (pl. a helyi nyersanyag- és újrahasznosító telepre vagy kereskedőhöz).

Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és<3 világítótesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címére). Lépjen kapcsolatba a hulladékkezeléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hová viheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék által nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat köteles a készülékről a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

Ha az áthúzott kerekес kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elem/akkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

A jelölések jelentése a következők:

Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom;
Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium;
Hg: > 0,0005 tömegszázalék higagy.