

Categoria IV per una maggiore sicurezza

ATTENZIONE!
Il display s'illumina e segnala
la presenza di tensione
(anche senza connessione).



**Multimetri
digitali
compatti
TRMS**

CEI 61010
**600 V
CAT IV**

CEI 61010
**1000 V
CAT III**



- Corrente AC/DC fino a 10A o 600A tramite pinza amperometrica
- Grande sensibilità con una risoluzione di 0,01 mV
- Protetti da sovraccarichi fino a 8000 V
- Funzione V_{LowZ} per l'influenza delle tensioni parassite

I multimetri **C.A. 5231** & **C.A. 5233** soddisfano le necessità d'installatori, elettricisti, specialisti del riscaldamento e della climatizzazione.

Compatti e semplici, offrono un'eccezionale leggibilità grazie al grande display retroilluminato dotato di bargraph. Robusti, dispongono di una protezione antiurto integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE

	C.A 5231	C.A 5233
Display	Display retroilluminato 6000 punti + Bargraph 61 segmenti	
Acquisizione	TRMS	
Portate auto (Autorange o manuale)	Sì	
Banda passante	3 kHz [V] / 1 kHz [A]	
Migliore precisione	0,1%	
Tensione AC	6 portate - 1000 V - Risoluzione: 0,01 mV	6 portate - 1.000 V - Risoluzione: 0,01 mV
Tensione AC LowZ	4 portate - 1000 V - Risoluzione: 0,001 V	4 portate - 1.000 V - Risoluzione: 0,001 V
Tensione DC	6 portate - 1000 V - Risoluzione: 0,01 mV	6 portate - 1.000 V - Risoluzione: 0,01 mV
Intensità AC / Intensità DC	Con pinza 1 mV/A: 1 portata - 600 A Risoluzione: 0,1 A	2 portate - 10 A Risoluzione: 0,001 A
Misura di resistenza	6 portate - 60 MΩ - Risoluzione: 0,1 Ω	
Continuità sonora/Test diodo	Sì / Sì	
Frequenza/Rapporto ciclico		3 portate: fino a 3 kHz / Sì
Capacità		6 portate - 1000 μF - Risoluzione: 0,01 nF
Temperatura (con esterno termocoppia K)		1 portata -20°C a 760°C / -4 °F a 1400 °F Risoluzione: 1°
Rivelazione di tensione senza Contatto (NCV)	Sì	
Memorizzazione della visualizzazione (Hold)	Sì	
Modo relativo		Sì
Min-Max		Sì
Alimentazione	Pila alcalina 9V (6LF22)	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni	155 x 75 x 75 mm	
Peso	320 g	
Sicurezza elettrica (EN 61010)	600 V CAT IV / 1000 V CAT III	600 V CAT III 600 V / 600 V CAT IV



PER ORDINARE:

- C.A 5231:**
fornito con 2 cordoncini di misura più puntale,
1 pila alcalina 9 V e 1 libretto d'istruzioni 5 lingue> P01196731
- C.A 5233:**
uguale C.A.5231 con sensore di temperatura
e adattatore> P01196733
- C.A 5231+MINIO3:**
1 C.A.5231 fornito consegnato con pinza AC 100A
modello MINI 03.....> P01196734

ACCESSORI

- C.A. 1871 Sonda I/R per multimetro> P01651610Z
C.A. 801 adattatore di temperatura 1 via> P01652401Z
C.A. 803 adattatore di temperatura 2 vie
con misura differenziale> P01652411Z
Accessorio di fissaggio per DMM> P01102100Z
- Per C.A 5233**
Cordone misura intensità CMI214S> P03295509
Adattatore per termocoppia K
(fornito consegnato con 1 termocoppia a filo) .> P06239306
Fusibile HPC 6 x 32 10A 600 V 50 kA> AT0084

Per C.A 5231

- Pinza amperometrica AC 100 A modello MINIO3> P01105103Z
Pinza amperometrica AC/DC 600 A modello PAC10> P01120070



ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23/25
20050 MACHERIO (MI)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
CHAUVIN ARNOUX AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 4 4 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP